

Lázeň vodní odpařovací Lauda, vícemístná, s upevňovacími tyčemi

Výrobci a značky: Lauda

Vícemístné vodní lázně Lauda jsou určeny pro šetrné odpařování z Erlenmeyerových baněk a kádinek. Jsou vybaveny plochým víkem se 4 nebo 6 otvory a vícedílnými sadami vyjímatelných kroužků ke každému z otvorů - průměr otvorů tak lze nastavit v krocích po 20 mm. U každého otvoru je závit pro opěrnou stojanovou tyč. Lázně jsou vhodné i pro nepřetržitý provoz.



Základní charakteristika odpařovacích vodních lázní Lauda H 6 V a H 9 V:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- vícemístné: **typ H 6 V** je 4místný, **typ H 9 V** je 6místný
- teplotní rozsah: 25 - 100 °C (nejméně však +5 °C nad teplotou okolí)
- nastavení teploty pomocí otočného analogového knoflíku (orientační kontrola na stupnici, přístroje nemají displej)
- systém kontroly hladiny vody (regulace výšky hladiny, vypnutí ohřevu v případě příliš nízké hladiny), tepelná pojistka
- vana i topné těleso z nerezové oceli (dlouhá životnost), plášť z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem, závity pro stojanovou tyč (tyče o průměru 12 mm a délce 600 mm jsou součástí dodávky)
- regulátor výšky hladiny na zadní straně
- ploché víko se 4 nebo 6 otvory (dle typu lázně) a s vícedílnou sadou vyjímatelných kroužků z teplotně odolného plastu, u každého otvoru je závit pro stojanovou tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ploché víko s otvory a vícedílnou sadou vyjímatelných kroužků pro každý otvor a stojanové tyče ke každému otvoru

Technické údaje vícemístných odpařovacích vodních lázní Lauda


Typ		Hydro H 6 V	Hydro H 9 V
Objem		5,3 l	8 l
Teplota	Rozsah	25 - 100 °C	
	Stabilita	±3 K	
Rozsah pracovní teploty		+5 °C nad teplotou okolí ... 100 °C	
Topný výkon		1 kW	1,5 kW
Materiál vany		nerezová ocel	
Výška hladiny nad perforovaným dnem		90 mm	
Regulátor výšky hladiny		ano (olívka pro připojení hadičky ID 9 mm)	

Víko s vyjímatelnými koncentrickými kroužky (pomocí kroužků lze měnit průměr otvoru v krocích po 20 mm)	Počet otvorů	4	6
	Průměr otvorů ⁽¹⁾	32,5; 52,5 a 72,5 mm	32,5; 52,5; 72,5; 92,5 a 112,5 mm
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Vnější rozměry (š x h x v), výška bez stojanové tyče		710 x 270 x 192 mm	1010 x 270 x 192 mm
Hmotnost		12,4 kg	16,2 kg
Napájení		230 V	
Krytí		IP20	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
411 560 303 067	Hydro H 6 V	5,3	S víkem s vyjímatelnými kroužky	4	3-4 týdny	30 750 Kč
411 560 303 068	Hydro H 9 V	8	S víkem s vyjímatelnými kroužky	6	3-4 týdny	36 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Lauda-Water-Baths-H6V-EN.pdf

 Data-Sheet-Lauda-Water-Baths-H9V-EN.pdf