

## Lázeň vodní třepací GFL

Výrobci a značky: GFL

Třepací vodní lázně GFL s horizontálním kývavým nebo horizontálním kruhovým pohybem. Svě uplatnění najdou v biochemických, biologických i chemických laboratořích (inkubace, fermentace, homogenizace ...).

**Tento typ přístroje se již nevyrábí.**

**Nové produkty** Vám rádi nabídneme na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu



### Základní charakteristika třepacích vodních lázní GFL:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- mikroprocesorově řízená regulace teploty (nastavení teploty v krocích po 0,1 °C)
- teplotní konstanta (časová) cca ±0,1 °C při 50 °C
- plynulá elektronická regulace třepání s jemným náběhem
- konstantní rychlost otáček (nezávislá na zatížení)
- tlačítko pro zapnutí/vypnutí třepacího pohybu (lázeň lze používat i bez třepacího zařízení)
- 2 tepelné pojistky proti přehřátí (pracují nezávisle na sobě)
- chladicí cívka pro aplikace pod okolní teplotou (jen typy 1086 a 1092)
- vizuální alarm (v případě poruchy se na displeji zobrazí chybové hlášení)
- vana a snadno vyjímatelné třepací zařízení z nerez oceli
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem
- víko s vnitřním zalomením (zabraňuje odkapávání kondenzátu do vzorku)
- vypouštěcí kohout na zadní straně přístroje
- široká nabídka [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** lázně se dodávají bez příslušenství (obrázky jsou pouze ilustrační)



Technické údaje			
Typ	1083	1086	1092
Objem	20 l		
Teplotní rozsah	+ 5 °C nad teplotou okolí ... +99,9 °C		+ 5 °C nad teplotou okolí ... +80 °C
Teplotní rozsah při provozu s chladicí cívkou <sup>(1)</sup>	-	+10 ... +99,9 °C	+10 ... +80 °C
LED displej	zobrazení teploty	zobrazení teploty a frekvence kmitů	
Druh pohybu <sup>(1)</sup>	horizontální kývavý		horizontální kruhový
Frekvence kmitů	10 - 250 RPM		
Amplituda kmitů	22 mm		14 mm

Pracovní výška (včetně víka)	190 mm		
Max. hladina vody nad třepacím zařízením / rámem	105 / 90 mm		
Vnitřní rozměry (š x h x v)	450 x 300 x 160 mm		
Vnější rozměry (š x h x v)	715 x 520 x 330 mm	635 x 505 x 400 mm	
Hmotnost	28 kg	30 kg	35 kg
Napětí	230 V / 50 Hz		

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 122 001 083	1083	Bez chladicí cívky, pohyb horizontální kývavý	Kontaktujte nás	
396 122 001 086	1086	S chladicí cívkou, pohyb horizontální kývavý	Kontaktujte nás	
396 122 001 092	1092	S chladicí cívkou, pohyb horizontální kruhový	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-Shaking-Water-Baths-GFL-1083-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-Shaking-Water-Baths-GFL-1086-1092-EN.pdf](#)