

Lázeň vodní WSL, série Blue Line bez cirkulace

Výrobci a značky: WSL

Série Blue Line nabízí 6 modelů vodních lázní s objemem od 5,7 do 26 litrů. Přístroje jsou vybaveny mikroprocesorovým PID regulátorem a třemi topnými tělesy pro zajištění stálé a stabilní teploty. K výhodám této série patří i režim varu a možnost vytvoření až 5 uživatelských programů. Lázně jsou vhodné pro každodenní použití ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika vodních lázní WSL série Blue Line:

- **6 modelů s různým objemem** a hloubkou ponoru 130 nebo 180 mm
- intuitivní ovládání, ovládací panel s ochranou proti stříkající vodě a působení chemikálií, dva přehledné LED displeje (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času)
- **časovač**, funkce automatického vypnutí po uplynutí nastaveného času
- **možnost vytvoření a uložení až pěti programů** (teplota/čas)
- pracovní rozsah teplot: **+5 °C nad teplotou okolí až 100 °C, režim varu**
- **mikroprocesorový PID regulátor** (omezuje kolísání nastavené teploty s přesností ±0,2 °C)
- vizuální i akustický **alarm** při překročení nastavené teploty (možnost uživatelského nastavení minimálních a maximálních hodnot pro alarm)
- ochrana proti chodu na sucho (čidlo pro hlídání hladiny kapaliny)
- **3 topná tělesa umístěná na vnější straně vany** (na dně a bocích)
- kvalitní **bezešvá vana** z nerezové oceli, nerezový plášť s práškovým nátěrem, vypouštěcí ventil na boční straně přístroje, integrované otvory pro držák stojanové tyče
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): víka s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, kulaté výškově nastavitelné stojany na zkumavky, plochá i šikmá víka, adaptéry pod víka, koše s pružinami, stojany na zkumavky, rošty pro zvýšení dna, stojanová tyč s držákem
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není víko**



Pro zajištění **homogenního rozložení teploty** v celém prostoru lázně je potřeba **použít víko**. K dispozici jsou 3 typy vík - ploché víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, plné ploché víko a šikmé/sedlové víko. **Víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy** lze dále kombinovat s kulatými stojany na zkumavky. Pod **plné ploché** nebo **šikmé/sedlové víko** je potřeba vložit **adaptér**. Stejný adaptér se používá i pro závěsné koše s pružinami nebo stojany na zkumavky. V nabídce je i perforovaný rošt pro zvýšení dna a stojanová tyč s držákem. Víka, adaptéry, stojanová tyč, koše s pružinami, stojany na zkumavky i rošt na zvýšení dna se **objednávají samostatně**.

Technické údaje vodních lázní Blue Line s objemem 5,7; 7,3, 12 a 18 l

Typ	BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200
Objem	5,7 l	7,3 l	12 l	18 l

Teplota	Rozsah regulace:	20 - 100 °C			
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 100 °C, režim varu			
	Rozlišení:	0,1 °C			
	Přesnost:	±0,2 °C			
Displej	2x LED (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času)				
Časovač	1 min - 99 hod 59 min				
Materiál vany	nerezová ocel (INOX)				
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)				
Rozměry vany (d x š x h)	295 x 145 x 150 mm	295 x 145 x 200 mm	295 x 325 x 150 mm	295 x 325 x 200 mm	
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	200 x 100 x 145 mm	200 x 100 x 195 mm	230 x 200 x 145 mm	230 x 200 x 195 mm	
Maximální hloubka ponoru	130 mm	180 mm	130 mm	180 mm	
Vnější rozměry (d x š x v)	340 x 270 x 205 mm	340 x 270 x 255 mm	340 x 450 x 205 mm	340 x 450 x 255 mm	
Příkon	0,9 kW		1,5 kW		
Napájení	230 V, 50 Hz				

Technické údaje vodních lázní Blue Line s objemem 19 a 26 l				
Typ	BL 6/150		BL 6/200	
Objem	19 l		26 l	
Teplota	Rozsah regulace:	20 - 100 °C		
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 100 °C, režim varu		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Přesnost:	±0,2 °C		
Displej	2x LED (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času)			
Časovač	1 min - 99 hod 59 min			
Materiál vany	nerezová ocel (INOX)			
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)			
Rozměry vany (d x š x h)	295 x 500 x 150 mm		295 x 500 x 200 mm	
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	230 x 360 x 145 mm		230 x 360 x 195 mm	
Maximální hloubka ponoru	130 mm		180 mm	
Vnější rozměry (d x š x v)	340 x 625 x 205 mm		340 x 625 x 255 mm	
Příkon	2,2 kW			
Napájení	230 V, 50 Hz			

Vodní lázně Blue Line

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 720 232 150	BL 2/150	5,7	Bez víka	3-4 týdny	20 171 Kč
411 720 232 200	BL 2/200	7,3	Bez víka	3-4 týdny	20 171 Kč
411 720 234 150	BL 4/150	12	Bez víka	3-4 týdny	20 600 Kč
411 720 234 200	BL 4/200	18	Bez víka	3-4 týdny	20 600 Kč
411 720 236 150	BL 6/150	19	Bez víka	3-4 týdny	21 429 Kč
411 720 236 200	BL 6/200	26	Bez víka	3-4 týdny	21 429 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víko ploché s koncentrickými kruhy (použití bez adaptéru)

Obj. číslo	Popis	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
411 720 117 323	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 2/150 a BL 2/200	1	3-4 týdny	1 714 Kč
411 720 127 323	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 2/150 a BL 2/200	2	3-4 týdny	1 914 Kč
411 720 147 323	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 4/150 a BL 4/200	4	3-4 týdny	2 457 Kč
411 720 167 323	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 6/150 a BL 6/200	6	3-4 týdny	3 057 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 261 470 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 14 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 261 570 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 15 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 726 670 120	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 16 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 726 870 120	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 18 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 262 070 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 20 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 262 270 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 22 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 262 470 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 24 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 262 670 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 26 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 262 870 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 28 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 263 070 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 3 ks zkumavek o průměru 30 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojanová tyč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 150 023	Stojanová tyč s držákem, průměr x délka: 14 x 500 mm, pro všechny typy lázní Blue Line	3-4 týdny	543 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Rošt pro zvýšení dna o 15 mm

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 127 723	Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 2/150 a BL 2/200	3-4 týdny	573 Kč
411 720 147 723	Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 4/150 a BL 4/200	3-4 týdny	1 171 Kč
411 720 167 723	Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 6/150 a BL 6/200	3-4 týdny	2 057 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Adaptéry pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 121 323	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 2/150 a BL 2/200	3-4 týdny	857 Kč
411 720 141 323	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 4/150 a BL 4/200	3-4 týdny	1 429 Kč
411 720 161 323	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 6/150 a BL 6/200	3-4 týdny	1 686 Kč

Koše s pružinami (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry pod šikmé nebo ploché víko)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 721 227 823	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	2 057 Kč
411 721 277 823	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázeň BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	2 057 Kč
411 721 427 823	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	3 314 Kč
411 721 477 823	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázeň BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	3 314 Kč
411 721 627 823	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	5 000 Kč
411 721 677 823	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázeň BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	5 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plochá víka (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 224 723	Víko ploché pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	571 Kč
411 720 244 723	Víko ploché pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	971 Kč
411 720 264 723	Víko ploché pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	1 371 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víka šikmá/sedlová (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 003 223	Víko šikmé pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	743 Kč
411 720 003 423	Víko šikmé pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	1 400 Kč
411 720 003 623	Víko šikmé pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	2 314 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní lze umístit pouze 1 ks stojanu

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:					
411 211 045 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	32	10 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 070 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	32	10 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:					
411 211 245 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 270 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 295 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:					
411 211 345 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 370 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 395 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:					
411 211 445 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 470 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 211 495 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:					
411 211 545 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 570 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 595 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:					
411 211 670 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 727 695 130	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 612 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:					
411 211 870 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 895 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 812 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 727 814 518	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 212 095 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 012 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 014 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:					
411 212 295 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 212 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 214 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:					
411 212 495 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 412 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 414 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:					
411 212 695 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 612 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 212 614 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:					
411 212 895 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 812 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 814 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:					
411 213 095 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 213 012 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 213 014 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní BL 4/150 a 4/200 lze umístit 3 stojany, do lázní BL 6/150 a 6/200 pak 6 stojanů

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:					
411 221 045 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	18	10 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 070 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	18	10 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:					
411 221 245 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 270 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 295 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:					
411 221 345 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 370 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 395 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:					
411 221 445 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 470 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč


Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 495 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:					
411 221 545 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 570 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 595 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:					
411 221 670 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 722 695 130	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 612 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:					
411 221 870 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 895 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 812 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 814 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:					
411 722 095 130	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 012 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 014 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:					
411 222 295 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 212 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 214 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:					
411 222 495 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 412 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 222 414 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:					
411 222 695 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 612 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 614 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:					
411 222 895 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 812 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 814 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:					
411 223 095 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 223 012 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 223 014 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-WSL-Vodní-lázně-Blue-Line.pdf