

Víko šikmé pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem), k produktu: Lázeň vodní WSL, série LWTc s cirkulací

Výrobci a značky: WSL

Vodní lázně série LWTc jsou moderní přístroje určené pro jednoduchý ohřev vzorků. Mechanická cirkulace zajišťuje lepší homogenitu teploty vody a konstantní teplotu v celém pracovním prostoru lázně. Přístroje jsou určeny pro práci při teplotách do 70 °C.



Základní charakteristika vodních lázní WSL série LWTc:

- 9 modelů s různým objemem (4; 5,7; 7,3; 9, 12, 14, 18, 19 a 26 l)
- hloubka ponoru: 50, 100 nebo 150 mm
- cirkulační čerpadlo pro homogenní rozložení teploty vody
- jednoduché ovládání, dobře čitelný LED displej
- pracovní rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okolí až 70 °C
- vizuální i akustický alarm při snížení hladiny vody nebo poruše teplotního senzoru
- ochrana proti chodu na sucho (čidlo pro hlídání hladiny kapaliny)
- topné těleso umístěno **nad** dnem vany
- kvalitní lisovaná vana a topné těleso z nerezové oceli, nerezový plášť, vypouštěcí ventil na boční straně přístroje
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): víka s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, kulaté výškově nastavitelné stojany na zkumavky, plochá i šikmá víka, adaptéry pod víka, koše s pružinami, stojany na zkumavky, rošty pro zakrytí topného tělesa a zvýšení dna, stojanová tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není** víko



Pro zajištění **homogenního rozložení teploty** v celém prostoru lázně je potřeba **použít víko**. K dispozici jsou 3 typy vík - ploché víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, plné ploché víko a šikmé/sedlové víko. **Víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy** lze dále kombinovat se stojanovou tyčí a kulatými stojany na zkumavky. Pod **plné ploché** nebo **šikmé/sedlové víko** je potřeba vložit **adaptér**. Stejný adaptér se používá i pro závěsné koše s pružinami nebo stojany na zkumavky. V nabídce je i perforovaný rošt pro zakrytí topného tělesa a pro zvýšení dna. Víka, adaptéry, stojanová tyč, koše s pružinami, stojany na zkumavky i rošt na zakrytí topného tělesa se **objednávají samostatně**.

Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 4; 5,7 a 7,3 l

Typ	LWTc 2/100	LWTc 2/150	LWTc 2/200
Objem	4 l	5,7 l	7,3 l

Teplota	Rozsah regulace:	20 – 90 °C		
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C		
Displej		LED (zobrazení nastavené teploty)		
Materiál vany		nerezová ocel (INOX)		
Provozní podmínky		teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)		
Rozměry vany (d x š x h)		295 x 145 x 100 mm	295 x 145 x 150 mm	295 x 145 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)		200 x 100 x 65 mm	200 x 100 x 115 mm	200 x 100 x 165 mm
Maximální hloubka ponoru		50 mm	100 mm	150 mm
Vnější rozměry (d x š x v)		335 x 185 x 210 mm	335 x 185 x 260 mm	335 x 185 x 310 mm
Příkon		0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Napájení		230 V, 50 Hz		

Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 9, 12 a 18 l				
Typ		LWTc 4/100	LWTc 4/150	LWTc 4/200
Objem		9 l	12 l	18 l
Teplota	Rozsah regulace:	20 – 90 °C		
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C		
Displej		LED (zobrazení nastavené teploty)		
Materiál vany		nerezová ocel (INOX)		
Provozní podmínky		teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)		
Rozměry vany (d x š x h)		325 x 295 x 100 mm	325 x 295 x 150 mm	325 x 295 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)		230 x 200 x 65 mm	230 x 200 x 115 mm	230 x 200 x 165 mm
Maximální hloubka ponoru		50 mm	100 mm	150 mm
Vnější rozměry (d x š x v)		360 x 335 x 210 mm	360 x 335 x 260 mm	360 x 335 x 310 mm
Příkon		0,7 kW	0,9 kW	1,1 kW
Napájení		230 V, 50 Hz		

Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 14, 19 a 26 l			
Typ	LWTc 6/100	LWTc 6/150	LWTc 6/200

Objem		14 l	19 l	26 l
Teplota	Rozsah regulace:	20 – 90 °C		
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C		
Displej		LED (zobrazení nastavené teploty)		
Materiál vany		nerezová ocel (INOX)		
Provozní podmínky		teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)		
Rozměry vany (d x š x h)		500 x 295 x 100 mm	500 x 295 x 150 mm	500 x 295 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)		360 x 230 x 65 mm	360 x 230 x 115 mm	360 x 230 x 165 mm
Maximální hloubka ponoru		50 mm	100 mm	150 mm
Vnější rozměry (d x š x v)		540 x 335 x 210 mm	540 x 335 x 260 mm	540 x 335 x 310 mm
Příkon		1,0 kW	1,2 kW	1,4 kW
Napájení		230 V, 50 Hz		

Vodní lázně LWTc

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 725 232 100	LWTc 2/100	4	Bez víka	4-6 týdnů	18 543 Kč
411 725 232 150	LWTc 2/150	5,7	Bez víka	4-6 týdnů	18 543 Kč
411 725 232 200	LWTc 2/200	7,3	Bez víka	4-6 týdnů	18 543 Kč
411 725 234 100	LWTc 4/100	9	Bez víka	4-6 týdnů	19 857 Kč
411 725 234 150	LWTc 4/150	12	Bez víka	4-6 týdnů	19 857 Kč
411 725 234 200	LWTc 4/200	18	Bez víka	4-6 týdnů	19 857 Kč
411 725 236 100	LWTc 6/100	14	Bez víka	4-6 týdnů	21 114 Kč
411 725 236 150	LWTc 6/150	19	Bez víka	4-6 týdnů	21 114 Kč
411 725 236 200	LWTc 6/200	26	Bez víka	4-6 týdnů	21 114 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plochá víka s koncentrickými kruhy (použití bez adaptéru)

Obj. číslo	Popis	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
411 002 174 523	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200	1	4-6 týdnů	1 714 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
411 002 274 523	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200	2	4-6 týdnů	1 914 Kč
411 002 474 523	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200	4	4-6 týdnů	2 457 Kč
411 002 674 523	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200	6	4-6 týdnů	3 057 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nelze je použít do lázní s hloubkou ponoru 50 mm)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 261 470 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 14 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 261 570 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 15 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 261 670 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 16 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 261 870 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 18 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 070 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 20 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 270 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 22 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 470 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 24 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 670 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 26 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 870 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 28 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 263 070 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 3 ks zkumavek o průměru 30 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojanová tyč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 500 523	Stojanová tyč, průměr x délka: 14 x 500 mm, pro všechny typy lázní LWTc (používá se v kombinaci s víkem s koncentrickými kruhy)	4-6 týdnů	543 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Rošty pro zvýšení dna a zakrytí topného tělesa

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 277 523	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200	4-6 týdnů	571 Kč
411 002 477 523	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200	4-6 týdnů	1 171 Kč
411 002 677 523	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200	4-6 týdnů	2 057 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Adaptéry pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 001 213 523	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200	4-6 týdnů	1 000 Kč
411 001 413 523	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200	4-6 týdnů	1 714 Kč
411 001 613 523	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200	4-6 týdnů	2 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plochá víka (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 247 523	Víko ploché pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	571 Kč
411 002 447 523	Víko ploché pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	1 171 Kč
411 002 647 523	Víko ploché pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	1 371 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víka šikmá/sedlová (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 000 032 523	Víko šikmé pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	743 Kč
411 000 034 523	Víko šikmé pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	1 400 Kč
411 000 036 523	Víko šikmé pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	2 314 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Koš s pružinami (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry pod šikmé nebo ploché víko)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 125 078 523	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	2 029 Kč
411 121 078 523	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	2 029 Kč
411 121 578 523	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	2 029 Kč
411 145 078 523	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	3 314 Kč
411 141 078 523	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	3 314 Kč
411 141 578 523	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	3 314 Kč
411 165 078 523	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	5 000 Kč
411 161 078 523	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	5 000 Kč
411 161 578 523	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	5 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní lze umístit pouze 1 ks stojanu

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 211 045 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	32	10 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 070 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	32	10 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:					
411 211 245 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 275 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 295 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:					
411 211 345 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 370 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 395 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:					
411 211 445 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 211 470 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 495 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:					
411 211 545 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 570 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 595 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:					
411 211 670 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 695 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 612 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:					
411 211 870 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 895 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 211 812 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:					
411 212 095 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 212 012 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:					
411 212 295 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 212 212 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:					
411 212 495 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 212 412 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:					
411 212 695 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 212 612 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:					
411 212 895 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 212 812 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:					
411 213 095 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 213 012 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní LWTc 4/150 a 4/200 lze umístit 3 stojany, do lázní LWTc 6/150 a 6/200 pak 6 stojanů

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:					
411 221 045 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	18	10 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 070 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	18	10 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:					
411 221 245 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 270 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 295 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 345 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 370 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 395 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:					
411 221 445 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 470 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 495 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:					
411 221 545 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 570 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 595 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:					
411 221 670 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 695 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 612 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:					
411 221 870 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 895 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 812 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:					
411 222 095 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 012 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:					
411 222 295 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 212 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:					
411 222 495 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 222 412 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:					
411 222 695 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 612 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:					
411 222 895 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 812 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:					
411 223 095 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 223 012 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-WSL-Vodní-lázně-LWTc.pdf