

## LÁZNĚ WITEG

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Lázně vodní, olejové a pískové > Lázně Witeg

### Lázeň vodní cirkulační Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Vodní lázně s výkonným oběhovým čerpadlem a možností propojení s viskozimetrem.

#### Základní charakteristika cirkulačních vodních lázní WCB:

- digitální regulační jednotka
- vana i víko z nerezové oceli
- výkonné oběhové čerpadlo (5 l/min)
- možnost propojení s viskozimetrem
- alarm - signalizace konce nastavené doby nebo chybového stavu
- tepelní ochrana proti přehřátí
- varování a automatická funkce stop v případě nedostatku kapaliny
- maximální teplota až +100 °C
- funkce ovládní rozdílu mezi skutečnou a nastavenou teplotou ( $\pm 10$  °C)
- funkce odloženého startu
- možnost zablokování aktuálního nastavení proti nechtěným změnám
- paměťová funkce pro nastavené hodnoty teploty a času
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je ploché víko z nerezové oceli



Technické údaje			
Typ	WCB-6	WCB-11	WCB-22
Objem [l]	6	11	22
Čerpadlo [l/min]	5		
Teplotní rozsah [°C]	+5 nad teplotu okolí až +100		
Přesnost [°C]	$\pm 0,1$		
Časovač	0 - 99 hod 59 min		
Displej	digitální LCD s podsvícením		
Vypouštěcí ventil	ne	ne	k montáži ( $\varnothing$ 9,5 - 11 mm)
Teplotní čidlo	PT100		
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	150 x 300 x 155	150 x 302 x 240	150 x 500 x 295
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	385 x 330 x 185	385 x 335 x 275	410 x 540 x 335
Příkon [W]	800	1000	2000
Napájení [V]	230		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 500 320 106	WCB-6	6	S víkem	10-12 týdnů	21 715 Kč
411 500 320 111	WCB-11	11	S víkem	10-12 týdnů	22 107 Kč
411 500 320 122	WCB-22	22	S víkem	10-12 týdnů	24 490 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Circulation-Water-Bath-WCB-EN.pdf

## Lázeň vodní třepací Witeg WSB

Výrobci a značky: Witeg

Vodní lázně s přesnou regulací třepání a maximální eliminací hluchnosti díky elektronické kontrole třepacího mechanismu.



### Základní charakteristika třepacích vodních lázní WSB:

- digitální regulační jednotka
- nerezová vana s 20 mm polyuretanovou izolací, víkem a vypouštěcím ventilem
- alarm - signalizace konce nastavené doby nebo chybového stavu
- tepelná ochrana proti přehřátí
- maximální teplota až +100 °C
- funkce ovládání rozdílu mezi skutečnou a nastavenou teplotou ( $\pm 10$  °C)
- funkce odloženého startu
- možnost zablokování aktuálního nastavení proti nechtěným změnám
- paměťová funkce pro nastavené hodnoty teploty, času a frekvence kmitů
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je univerzální pružinový stojan pro uchycení nádob různých tvarů a velikostí až do objemu 2 l

Technické údaje			
Typ	WSB-18	WSB-30	WSB-45
Objem [l]	18	30	45
Max. počet Erlenmayerových baněk o objemu 250/500/1000 ml	6/4/1	10/8/3	18/15/8
Rozsah teploty [°C]	+5 nad okolní teplotu až +100		
Přesnost teploty [°C]	$\pm 0,1$		
Amplituda kmitů [mm]	20		
Frekvence kmitů [ot/min]	20 - 250		
Displej	digitální LCD s podsvícením		
Časovač	0 - 99 hod 59 min		

Teplotní čidlo	PT100		
Vnitřní rozměry (š x h x v) [mm]	300 x 300 x 200	500 x 300 x 200	600 x 380 x 200
Vnější rozměry (š x h x v) [mm]	563 x 353 x 340	763 x 353 x 340	863 x 433 x 340
Příkon [W]	1400	1800	2400
Napájení [V]	230		

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
411 500 123 018	WSB-18	Bez víka	18	10-12 týdnů	44 320 Kč
411 500 123 030	WSB-30	Bez víka	30	10-12 týdnů	47 016 Kč
411 500 123 045	WSB-45	Bez víka	45	10-12 týdnů	53 207 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Volitelné příslušenství: Víko vypouklé

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 501 202 018	SBD018	Víko vypouklé pro třepací vodní lázeň WSB-18	10-12 týdnů	4 237 Kč
411 501 202 030	SBD030	Víko vypouklé pro třepací vodní lázeň WSB-30	3-4 týdny	4 763 Kč
411 501 202 045	SBD045	Víko vypouklé pro třepací vodní lázeň WSB-45	10-12 týdnů	5 162 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Shaking-Water-Bath-WSB-EN.pdf

## Lázeň olejová Witeg WHB

Výrobci a značky: Witeg

Velice kvalitní olejové lázně za nízkou cenu.

#### Základní charakteristika olejových lázní WHB:

- digitální regulační jednotka
- robustní nerezová vana s 50 mm keramickou izolací a víkem
- alarm - signalizace konce nastavené doby nebo chybového stavu
- tepelná ochrana proti přehřátí
- maximální teplota až +250 °C
- funkce ovládní rozdílu mezi skutečnou a nastavenou teplotou
- funkce odloženého startu
- možnost zablokování aktuálního nastavení proti nechtěným změnám
- paměťová funkce pro nastavené hodnoty teploty a času




■ **informace k dodávce:** součástí dodávky je ploché víko z nerezové oceli

Technické údaje			
Typ	WHB-6	WHB-11	WHB-22
Objem [l]	6	11	22
Teplotní rozsah [°C]	+5 nad teplotu okolí až +250		
Přesnost [°C]	±1,5		
Displej	digitální LCD s podsvícením		
Časovač	0 - 99 hod 59 min		
Teplotní čidlo	PT100		
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	150 x 270 x 180	150 x 300 x 250	180 x 400 x 300
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	340 x 425 x 305	340 x 425 x 375	370 x 525 x 425
Příkon [W]	1500	2000	2500
Napájení [V]	230		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 500 820 106	WHB-6	6	S víkem	3-4 týdny	27 087 Kč
411 500 820 111	WHB-11	11	S víkem	3-4 týdny	28 190 Kč
411 500 820 122	WHB-22	22	S víkem	10-12 týdnů	32 403 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Oil-Bath-WHB-EN.pdf](#)