

LÁZNĚ WSL

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Lázně vodní, olejové a pískové > Lázně WSL

Lázeň vodní WSL, série LWTc s cirkulací

Výrobci a značky: WSL

Vodní lázně série LWTc jsou moderní přístroje určené pro jednoduchý ohřev vzorků. Mechanická cirkulace zajišťuje lepší homogenitu teploty vody a konstantní teplotu v celém pracovním prostoru lázně. Přístroje jsou určeny pro práci při teplotách do 70 °C.



Základní charakteristika vodních lázní WSL série LWTc:

- 9 modelů s různým objemem (4; 5,7; 7,3; 9, 12, 14, 18, 19 a 26 l)
- hloubka ponoru: 50, 100 nebo 150 mm
- cirkulační čerpadlo pro homogenní rozložení teploty vody
- jednoduché ovládání, dobře čitelný LED displej
- pracovní rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okolí až 70 °C
- vizuální i akustický alarm při snížení hladiny vody nebo poruše teplotního senzoru
- ochrana proti chodu na sucho (čidlo pro hlídání hladiny kapaliny)
- topné těleso umístěno **nad** dnem vany
- kvalitní lisovaná vana a topné těleso z nerezové oceli, nerezový plášť, vypouštěcí ventil na boční straně přístroje
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): víka s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, kulaté výškově nastavitelné stojany na zkumavky, plochá i šikmá víka, adaptéry pod víka, koše s pružinami, stojany na zkumavky, rošty pro zakrytí topného tělesa a zvýšení dna, stojanová tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není** víko

i Pro zajištění **homogenního rozložení teploty** v celém prostoru lázně je potřeba **použít víko**. K dispozici jsou 3 typy vík - ploché víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, plně ploché víko a šikmé/sedlové víko. **Víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy** lze dále kombinovat se stojanovou tyčí a kulatými stojany na zkumavky. Pod **plně ploché** nebo **šikmé/sedlové víko** je potřeba vložit **adaptér**. Stejný adaptér se používá i pro závěsné koše s pružinami nebo stojany na zkumavky. V nabídce je i perforovaný rošt pro zakrytí topného tělesa a pro zvýšení dna. Víka, adaptéry, stojanová tyč, koše s pružinami, stojany na zkumavky i rošt na zakrytí topného tělesa se **objednávají samostatně**.

Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 4; 5,7 a 7,3 l

Typ	LWTc 2/100	LWTc 2/150	LWTc 2/200
Objem	4 l	5,7 l	7,3 l
Teplota	Rozsah regulace:	20 - 90 °C	
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C	
	Rozlišení:	0,1 °C	
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C	

Displej	LED (zobrazení nastavené teploty)		
Materiál vany	nerezová ocel (INOX)		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)		
Rozměry vany (d x š x h)	295 x 145 x 100 mm	295 x 145 x 150 mm	295 x 145 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	200 x 100 x 65 mm	200 x 100 x 115 mm	200 x 100 x 165 mm
Maximální hloubka ponoru	50 mm	100 mm	150 mm
Vnější rozměry (d x š x v)	335 x 185 x 210 mm	335 x 185 x 260 mm	335 x 185 x 310 mm
Příkon	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Napájení	230 V, 50 Hz		

Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 9, 12 a 18 l			
Typ	LWTc 4/100	LWTc 4/150	LWTc 4/200
Objem	9 l	12 l	18 l
Teplota	Rozsah regulace:	20 – 90 °C	
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C	
	Rozlišení:	0,1 °C	
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C	
Displej	LED (zobrazení nastavené teploty)		
Materiál vany	nerezová ocel (INOX)		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)		
Rozměry vany (d x š x h)	325 x 295 x 100 mm	325 x 295 x 150 mm	325 x 295 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	230 x 200 x 65 mm	230 x 200 x 115 mm	230 x 200 x 165 mm
Maximální hloubka ponoru	50 mm	100 mm	150 mm
Vnější rozměry (d x š x v)	360 x 335 x 210 mm	360 x 335 x 260 mm	360 x 335 x 310 mm
Příkon	0,7 kW	0,9 kW	1,1 kW
Napájení	230 V, 50 Hz		

Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 14, 19 a 26 l			
Typ	LWTc 6/100	LWTc 6/150	LWTc 6/200
Objem	14 l	19 l	26 l

Teplota	Rozsah regulace:	20 - 90 °C		
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C		
Displej	LED (zobrazení nastavené teploty)			
Materiál vany	nerezová ocel (INOX)			
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)			
Rozměry vany (d x š x h)	500 x 295 x 100 mm	500 x 295 x 150 mm	500 x 295 x 200 mm	
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	360 x 230 x 65 mm	360 x 230 x 115 mm	360 x 230 x 165 mm	
Maximální hloubka ponoru	50 mm	100 mm	150 mm	
Vnější rozměry (d x š x v)	540 x 335 x 210 mm	540 x 335 x 260 mm	540 x 335 x 310 mm	
Příkon	1,0 kW	1,2 kW	1,4 kW	
Napájení	230 V, 50 Hz			

Vodní lázně LWTc

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 725 232 100	LWTc 2/100	4	Bez víka	4-6 týdnů	18 543 Kč
411 725 232 150	LWTc 2/150	5,7	Bez víka	4-6 týdnů	18 543 Kč
411 725 232 200	LWTc 2/200	7,3	Bez víka	4-6 týdnů	18 543 Kč
411 725 234 100	LWTc 4/100	9	Bez víka	4-6 týdnů	19 857 Kč
411 725 234 150	LWTc 4/150	12	Bez víka	4-6 týdnů	19 857 Kč
411 725 234 200	LWTc 4/200	18	Bez víka	4-6 týdnů	19 857 Kč
411 725 236 100	LWTc 6/100	14	Bez víka	4-6 týdnů	21 114 Kč
411 725 236 150	LWTc 6/150	19	Bez víka	4-6 týdnů	21 114 Kč
411 725 236 200	LWTc 6/200	26	Bez víka	4-6 týdnů	21 114 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plochá víka s koncentrickými kruhy (použití bez adaptéru)

Obj. číslo	Popis	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
411 002 174 523	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200	1	4-6 týdnů	1 714 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
411 002 274 523	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200	2	4-6 týdnů	1 914 Kč
411 002 474 523	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200	4	4-6 týdnů	2 457 Kč
411 002 674 523	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200	6	4-6 týdnů	3 057 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nelze je použít do lázní s hloubkou ponoru 50 mm)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 261 470 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 14 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 261 570 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 15 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 261 670 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 16 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 261 870 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 18 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 070 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 20 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 270 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 22 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 470 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 24 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 670 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 26 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 262 870 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 28 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 263 070 523	Stojan s nastavitelnou výškou pro 3 ks zkumavek o průměru 30 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojanová tyč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 500 523	Stojanová tyč, průměr x délka: 14 x 500 mm, pro všechny typy lázní LWTc (používá se v kombinaci s víkem s koncentrickými kruhy)	4-6 týdnů	543 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Rošty pro zvýšení dna a zakrytí topného tělesa

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 277 523	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200	4-6 týdnů	571 Kč
411 002 477 523	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200	4-6 týdnů	1 171 Kč
411 002 677 523	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200	4-6 týdnů	2 057 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Adaptéry pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 001 213 523	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200	4-6 týdnů	1 000 Kč
411 001 413 523	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200	4-6 týdnů	1 714 Kč
411 001 613 523	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200	4-6 týdnů	2 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plochá víka (Ize je použít pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 247 523	Víko ploché pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	571 Kč
411 002 447 523	Víko ploché pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	1 171 Kč
411 002 647 523	Víko ploché pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	1 371 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víka šikmá/sedlová (Ize je použít pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 000 032 523	Víko šikmé pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	743 Kč
411 000 034 523	Víko šikmé pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	1 400 Kč
411 000 036 523	Víko šikmé pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	2 314 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Koš s pružinami (Ize je použít pouze v kombinaci s adaptéry pod šikmé nebo ploché víko)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 125 078 523	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	2 029 Kč
411 121 078 523	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	2 029 Kč
411 121 578 523	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	2 029 Kč
411 145 078 523	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	3 314 Kč
411 141 078 523	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	3 314 Kč
411 141 578 523	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	3 314 Kč
411 165 078 523	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	5 000 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 161 078 523	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTC 6/150 a LWTC 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	5 000 Kč
411 161 578 523	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTC 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4-6 týdnů	5 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lázně LWTC 2/150 a LWTC 2/200 (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní lze umístit pouze 1 ks stojanu

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:					
411 211 045 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTC 2/150 a LWTC 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	32	10 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 070 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTC 2/150 a LWTC 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	32	10 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:					
411 211 245 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTC 2/150 a LWTC 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 275 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTC 2/150 a LWTC 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 295 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTC 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:					
411 211 345 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTC 2/150 a LWTC 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 370 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTC 2/150 a LWTC 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 211 395 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:					
411 211 445 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 470 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 495 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:					
411 211 545 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 570 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 595 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:					
411 211 670 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 695 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 612 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 211 870 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 895 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 211 812 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:					
411 212 095 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 212 012 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:					
411 212 295 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 212 212 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:					
411 212 495 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 212 412 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:					
411 212 695 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 212 612 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:					
411 212 895 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 212 812 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:					
411 213 095 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 213 012 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní LWTc 4/150 a 4/200 lze umístit 3 stojany, do lázní LWTc 6/150 a 6/200 pak 6 stojanů

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:					
411 221 045 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	18	10 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 070 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	18	10 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 245 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 270 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 295 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:					
411 221 345 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 370 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 395 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:					
411 221 445 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 470 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 495 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:					
411 221 545 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 45 až 80	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 570 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 595 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:					
411 221 670 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 695 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 612 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:					
411 221 870 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 70 až 105	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 895 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 221 812 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:					
411 222 095 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 012 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 222 295 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 212 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:					
411 222 495 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 412 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:					
411 222 695 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 612 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:					
411 222 895 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 222 812 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:					
411 223 095 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 95 až 130	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 223 012 523	Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 120 až 155	4-6 týdnů	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lázeň vodní WSL, série LWMc s cirkulací

Výrobci a značky: WSL

Série LWMc nabízí 9 modelů vodních lázní s objemem vany od 17,4 do 51 l. Mechanická cirkulace zajišťuje lepší homogenitu teploty vody a konstantní teplotu v celém pracovním prostoru lázně. Přístroje jsou určeny pro práci při teplotách do 70 °C. Své uplatnění najdou v každé laboratoři.



Základní charakteristika vodních lázní WSL série LWMc:

- 9 modelů s objemem od 17,4 do 51 l
- hloubka ponoru: 50, 100 nebo 150 mm
- LED displej
- cirkulační čerpadlo pro homogenní rozložení teploty vody
- jednoduché ovládání, dobře čitelný LED displej
- pracovní rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okolí až 70 °C
- vizuální i akustický alarm při snížení hladiny vody nebo poruše teplotního senzoru
- ochrana proti chodu na sucho (čidlo pro hlídání hladiny kapaliny)
- topné těleso umístěno **nad** dnem vany
- kvalitní vana a topné těleso z nerezové oceli, nerezový plášť, vypouštěcí ventil na boční straně přístroje
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): víka s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, kulaté výškově nastavitelné stojany na zkumavky, plochá i šikmá víka, koše s pružinami, rošty pro zakrytí topného tělesa a zvýšení dna, stojanová tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není** víko



Pro zajištění **homogenního rozložení teploty** v celém prostoru lázně je potřeba **použít víko**. K dispozici jsou 3 typy vík - plně **ploché** víko, **šikmé/sedlové** víko nebo víko **s vyjímatelnými koncentrickými kruhy**, které lze dále kombinovat se stojanovou tyčí a kulatými stojany na zkumavky. V nabídce jsou i závěsné koše s pružinami nebo perforovaný rošt pro zakrytí topného tělesa a pro zvýšení dna. Víka, stojanová tyč, koše s pružinami i rošt na zakrytí topného tělesa se **objednávají samostatně**.

Technické údaje vodních lázní LWMc s objemem 17,4; 26,1 a 34,8 l				
Typ		LWMc 8/100	LWMc 8/150	LWMc 8/200
Objem		17,4 l	26,1 l	34,8 l
Teplota	Rozsah regulace:	20 - 90 °C		
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C		
Displej		LED (zobrazení nastavené teploty)		

Materiál vany	nerezová ocel (INOX)		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)		
Rozměry vany (d x š x h)	580 x 300 x 100 mm	580 x 300 x 150 mm	580 x 300 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	480 x 200 x 65 mm	480 x 200 x 115 mm	480 x 200 x 165 mm
Maximální hloubka ponoru	50 mm	100 mm	150 mm
Vnější rozměry (d x š x v)	640 x 360 x 205 mm	640 x 360 x 255 mm	640 x 360 x 305 mm
Příkon	1,2 kW	1,6 kW	1,9 kW
Napájení	230 V, 50 Hz		

Technické údaje vodních lázní LWMc s objemem 21,3; 32 a 42,6 l			
Typ	LWMc 10/100	LWMc 10/150	LWMc 10/200
Objem	21,3 l	32 l	42,6 l
Teplota	Rozsah regulace:	20 - 90 °C	
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C	
	Rozlišení:	0,1 °C	
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C	
Displej	LED (zobrazení nastavené teploty)		
Materiál vany	nerezová ocel (INOX)		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)		
Rozměry vany (d x š x h)	710 x 300 x 100 mm	710 x 300 x 150 mm	710 x 300 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	610 x 200 x 65 mm	610 x 200 x 115 mm	610 x 200 x 165 mm
Maximální hloubka ponoru	50 mm	100 mm	150 mm
Vnější rozměry (d x š x v)	770 x 360 x 205 mm	770 x 360 x 255 mm	770 x 360 x 305 mm
Příkon	2,0 kW		
Napájení	230 V, 50 Hz		

Technické údaje vodních lázní LWMc s objemem 25,5; 38,3 a 51 l			
Typ	LWMc 12/100	LWMc 12/150	LWMc 12/200
Objem	25,5 l	38,3 l	51 l

Teplota	Rozsah regulace:	20 - 90 °C		
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Přesnost:	-0,2 °C / +0,6 °C		
Displej	LED (zobrazení nastavené teploty)			
Materiál vany	nerezová ocel (INOX)			
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)			
Rozměry vany (d x š x h)	850 x 300 x 100 mm	850 x 300 x 150 mm	850 x 300 x 200 mm	
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	750 x 200 x 65 mm	750 x 200 x 115 mm	750 x 200 x 165 mm	
Maximální hloubka ponoru	50 mm	100 mm	150 mm	
Vnější rozměry (d x š x v)	910 x 360 x 205 mm	910 x 360 x 255 mm	910 x 360 x 305 mm	
Příkon	2,0 kW			
Napájení	230 V, 50 Hz			

Vodní lázně LWMc

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 725 438 100	LWMc 8/100	17,4	Bez víka	3-4 týdny	22 371 Kč
411 725 438 150	LWMc 8/150	26,1	Bez víka	3-4 týdny	22 371 Kč
411 725 438 200	LWMc 8/200	34,8	Bez víka	3-4 týdny	22 371 Kč
411 725 431 010	LWMc 10/100	21,3	Bez víka	3-4 týdny	23 029 Kč
411 725 431 015	LWMc 10/150	32	Bez víka	3-4 týdny	23 029 Kč
411 725 431 020	LWMc 10/200	42,6	Bez víka	3-4 týdny	23 029 Kč
411 725 431 210	LWMc 12/100	25,5	Bez víka	3-4 týdny	23 686 Kč
411 725 431 215	LWMc 12/150	38,3	Bez víka	3-4 týdny	23 686 Kč
411 725 431 220	LWMc 12/200	51	Bez víka	3-4 týdny	23 686 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plochá víka s madlem

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 847 543	Víko ploché pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200	4-6 týdnů	1 714 Kč
411 021 047 543	Víko ploché pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200	4-6 týdnů	1 914 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 021 247 543	Víko ploché pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200	4-6 týdnů	2 229 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víka šikmá/sedlová s madly

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 000 038 543	Víko šikmé pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200	4-6 týdnů	2 657 Kč
411 000 310 543	Víko šikmé pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200	4-6 týdnů	3 229 Kč
411 000 312 543	Víko šikmé pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200	4-6 týdnů	3 714 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plochá víka s koncentrickými kruhy

Obj. číslo	Popis	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
411 002 874 543	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200	8	4-6 týdnů	3 714 Kč
411 021 074 543	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200	10	4-6 týdnů	4 371 Kč
411 021 274 543	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200	12	4-6 týdnů	4 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nelze je použít do lázní s hloubkou ponoru 50 mm)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 261 470 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 14 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 261 570 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 15 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 261 670 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 16 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 261 870 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 18 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 070 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 20 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 270 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 22 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 470 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 24 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 670 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 26 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 262 870 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 28 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč
411 263 070 543	Stojan s nastavitelnou výškou pro 3 ks zkumavek o průměru 30 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)	4-6 týdnů	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojanová tyč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 500 543	Stojanová tyč, průměr x délka: 14 x 500 mm, pro všechny typy lázní LWMc (používá se v kombinaci s víkem s koncentrickými kruhy)	4-6 týdnů	543 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Rošty pro zvýšení dna a zakrytí topného tělesa

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 002 877 543	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200	4-6 týdnů	2 457 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 021 077 543	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200	4-6 týdnů	3 057 Kč
411 021 277 543	Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200	4-6 týdnů	3 714 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Koš s pružinami

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 085 078 543	Koš s 8 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200	4-6 týdnů	6 286 Kč
411 810 078 543	Koš s 8 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWMc 8/150 a LWMc 8/200	4-6 týdnů	6 286 Kč
411 815 078 543	Koš s 8 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWMc 8/200	4-6 týdnů	6 286 Kč
411 105 078 543	Koš s 10 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200	4-6 týdnů	7 314 Kč
411 101 078 543	Koš s 10 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWMc 10/150 a LWMc 10/200	4-6 týdnů	7 314 Kč
411 101 578 543	Koš s 10 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWMc 10/200	4-6 týdnů	7 314 Kč
411 125 078 543	Koš s 12 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200	4-6 týdnů	8 314 Kč
411 121 078 543	Koš s 12 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWMc 12/150 a LWMc 12/200	4-6 týdnů	8 314 Kč
411 121 578 543	Koš s 12 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWMc 12/200	4-6 týdnů	8 314 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-WSL-Vodní-lázně-LWMc.pdf

Lázeň vodní WSL, série Blue Line bez cirkulace

Výrobci a značky: WSL

Série Blue Line nabízí 6 modelů vodních lázní s objemem od 5,7 do 26 litrů. Přístroje jsou vybaveny mikroprocesorovým PID regulátorem a třemi topnými tělesy pro zajištění stálé a stabilní teploty. K výhodám této série patří i režim varu a možnost vytvoření až 5 uživatelských programů. Lázně jsou vhodné pro každodenní použití ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika vodních lázní WSL série Blue Line:

- **6 modelů s různým objemem** a hloubkou ponoru 130 nebo 180 mm
- intuitivní ovládání, ovládací panel s ochranou proti stříkající vodě a působení chemikálií, dva přehledné LED displeje (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času)
- **časovač**, funkce automatického vypnutí po uplynutí nastaveného času
- **možnost vytvoření a uložení až pěti programů** (teplota/čas)
- pracovní rozsah teplot: **+5 °C nad teplotou okolí až 100 °C, režim varu**
- **mikroprocesorový PID regulátor** (omezuje kolísání nastavené teploty s přesností $\pm 0,2$ °C)
- vizuální i akustický **alarm** při překročení nastavené teploty (možnost uživatelského nastavení minimálních a maximálních hodnot pro alarm)
- ochrana proti chodu na sucho (čidlo pro hlídání hladiny kapaliny)
- **3 topná tělesa umístěná na vnější straně vany** (na dně a bocích)
- kvalitní **bezešvá vana** z nerezové oceli, nerezový plášť s práškovým nátěrem, vypouštěcí ventil na boční straně přístroje, integrované otvory pro držák stojanové tyče
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): víka s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, kulaté výškově nastavitelné stojany na zkumavky, plochá i šikmá víka, adaptéry pod víka, koše s pružinami, stojany na zkumavky, rošty pro zvýšení dna, stojanová tyč s držákem
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není víko**



Pro zajištění **homogenního rozložení teploty** v celém prostoru lázně je potřeba **použít víko**. K dispozici jsou 3 typy vík - ploché víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, plně ploché víko a šikmé/sedlové víko. **Víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy** lze dále kombinovat s kulatými stojany na zkumavky. Pod **plně ploché** nebo **šikmé/sedlové víko** je potřeba vložit **adaptér**. Stejný adaptér se používá i pro závěsné koše s pružinami nebo stojany na zkumavky. V nabídce je i perforovaný rošt pro zvýšení dna a stojanová tyč s držákem. Víka, adaptéry, stojanová tyč, koše s pružinami, stojany na zkumavky i rošt na zvýšení dna se **objednávají samostatně**.

Technické údaje vodních lázní Blue Line s objemem 5,7; 7,3, 12 a 18 l					
Typ		BL 2/150	BL 2/200	BL 4/150	BL 4/200
Objem		5,7 l	7,3 l	12 l	18 l
Teplota	Rozsah regulace:	20 - 100 °C			
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 100 °C, režim varu			
	Rozlišení:	0,1 °C			
	Přesnost:	$\pm 0,2$ °C			
Displej		2x LED (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času)			
Časovač		1 min - 99 hod 59 min			

Materiál vany	nerezová ocel (INOX)			
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)			
Rozměry vany (d x š x h)	295 x 145 x 150 mm	295 x 145 x 200 mm	295 x 325 x 150 mm	295 x 325 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	200 x 100 x 145 mm	200 x 100 x 195 mm	230 x 200 x 145 mm	230 x 200 x 195 mm
Maximální hloubka ponoru	130 mm	180 mm	130 mm	180 mm
Vnější rozměry (d x š x v)	340 x 270 x 205 mm	340 x 270 x 255 mm	340 x 450 x 205 mm	340 x 450 x 255 mm
Příkon	0,9 kW		1,5 kW	
Napájení	230 V, 50 Hz			

Technické údaje vodních lázní Blue Line s objemem 19 a 26 l		
Typ	BL 6/150	BL 6/200
Objem	19 l	26 l
Teplota	Rozsah regulace:	20 – 100 °C
	Pracovní rozsah:	+5 °C nad teplotou okolí ... 100 °C, režim varu
	Rozlišení:	0,1 °C
	Přesnost:	±0,2 °C
Displej	2x LED (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času)	
Časovač	1 min – 99 hod 59 min	
Materiál vany	nerezová ocel (INOX)	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)	
Rozměry vany (d x š x h)	295 x 500 x 150 mm	295 x 500 x 200 mm
Využitelné rozměry vany (d x š x h)	230 x 360 x 145 mm	230 x 360 x 195 mm
Maximální hloubka ponoru	130 mm	180 mm
Vnější rozměry (d x š x v)	340 x 625 x 205 mm	340 x 625 x 255 mm
Příkon	2,2 kW	
Napájení	230 V, 50 Hz	

Vodní lázně Blue Line

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 720 232 150	BL 2/150	5,7	Bez víka	3-4 týdny	20 171 Kč
411 720 232 200	BL 2/200	7,3	Bez víka	3-4 týdny	20 171 Kč
411 720 234 150	BL 4/150	12	Bez víka	3-4 týdny	20 600 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 720 234 200	BL 4/200	18	Bez víka	3-4 týdny	20 600 Kč
411 720 236 150	BL 6/150	19	Bez víka	3-4 týdny	21 429 Kč
411 720 236 200	BL 6/200	26	Bez víka	3-4 týdny	21 429 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víko ploché s koncentrickými kruhy (použití bez adaptéru)

Obj. číslo	Popis	Počet otvorů	Dostupnost	Cena / ks
411 720 117 323	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 2/150 a BL 2/200	1	3-4 týdny	1 714 Kč
411 720 127 323	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 2/150 a BL 2/200	2	3-4 týdny	1 914 Kč
411 720 147 323	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 4/150 a BL 4/200	4	3-4 týdny	2 457 Kč
411 720 167 323	Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 6/150 a BL 6/200	6	3-4 týdny	3 057 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 261 470 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 14 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 261 570 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 15 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 726 670 120	Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 16 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 726 870 120	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 18 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 262 070 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 20 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 262 270 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 22 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 262 470 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 24 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 262 670 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 26 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 262 870 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 28 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč
411 263 070 023	Stojan s nastavitelnou výškou pro 3 ks zkumavek o průměru 30 mm a délce 70 - 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy	3-4 týdny	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojanová tyč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 150 023	Stojanová tyč s držákem, průměr x délka: 14 x 500 mm, pro všechny typy lázní Blue Line	3-4 týdny	543 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Rošt pro zvýšení dna o 15 mm

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 127 723	Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 2/150 a BL 2/200	3-4 týdny	573 Kč
411 720 147 723	Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 4/150 a BL 4/200	3-4 týdny	1 171 Kč
411 720 167 723	Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 6/150 a BL 6/200	3-4 týdny	2 057 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Adaptéry pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 121 323	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 2/150 a BL 2/200	3-4 týdny	857 Kč
411 720 141 323	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 4/150 a BL 4/200	3-4 týdny	1 429 Kč
411 720 161 323	Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 6/150 a BL 6/200	3-4 týdny	1 686 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Koše s pružinami (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry pod šikmé nebo ploché víko)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 721 227 823	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	2 057 Kč
411 721 277 823	Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	2 057 Kč
411 721 427 823	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	3 314 Kč
411 721 477 823	Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázně BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	3 314 Kč
411 721 627 823	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	5 000 Kč
411 721 677 823	Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázně BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	5 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plochá víka (Ize je použít pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 224 723	Víko ploché pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	571 Kč
411 720 244 723	Víko ploché pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	971 Kč
411 720 264 723	Víko ploché pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	1 371 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víka šikmá/sedlová (Ize je použít pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 720 003 223	Víko šikmé pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	743 Kč
411 720 003 423	Víko šikmé pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	1 400 Kč
411 720 003 623	Víko šikmé pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	3-4 týdny	2 314 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (Ize je použít pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní lze umístit pouze 1 ks stojanu

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:					
411 211 045 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	32	10 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 070 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	32	10 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:					
411 211 245 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 270 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 295 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	12 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:					
411 211 345 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 370 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 395 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	28	13 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:					
411 211 445 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 470 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 495 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	22	14 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:					
411 211 545 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 570 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 595 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	15 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:					
411 211 670 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 727 695 130	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 612 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	17	16 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:					
411 211 870 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 895 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 211 812 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 727 814 518	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	18 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:					
411 212 095 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 212 012 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 014 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	14	20 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:					
411 212 295 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 212 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 214 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	22 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:					
411 212 495 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 412 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 414 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	24 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:					
411 212 695 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 612 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 614 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	26 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 212 895 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 812 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 212 814 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	28 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:					
411 213 095 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 213 012 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 213 014 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	6	30 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní BL 4/150 a 4/200 lze umístit 3 stojany, do lázní BL 6/150 a 6/200 pak 6 stojanů

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:					
411 221 045 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	18	10 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 070 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	18	10 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 245 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 270 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 295 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	12 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:					
411 221 345 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 370 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 395 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	16	13 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:					
411 221 445 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 470 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 495 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	12	14 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:					


Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 221 545 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 45 až 80	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 570 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 595 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	15 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:					
411 221 670 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 722 695 130	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 612 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	16 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:					
411 221 870 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 70 až 105	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 895 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 812 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 221 814 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	10	18 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:					

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 722 095 130	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 012 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 014 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	5	20 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:					
411 222 295 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 212 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 214 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	22 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:					
411 222 495 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 412 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 414 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	24 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:					
411 222 695 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Pro zkumavky (průměr x délka) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
411 222 612 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 614 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	26 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:					
411 222 895 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 812 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 222 814 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	28 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč
Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:					
411 223 095 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 95 až 130	3-4 týdny	1 771 Kč
411 223 012 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 120 až 155	3-4 týdny	1 771 Kč
411 223 014 023	Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)	4	30 x 145 až 180	3-4 týdny	1 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-WSL-Vodní-lázně-Blue-Line.pdf