

## LÁZNĚ WSL

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Lázně vodní, olejové a pískové > Lázně WSL

## Lázeň vodní WSL, série LWTc s cirkulací

Výrobci a značky: WSL

Vodní lázně série LWTc jsou moderní přístroje určené pro jednoduchý ohřev vzorků. Mechanická cirkulace zajišťuje lepší homogenitu teploty vody a konstantní teplotu v celém pracovním prostoru lázně. Přístroje jsou určeny pro práci při teplotách do 70 °C.



### Základní charakteristika vodních lázní WSL série LWTc:

- 9 modelů s různým objemem (4; 5,7; 7,3; 9, 12, 14, 18, 19 a 26 l)
- hloubka ponoru: 50, 100 nebo 150 mm
- cirkulační čerpadlo pro homogenní rozložení teploty vody
- jednoduché ovládání, dobře čitelný LED displej
- pracovní rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okolí až 70 °C
- vizuální i akustický alarm při snížení hladiny vody nebo poruše teplotního senzoru
- ochrana proti chodu na sucho (čidlo pro hlídání hladiny kapaliny)
- topné těleso umístěno **nad** dnem vany
- kvalitní lisovaná vana a topné těleso z nerezové oceli, nerezový plášť, vypouštěcí ventil na boční straně přístroje
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): víka s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, kulaté výškově nastavitelné stojany na zkumavky, plochá i šikmá víka, adaptéry pod víka, koše s pružinami, stojany na zkumavky, rošty pro zakrytí topného tělesa a zvýšení dna, stojanová tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není** víko



Pro zajištění **homogenního rozložení teploty** v celém prostoru lázně je potřeba **použít víko**. K dispozici jsou 3 typy vík - ploché víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, plné ploché víko a šikmé/sedlové víko. **Víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy** lze dále kombinovat se stojanovou tyčí a kulatými stojany na zkumavky. Pod **plné ploché** nebo **šikmé/sedlové víko** je potřeba vložit **adaptér**. Stejný adaptér se používá i pro závěsné koše s pružinami nebo stojany na zkumavky. V nabídce je i perforovaný rošt pro zakrytí topného tělesa a pro zvýšení dna. Víka, adaptéry, stojanová tyč, koše s pružinami, stojany na zkumavky i rošt na zakrytí topného tělesa se **objednávají samostatně**.

Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 4; 5,7 a 7,3 l

| Typ     |                         | LWTc 2/100                                | LWTc 2/150 | LWTc 2/200 |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Objem   |                         | 4 l                                       | 5,7 l      | 7,3 l      |
| Teplota | Rozsah regulace:        | 20 - 90 °C                                |            |            |
|         | <b>Pracovní rozsah:</b> | <b>+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C</b> |            |            |
|         | Rozlišení:              | 0,1 °C                                    |            |            |
|         | Přesnost:               | -0,2 °C / +0,6 °C                         |            |            |
| Displej |                         | LED (zobrazení nastavené teploty)         |            |            |

|                                            |                                                                         |                           |                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Materiál vany                              | nerezová ocel (INOX)                                                    |                           |                           |
| Provozní podmínky                          | teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující) |                           |                           |
| Rozměry vany (d x š x h)                   | 295 x 145 x 100 mm                                                      | 295 x 145 x 150 mm        | 295 x 145 x 200 mm        |
| <b>Využitelné rozměry vany (d x š x h)</b> | <b>200 x 100 x 65 mm</b>                                                | <b>200 x 100 x 115 mm</b> | <b>200 x 100 x 165 mm</b> |
| <b>Maximální hloubka ponoru</b>            | <b>50 mm</b>                                                            | <b>100 mm</b>             | <b>150 mm</b>             |
| Vnější rozměry (d x š x v)                 | 335 x 185 x 210 mm                                                      | 335 x 185 x 260 mm        | 335 x 185 x 310 mm        |
| Příkon                                     | 0,4 kW                                                                  | 0,5 kW                    | 0,6 kW                    |
| Napájení                                   | 230 V, 50 Hz                                                            |                           |                           |

|                                                           |                         |                                                                         |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 9, 12 a 18 l |                         |                                                                         |                           |                           |
| <b>Typ</b>                                                |                         | <b>LWTc 4/100</b>                                                       | <b>LWTc 4/150</b>         | <b>LWTc 4/200</b>         |
| <b>Objem</b>                                              |                         | <b>9 l</b>                                                              | <b>12 l</b>               | <b>18 l</b>               |
| Teplota                                                   | Rozsah regulace:        | 20 – 90 °C                                                              |                           |                           |
|                                                           | <b>Pracovní rozsah:</b> | <b>+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C</b>                               |                           |                           |
|                                                           | Rozlišení:              | 0,1 °C                                                                  |                           |                           |
|                                                           | Přesnost:               | -0,2 °C / +0,6 °C                                                       |                           |                           |
| Displej                                                   |                         | LED (zobrazení nastavené teploty)                                       |                           |                           |
| Materiál vany                                             |                         | nerezová ocel (INOX)                                                    |                           |                           |
| Provozní podmínky                                         |                         | teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující) |                           |                           |
| Rozměry vany (d x š x h)                                  |                         | 325 x 295 x 100 mm                                                      | 325 x 295 x 150 mm        | 325 x 295 x 200 mm        |
| <b>Využitelné rozměry vany (d x š x h)</b>                |                         | <b>230 x 200 x 65 mm</b>                                                | <b>230 x 200 x 115 mm</b> | <b>230 x 200 x 165 mm</b> |
| <b>Maximální hloubka ponoru</b>                           |                         | <b>50 mm</b>                                                            | <b>100 mm</b>             | <b>150 mm</b>             |
| Vnější rozměry (d x š x v)                                |                         | 360 x 335 x 210 mm                                                      | 360 x 335 x 260 mm        | 360 x 335 x 310 mm        |
| Příkon                                                    |                         | 0,7 kW                                                                  | 0,9 kW                    | 1,1 kW                    |
| Napájení                                                  |                         | 230 V, 50 Hz                                                            |                           |                           |

|                                                            |                         |                                           |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Technické údaje vodních lázní LWTc s objemem 14, 19 a 26 l |                         |                                           |                   |                   |
| <b>Typ</b>                                                 |                         | <b>LWTc 6/100</b>                         | <b>LWTc 6/150</b> | <b>LWTc 6/200</b> |
| <b>Objem</b>                                               |                         | <b>14 l</b>                               | <b>19 l</b>       | <b>26 l</b>       |
| Teplota                                                    | Rozsah regulace:        | 20 – 90 °C                                |                   |                   |
|                                                            | <b>Pracovní rozsah:</b> | <b>+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C</b> |                   |                   |
|                                                            | Rozlišení:              | 0,1 °C                                    |                   |                   |
|                                                            | Přesnost:               | -0,2 °C / +0,6 °C                         |                   |                   |

|                                            |                                                                         |                           |                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Displej                                    | LED (zobrazení nastavené teploty)                                       |                           |                           |
| Materiál vany                              | nerezová ocel (INOX)                                                    |                           |                           |
| Provozní podmínky                          | teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující) |                           |                           |
| Rozměry vany (d x š x h)                   | 500 x 295 x 100 mm                                                      | 500 x 295 x 150 mm        | 500 x 295 x 200 mm        |
| <b>Využitelné rozměry vany (d x š x h)</b> | <b>360 x 230 x 65 mm</b>                                                | <b>360 x 230 x 115 mm</b> | <b>360 x 230 x 165 mm</b> |
| <b>Maximální hloubka ponoru</b>            | <b>50 mm</b>                                                            | <b>100 mm</b>             | <b>150 mm</b>             |
| Vnější rozměry (d x š x v)                 | 540 x 335 x 210 mm                                                      | 540 x 335 x 260 mm        | 540 x 335 x 310 mm        |
| Příkon                                     | 1,0 kW                                                                  | 1,2 kW                    | 1,4 kW                    |
| Napájení                                   | 230 V, 50 Hz                                                            |                           |                           |

### Vodní lázně LWTc

| Obj. číslo      | Typ        | Objem [l] | Provedení | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 411 725 232 100 | LWTc 2/100 | 4         | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 15 457 Kč |
| 411 725 232 150 | LWTc 2/150 | 5,7       | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 15 457 Kč |
| 411 725 232 200 | LWTc 2/200 | 7,3       | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 15 457 Kč |
| 411 725 234 100 | LWTc 4/100 | 9         | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 16 571 Kč |
| 411 725 234 150 | LWTc 4/150 | 12        | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 16 571 Kč |
| 411 725 234 200 | LWTc 4/200 | 18        | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 16 571 Kč |
| 411 725 236 100 | LWTc 6/100 | 14        | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 17 543 Kč |
| 411 725 236 150 | LWTc 6/150 | 19        | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 17 543 Kč |
| 411 725 236 200 | LWTc 6/200 | 26        | Bez víka  | 4-6 týdnů  | 17 543 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Plochá víka s koncentrickými kruhy (použití bez adaptéru)

| Obj. číslo      | Popis                                                                            | Počet otvorů | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 411 002 174 523 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 | 1            | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 002 274 523 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 | 2            | 4-6 týdnů  | 1 686 Kč  |
| 411 002 474 523 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 | 4            | 4-6 týdnů  | 2 086 Kč  |
| 411 002 674 523 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 | 6            | 4-6 týdnů  | 2 629 Kč  |

**Stojany na zkumavky k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nelze je použít do lázní s hloubkou ponoru 50 mm)**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                                                                                   | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 261 470 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 14 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100) | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 261 570 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 15 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100) | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 261 670 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 16 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100) | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 261 870 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 18 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 070 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 20 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 270 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 22 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 470 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 24 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 670 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 26 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 870 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 28 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 263 070 523 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 3 ks zkumavek o průměru 30 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWTc 2/100, LWTc 4/100 a LWTc 6/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Stojanová tyč**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 002 500 523 | Stojanová tyč, průměr x délka: 14 x 500 mm, pro všechny typy lázní LWTc (používá se v kombinaci s víkem s koncentrickými kruhy) | 4-6 týdnů  | 486 Kč    |

**Rošty pro zvýšení dna a zakrytí topného tělesa**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 002 277 523 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 | 4-6 týdnů  | 486 Kč    |
| 411 002 477 523 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 | 4-6 týdnů  | 971 Kč    |
| 411 002 677 523 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 | 4-6 týdnů  | 1 743 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Adaptéry pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 001 213 523 | Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 | 4-6 týdnů  | 857 Kč    |
| 411 001 413 523 | Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 | 4-6 týdnů  | 1 429 Kč  |
| 411 001 613 523 | Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 | 4-6 týdnů  | 1 686 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Plochá víka (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry)**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                          | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 002 247 523 | Víko ploché pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 486 Kč    |
| 411 002 447 523 | Víko ploché pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 971 Kč    |
| 411 002 647 523 | Víko ploché pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 1 200 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Víka šikmá/sedlová (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry)**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                         | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 000 032 523 | Víko šikmé pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 629 Kč    |
| 411 000 034 523 | Víko šikmé pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 1 200 Kč  |
| 411 000 036 523 | Víko šikmé pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 1 971 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Koš s pružinami (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry pod šikmé nebo ploché víko)**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                             | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 125 078 523 | Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 1 686 Kč  |
| 411 121 078 523 | Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 4-6 týdnů  | 1 686 Kč  |
| 411 121 578 523 | Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 4-6 týdnů  | 1 686 Kč  |
| 411 145 078 523 | Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 2 800 Kč  |
| 411 141 078 523 | Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 4-6 týdnů  | 2 800 Kč  |
| 411 141 578 523 | Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTc 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 4-6 týdnů  | 2 800 Kč  |
| 411 165 078 523 | Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4-6 týdnů  | 4 143 Kč  |
| 411 161 078 523 | Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 4-6 týdnů  | 4 143 Kč  |
| 411 161 578 523 | Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 4-6 týdnů  | 4 143 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Stojany na zkumavky pro lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní lze umístit pouze 1 ks stojanu**

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 211 045 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 32         | 10 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 070 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 32         | 10 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 211 245 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 12 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 275 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 12 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 295 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 28         | 12 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 211 345 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 13 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 370 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 13 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 395 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 28         | 13 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 211 445 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 22         | 14 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 470 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 22         | 14 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 495 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 22         | 14 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 211 545 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 17         | 15 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 211 570 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 17         | 15 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 595 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 17         | 15 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 211 670 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 17         | 16 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 695 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 17         | 16 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 612 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 17         | 16 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 211 870 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 14         | 18 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 895 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 14         | 18 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 211 812 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 14         | 18 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 212 095 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 14         | 20 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 212 012 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)              | 14         | 20 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                       | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 212 295 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 22 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 212 212 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 22 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:</b> |                                                                             |            |                                    |            |           |
| 411 212 495 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 24 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 212 412 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 24 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:</b> |                                                                             |            |                                    |            |           |
| 411 212 695 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 26 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 212 612 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 26 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:</b> |                                                                             |            |                                    |            |           |
| 411 212 895 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 28 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 212 812 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 28 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:</b> |                                                                             |            |                                    |            |           |
| 411 213 095 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 6          | 30 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 213 012 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 6          | 30 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Stojany na zkumavky pro lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (lze je použít pouze v**

kombinaci s adaptéry); do lázní LWTc 4/150 a 4/200 lze umístit 3 stojany, do lázní LWTc 6/150 a 6/200 pak 6 stojanů

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                                            | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:</b> |                                                                                                                  |            |                                    |            |           |
| 411 221 045 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 18         | 10 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 070 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 18         | 10 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:</b> |                                                                                                                  |            |                                    |            |           |
| 411 221 245 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 12 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 270 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 12 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 295 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 16         | 12 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:</b> |                                                                                                                  |            |                                    |            |           |
| 411 221 345 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 13 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 370 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 13 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 395 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 16         | 13 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:</b> |                                                                                                                  |            |                                    |            |           |
| 411 221 445 523                            | Stojan na zkumavky do lázní LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 14 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                                            | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 221 470 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 14 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 495 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 12         | 14 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:</b> |                                                                                                                  |            |                                    |            |           |
| 411 221 545 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 15 x 45 až 80                      | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 570 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 15 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 595 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 10         | 15 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:</b> |                                                                                                                  |            |                                    |            |           |
| 411 221 670 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 16 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 695 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 10         | 16 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 612 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 10         | 16 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:</b> |                                                                                                                  |            |                                    |            |           |
| 411 221 870 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 18 x 70 až 105                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 221 895 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                         | 10         | 18 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 221 812 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 18 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 222 095 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 5          | 20 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 222 012 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 5          | 20 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 222 295 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 22 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 222 212 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 22 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 222 495 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 24 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 222 412 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 24 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 222 695 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 26 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 222 612 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 26 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 222 895 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 28 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 222 812 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 28 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:</b> |                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 223 095 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 30 x 95 až 130                     | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 223 012 523                            | Stojan na zkumavky do lázně LWTc 4/200 a LWTc 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 30 x 120 až 155                    | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-WSL-Vodní-lázně-LWTc.pdf

## Lázeň vodní WSL, série LWMc s cirkulací

Výrobci a značky: WSL

Série LWMc nabízí 9 modelů vodních lázní s objemem vany od 17,4 do 51 l. Mechanická cirkulace zajišťuje lepší homogenitu teploty vody a konstantní teplotu v celém pracovním prostoru lázně. Přístroje jsou určeny pro práci při teplotách do 70 °C. Svě uplatnění najdou v každé laboratoři.



### Základní charakteristika vodních lázní WSL série LWMc:

- 9 modelů s objemem od 17,4 do 51 l
- hloubka ponoru: 50, 100 nebo 150 mm
- LED displej
- cirkulační čerpadlo pro homogenní rozložení teploty vody
- jednoduché ovládání, dobře čitelný LED displej
- pracovní rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okolí až 70 °C
- vizuální i akustický alarm při snížení hladiny vody nebo poruše teplotního senzoru
- ochrana proti chodu na sucho (čidlo pro hlídání hladiny kapaliny)
- topné těleso umístěno **nad** dnem vany
- kvalitní vana a topné těleso z nerezové oceli, nerezový plášť, vypouštěcí ventil na boční straně přístroje
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): víka s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, kulaté výškově nastavitelné stojany na zkumavky, plochá i šikmá víka, koše s pružinami, rošty pro zakrytí topného tělesa a zvýšení dna, stojanová tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není** víko



Pro zajištění **homogenního rozložení teploty** v celém prostoru lázně je potřeba **použít víko**. K dispozici jsou 3 typy vík - plné **ploché víko**, **šikmé/sedlové víko** nebo víko s **vyjímatelnými koncentrickými kruhy**, které lze dále kombinovat se stojanovou tyčí a kulatými stojany na zkumavky. V nabídce jsou i závěsné koše s pružinami nebo perforovaný rošt pro zakrytí topného tělesa a pro zvýšení dna. Víka, stojanová tyč, koše s pružinami i rošt na zakrytí topného tělesa se **objednávají samostatně**.

Technické údaje vodních lázní LWMc s objemem 17,4; 26,1 a 34,8 l

| Typ                                        |                         | LWMc 8/100                                                              | LWMc 8/150                | LWMc 8/200                |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Objem                                      |                         | 17,4 l                                                                  | 26,1 l                    | 34,8 l                    |
| Teplota                                    | Rozsah regulace:        | 20 – 90 °C                                                              |                           |                           |
|                                            | <b>Pracovní rozsah:</b> | <b>+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C</b>                               |                           |                           |
|                                            | Rozlišení:              | 0,1 °C                                                                  |                           |                           |
|                                            | Přesnost:               | -0,2 °C / +0,6 °C                                                       |                           |                           |
| Displej                                    |                         | LED (zobrazení nastavené teploty)                                       |                           |                           |
| Materiál vany                              |                         | nerezová ocel (INOX)                                                    |                           |                           |
| Provozní podmínky                          |                         | teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující) |                           |                           |
| Rozměry vany (d x š x h)                   |                         | 580 x 300 x 100 mm                                                      | 580 x 300 x 150 mm        | 580 x 300 x 200 mm        |
| <b>Využitelné rozměry vany (d x š x h)</b> |                         | <b>480 x 200 x 65 mm</b>                                                | <b>480 x 200 x 115 mm</b> | <b>480 x 200 x 165 mm</b> |
| <b>Maximální hloubka ponoru</b>            |                         | <b>50 mm</b>                                                            | <b>100 mm</b>             | <b>150 mm</b>             |
| Vnější rozměry (d x š x v)                 |                         | 640 x 360 x 205 mm                                                      | 640 x 360 x 255 mm        | 640 x 360 x 305 mm        |
| Příkon                                     |                         | 1,2 kW                                                                  | 1,6 kW                    | 1,9 kW                    |
| Napájení                                   |                         | 230 V, 50 Hz                                                            |                           |                           |

Technické údaje vodních lázní LWMc s objemem 21,3; 32 a 42,6 l

| Typ                      |                         | LWMc 10/100                                                             | LWMc 10/150        | LWMc 10/200        |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Objem                    |                         | 21,3 l                                                                  | 32 l               | 42,6 l             |
| Teplota                  | Rozsah regulace:        | 20 – 90 °C                                                              |                    |                    |
|                          | <b>Pracovní rozsah:</b> | <b>+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C</b>                               |                    |                    |
|                          | Rozlišení:              | 0,1 °C                                                                  |                    |                    |
|                          | Přesnost:               | -0,2 °C / +0,6 °C                                                       |                    |                    |
| Displej                  |                         | LED (zobrazení nastavené teploty)                                       |                    |                    |
| Materiál vany            |                         | nerezová ocel (INOX)                                                    |                    |                    |
| Provozní podmínky        |                         | teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující) |                    |                    |
| Rozměry vany (d x š x h) |                         | 710 x 300 x 100 mm                                                      | 710 x 300 x 150 mm | 710 x 300 x 200 mm |

|                                            |                          |                           |                           |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Využitelné rozměry vany (d x š x h)</b> | <b>610 x 200 x 65 mm</b> | <b>610 x 200 x 115 mm</b> | <b>610 x 200 x 165 mm</b> |
| <b>Maximální hloubka ponoru</b>            | <b>50 mm</b>             | <b>100 mm</b>             | <b>150 mm</b>             |
| Vnější rozměry (d x š x v)                 | 770 x 360 x 205 mm       | 770 x 360 x 255 mm        | 770 x 360 x 305 mm        |
| Příkon                                     | 2,0 kW                   |                           |                           |
| Napájení                                   | 230 V, 50 Hz             |                           |                           |

|                                                                |                         |                                                                         |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Technické údaje vodních lázní LWMc s objemem 25,5; 38,3 a 51 l |                         |                                                                         |                           |                           |
| <b>Typ</b>                                                     |                         | <b>LWMc 12/100</b>                                                      | <b>LWMc 12/150</b>        | <b>LWMc 12/200</b>        |
| <b>Objem</b>                                                   |                         | <b>25,5 l</b>                                                           | <b>38,3 l</b>             | <b>51 l</b>               |
| Teplota                                                        | Rozsah regulace:        | 20 – 90 °C                                                              |                           |                           |
|                                                                | <b>Pracovní rozsah:</b> | <b>+5 °C nad teplotou okolí ... 70 °C</b>                               |                           |                           |
|                                                                | Rozlišení:              | 0,1 °C                                                                  |                           |                           |
|                                                                | Přesnost:               | -0,2 °C / +0,6 °C                                                       |                           |                           |
| Displej                                                        |                         | LED (zobrazení nastavené teploty)                                       |                           |                           |
| Materiál vany                                                  |                         | nerezová ocel (INOX)                                                    |                           |                           |
| Provozní podmínky                                              |                         | teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující) |                           |                           |
| Rozměry vany (d x š x h)                                       |                         | 850 x 300 x 100 mm                                                      | 850 x 300 x 150 mm        | 850 x 300 x 200 mm        |
| <b>Využitelné rozměry vany (d x š x h)</b>                     |                         | <b>750 x 200 x 65 mm</b>                                                | <b>750 x 200 x 115 mm</b> | <b>750 x 200 x 165 mm</b> |
| <b>Maximální hloubka ponoru</b>                                |                         | <b>50 mm</b>                                                            | <b>100 mm</b>             | <b>150 mm</b>             |
| Vnější rozměry (d x š x v)                                     |                         | 910 x 360 x 205 mm                                                      | 910 x 360 x 255 mm        | 910 x 360 x 305 mm        |
| Příkon                                                         |                         | 2,0 kW                                                                  |                           |                           |
| Napájení                                                       |                         | 230 V, 50 Hz                                                            |                           |                           |

#### Vodní lázně LWMc

| Obj. číslo      | Typ         | Objem [l] | Provedení | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 411 725 438 100 | LWMc 8/100  | 17,4      | Bez víka  | 3-4 týdny  | 18 657 Kč |
| 411 725 438 150 | LWMc 8/150  | 26,1      | Bez víka  | 3-4 týdny  | 18 657 Kč |
| 411 725 438 200 | LWMc 8/200  | 34,8      | Bez víka  | 3-4 týdny  | 18 657 Kč |
| 411 725 431 010 | LWMc 10/100 | 21,3      | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 229 Kč |
| 411 725 431 015 | LWMc 10/150 | 32        | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 229 Kč |
| 411 725 431 020 | LWMc 10/200 | 42,6      | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 229 Kč |
| 411 725 431 210 | LWMc 12/100 | 25,5      | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 800 Kč |

| Obj. číslo      | Typ         | Objem [l] | Provedení | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 411 725 431 215 | LWMc 12/150 | 38,3      | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 800 Kč |
| 411 725 431 220 | LWMc 12/200 | 51        | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 800 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Plochá víka s madlem

| Obj. číslo      | Popis                                                        | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 002 847 543 | Víko ploché pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200    | 4-6 týdnů  | 1 429 Kč  |
| 411 021 047 543 | Víko ploché pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200 | 4-6 týdnů  | 1 629 Kč  |
| 411 021 247 543 | Víko ploché pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200 | 4-6 týdnů  | 1 857 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Víka šikmá/sedlová s madly

| Obj. číslo      | Popis                                                       | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 000 038 543 | Víko šikmé pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200    | 4-6 týdnů  | 2 229 Kč  |
| 411 000 310 543 | Víko šikmé pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200 | 4-6 týdnů  | 2 714 Kč  |
| 411 000 312 543 | Víko šikmé pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200 | 4-6 týdnů  | 3 143 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Plochá víka s koncentrickými kruhy

| Obj. číslo      | Popis                                                                               | Počet otvorů | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 411 002 874 543 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200    | 8            | 4-6 týdnů  | 3 200 Kč  |
| 411 021 074 543 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200 | 10           | 4-6 týdnů  | 3 771 Kč  |
| 411 021 274 543 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200 | 12           | 4-6 týdnů  | 3 971 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Stojany na zkumavky k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nelze je použít do lázní s hloubkou ponoru 50 mm)**

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                                                                                     | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 261 470 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 14 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100) | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 261 570 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 15 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100) | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 261 670 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 16 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100) | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 261 870 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 18 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 070 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 20 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 270 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 22 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 470 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 24 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 670 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 26 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 262 870 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 28 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |
| 411 263 070 543 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 3 ks zkumavek o průměru 30 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy (nevhodný pro lázně LWMc 8/100, LWMc 10/100 a LWMc 12/100)  | 4-6 týdnů  | 1 514 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Stojanová tyč

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 002 500 543 | Stojanová tyč, průměr x délka: 14 x 500 mm, pro všechny typy lázní LWMc (používá se v kombinaci s víkem s koncentrickými kruhy) | 4-6 týdnů  | 486 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Rošty pro zvýšení dna a zakrytí topného tělesa

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 002 877 543 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200    | 4-6 týdnů  | 2 086 Kč  |
| 411 021 077 543 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200 | 4-6 týdnů  | 2 571 Kč  |
| 411 021 277 543 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna (30 mm) a zakrytí topného tělesa pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200 | 4-6 týdnů  | 3 086 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Koše s pružinami

| Obj. číslo      | Popis                                                                                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 085 078 543 | Koš s 8 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200     | 4-6 týdnů  | 5 229 Kč  |
| 411 810 078 543 | Koš s 8 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWMc 8/150 a LWMc 8/200                | 4-6 týdnů  | 5 229 Kč  |
| 411 815 078 543 | Koš s 8 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWMc 8/200                             | 4-6 týdnů  | 5 229 Kč  |
| 411 105 078 543 | Koš s 10 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200 | 4-6 týdnů  | 6 114 Kč  |
| 411 101 078 543 | Koš s 10 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWMc 10/150 a LWMc 10/200             | 4-6 týdnů  | 6 114 Kč  |
| 411 101 578 543 | Koš s 10 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWMc 10/200                           | 4-6 týdnů  | 6 114 Kč  |
| 411 125 078 543 | Koš s 12 pružinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lázně LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12/200 | 4-6 týdnů  | 6 943 Kč  |
| 411 121 078 543 | Koš s 12 pružinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lázně LWMc 12/150 a LWMc 12/200             | 4-6 týdnů  | 6 943 Kč  |
| 411 121 578 543 | Koš s 12 pružinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro lázně LWMc 12/200                           | 4-6 týdnů  | 6 943 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-WSL-Vodní-lázně-LWMc.pdf

## Lázeň vodní WSL, série Blue Line bez cirkulace

Výrobci a značky: WSL

Série Blue Line nabízí 6 modelů vodních lázní s objemem od 5,7 do 26 litrů. Přístroje jsou vybaveny mikroprocesorovým PID regulátorem a třemi topnými tělesy pro zajištění stálé a stabilní teploty. K výhodám této série patří i režim varu a možnost vytvoření až 5 uživatelských programů. Lázně jsou vhodné pro každodenní použití ve všech typech laboratoří.



## Základní charakteristika vodních lázní WSL série Blue Line:

- **6 modelů s různým objemem** a hloubkou ponoru 130 nebo 180 mm
- intuitivní ovládání, ovládací panel s ochranou proti střikající vodě a působení chemikálií, dva přehledné LED displeje (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času)
- **časovač**, funkce automatického vypnutí po uplynutí nastaveného času
- **možnost vytvoření a uložení až pěti programů** (teplota/čas)
- pracovní rozsah teplot: **+5 °C nad teplotou okolí až 100 °C, režim varu**
- **mikroprocesorový PID regulátor** (omezuje kolísání nastavené teploty s přesností  $\pm 0,2$  °C)
- vizuální i akustický **alarm** při překročení nastavené teploty (možnost uživatelského nastavení minimálních a maximálních hodnot pro alarm)
- ochrana proti chodu na sucho (čidlo pro hlídání hladiny kapaliny)
- **3 topná tělesa umístěná na vnější straně vany** (na dně a bocích)
- kvalitní **bezešvá vana** z nerezové oceli, nerezový plášť s práškovým nátěrem, vypouštěcí ventil na boční straně přístroje, integrované otvory pro držák stojanové tyče
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): víka s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, kulaté výškově nastavitelné stojany na zkumavky, plochá i šikmá víka, adaptéry pod víka, koše s pružinami, stojany na zkumavky, rošty pro zvýšení dna, stojanová tyč s držákem
- **informace k dodávce:** součástí dodávky lázně **není** víko



Pro zajištění **homogenního rozložení teploty** v celém prostoru lázně je potřeba **použít víko**. K dispozici jsou 3 typy vík - ploché víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy, plné ploché víko a šikmé/sedlové víko. **Víko s vyjímatelnými koncentrickými kruhy** lze dále kombinovat s kulatými stojany na zkumavky. Pod **plné ploché** nebo **šikmé/sedlové víko** je potřeba vložit **adaptér**. Stejný adaptér se používá i pro závěsné koše s pružinami nebo stojany na zkumavky. V nabídce je i perforovaný rošt pro zvýšení dna a stojanová tyč s držákem. Víka, adaptéry, stojanová tyč, koše s pružinami, stojany na zkumavky i rošt na zvýšení dna se **objednávají samostatně**.

Technické údaje vodních lázní Blue Line s objemem 5,7; 7,3, 12 a 18 l

| Typ           |                         | BL 2/150                                               | BL 2/200 | BL 4/150 | BL 4/200 |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Objem         |                         | 5,7 l                                                  | 7,3 l    | 12 l     | 18 l     |
| Teplota       | Rozsah regulace:        | 20 – 100 °C                                            |          |          |          |
|               | <b>Pracovní rozsah:</b> | <b>+5 °C nad teplotou okolí ... 100 °C, režim varu</b> |          |          |          |
|               | Rozlišení:              | 0,1 °C                                                 |          |          |          |
|               | Přesnost:               | $\pm 0,2$ °C                                           |          |          |          |
| Displej       |                         | 2x LED (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času) |          |          |          |
| Časovač       |                         | 1 min – 99 hod 59 min                                  |          |          |          |
| Materiál vany |                         | nerezová ocel (INOX)                                   |          |          |          |

|                                     |                                                                         |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Provozní podmínky                   | teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující) |                    |                    |                    |
| Rozměry vany (d x š x h)            | 295 x 145 x 150 mm                                                      | 295 x 145 x 200 mm | 295 x 325 x 150 mm | 295 x 325 x 200 mm |
| Využitelné rozměry vany (d x š x h) | 200 x 100 x 145 mm                                                      | 200 x 100 x 195 mm | 230 x 200 x 145 mm | 230 x 200 x 195 mm |
| Maximální hloubka ponoru            | 130 mm                                                                  | 180 mm             | 130 mm             | 180 mm             |
| Vnější rozměry (d x š x v)          | 340 x 270 x 205 mm                                                      | 340 x 270 x 255 mm | 340 x 450 x 205 mm | 340 x 450 x 255 mm |
| Příkon                              | 0,9 kW                                                                  |                    | 1,5 kW             |                    |
| Napájení                            | 230 V, 50 Hz                                                            |                    |                    |                    |

|                                                             |                  |                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Technické údaje vodních lázní Blue Line s objemem 19 a 26 l |                  |                                                                         |                    |
| Typ                                                         |                  | BL 6/150                                                                | BL 6/200           |
| Objem                                                       |                  | 19 l                                                                    | 26 l               |
| Teplota                                                     | Rozsah regulace: | 20 – 100 °C                                                             |                    |
|                                                             | Pracovní rozsah: | +5 °C nad teplotou okolí ... 100 °C, režim varu                         |                    |
|                                                             | Rozlišení:       | 0,1 °C                                                                  |                    |
|                                                             | Přesnost:        | ±0,2 °C                                                                 |                    |
| Displej                                                     |                  | 2x LED (zobrazení nastavené i aktuální teploty a času)                  |                    |
| Časovač                                                     |                  | 1 min – 99 hod 59 min                                                   |                    |
| Materiál vany                                               |                  | nerezová ocel (INOX)                                                    |                    |
| Provozní podmínky                                           |                  | teplota okolí: 5 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující) |                    |
| Rozměry vany (d x š x h)                                    |                  | 295 x 500 x 150 mm                                                      | 295 x 500 x 200 mm |
| Využitelné rozměry vany (d x š x h)                         |                  | 230 x 360 x 145 mm                                                      | 230 x 360 x 195 mm |
| Maximální hloubka ponoru                                    |                  | 130 mm                                                                  | 180 mm             |
| Vnější rozměry (d x š x v)                                  |                  | 340 x 625 x 205 mm                                                      | 340 x 625 x 255 mm |
| Příkon                                                      |                  | 2,2 kW                                                                  |                    |
| Napájení                                                    |                  | 230 V, 50 Hz                                                            |                    |

#### Vodní lázně Blue Line

| Obj. číslo      | Typ      | Objem [l] | Provedení | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 411 720 232 150 | BL 2/150 | 5,7       | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 343 Kč |
| 411 720 232 200 | BL 2/200 | 7,3       | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 343 Kč |
| 411 720 234 150 | BL 4/150 | 12        | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 800 Kč |
| 411 720 234 200 | BL 4/200 | 18        | Bez víka  | 3-4 týdny  | 19 800 Kč |
| 411 720 236 150 | BL 6/150 | 19        | Bez víka  | 3-4 týdny  | 20 586 Kč |

| Obj. číslo      | Typ      | Objem [l] | Provedení | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 411 720 236 200 | BL 6/200 | 26        | Bez víka  | 3-4 týdny  | 20 586 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Víko ploché s koncentrickými kruhy (použití bez adaptéru)

| Obj. číslo      | Popis                                                            | Počet otvorů | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 411 720 117 323 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 | 1            | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 720 127 323 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 | 2            | 3-4 týdny  | 1 686 Kč  |
| 411 720 147 323 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 | 4            | 3-4 týdny  | 2 086 Kč  |
| 411 720 167 323 | Víko ploché s koncentrickými kruhy pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 | 6            | 3-4 týdny  | 2 629 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Stojan na zkumavky k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                          | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 261 470 023 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 14 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 261 570 023 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 15 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 726 670 120 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 18 ks zkumavek o průměru 16 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 726 870 120 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 18 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy  | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 262 070 023 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 9 ks zkumavek o průměru 20 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy  | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 262 270 023 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 22 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy  | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 262 470 023 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 24 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy  | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 262 670 023 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 26 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy  | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 262 870 023 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 6 ks zkumavek o průměru 28 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy  | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                                         | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 263 070 023 | Stojan s nastavitelnou výškou pro 3 ks zkumavek o průměru 30 mm a délce 70 – 120 mm k zavěšení do víka s koncentrickými kruhy | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Stojanová tyč

| Obj. číslo      | Popis                                                                                  | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 720 150 023 | Stojanová tyč s držákem, průměr x délka: 14 x 500 mm, pro všechny typy lázní Blue Line | 3-4 týdny  | 486 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Rošt pro zvýšení dna o 15 mm

| Obj. číslo      | Popis                                                                  | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 720 127 723 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 | 3-4 týdny  | 486 Kč    |
| 411 720 147 723 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 | 3-4 týdny  | 971 Kč    |
| 411 720 167 723 | Perforovaný rošt pro zvýšení dna o 15 mm pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 | 3-4 týdny  | 1 743 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Adaptéry pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 720 121 323 | Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 | 3-4 týdny  | 857 Kč    |
| 411 720 141 323 | Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 | 3-4 týdny  | 1 429 Kč  |
| 411 720 161 323 | Adaptér pod šikmé nebo ploché víko, pro koše s pružinami nebo stojany na zkumavky pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 | 3-4 týdny  | 1 686 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Koše s pružinami (Ize je použit pouze v kombinaci s adaptéry pod šikmé nebo ploché víko)

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 721 227 823 | Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 1 686 Kč  |
| 411 721 277 823 | Koš se 2 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 3-4 týdny  | 1 686 Kč  |
| 411 721 427 823 | Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 2 800 Kč  |
| 411 721 477 823 | Koš se 4 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázně BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 3-4 týdny  | 2 800 Kč  |

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                              | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 721 627 823 | Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 4 143 Kč  |
| 411 721 677 823 | Koš se 6 pružinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro lázeň BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 3-4 týdny  | 4 143 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Plochá víka (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry)**

| Obj. číslo      | Popis                                                                          | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 720 224 723 | Víko ploché pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 446 Kč    |
| 411 720 244 723 | Víko ploché pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 893 Kč    |
| 411 720 264 723 | Víko ploché pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 1 096 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Víka šikmá/sedlová (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry)**

| Obj. číslo      | Popis                                                                         | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 411 720 003 223 | Víko šikmé pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 629 Kč    |
| 411 720 003 423 | Víko šikmé pro lázně BL 4/150 a BL 4/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 1 200 Kč  |
| 411 720 003 623 | Víko šikmé pro lázně BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 3-4 týdny  | 1 971 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Stojany na zkumavky pro lázně BL 2/150 a BL 2/200 (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní lze umístit pouze 1 ks stojanu**

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 211 045 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 32         | 10 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 070 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 32         | 10 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 211 245 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 12 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 270 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 12 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 295 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 12 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 211 345 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 13 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 370 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 13 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 395 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 28         | 13 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 211 445 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 22         | 14 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 470 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 22         | 14 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 495 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 22         | 14 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 211 545 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 17         | 15 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 570 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 17         | 15 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 211 595 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 17         | 15 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 211 670 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 17         | 16 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 727 695 130                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 17         | 16 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 612 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 17         | 16 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 211 870 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 14         | 18 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 895 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 14         | 18 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 211 812 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 14         | 18 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 727 814 518                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 14         | 18 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 212 095 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 14         | 20 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 012 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 14         | 20 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 014 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 14         | 20 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 212 295 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 22 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 212 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 12         | 22 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 214 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 12         | 22 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 212 495 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 24 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 412 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 12         | 24 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 414 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 12         | 24 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 212 695 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 26 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 612 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 10         | 26 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 614 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 10         | 26 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 212 895 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 28 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 212 812 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 10         | 28 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 212 814 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 10         | 28 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:</b> |                                                                                      |            |                                    |            |           |
| 411 213 095 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/150 a BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 6          | 30 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 213 012 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 6          | 30 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 213 014 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 2/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)            | 6          | 30 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Stojany na zkumavky pro lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (lze je použít pouze v kombinaci s adaptéry); do lázní BL 4/150 a 4/200 lze umístit 3 stojany, do lázní BL 6/150 a 6/200 pak 6 stojanů**

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 10 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 221 045 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 18         | 10 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 070 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 18         | 10 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 12 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 221 245 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 12 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 270 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 12 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 221 295 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 12 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 13 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 221 345 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 13 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 370 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 13 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 395 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 16         | 13 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 14 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 221 445 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 14 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 470 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 14 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 495 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 12         | 14 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 15 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 221 545 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 15 x 45 až 80                      | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 570 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 15 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 221 595 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 15 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 16 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 221 670 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 16 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 722 695 130                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 16 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 612 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 10         | 16 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 18 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 221 870 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 18 x 70 až 105                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 895 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 10         | 18 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 812 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 10         | 18 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 221 814 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 10         | 18 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 20 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 722 095 130                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 5          | 20 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 012 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 5          | 20 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 222 014 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 5          | 20 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 22 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 222 295 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 22 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 212 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 22 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 214 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 22 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 24 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 222 495 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 24 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 412 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 24 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 414 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 24 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 26 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 222 695 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 26 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 612 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 26 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 614 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 26 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 28 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |

| Obj. číslo                                 | Popis                                                                                                    | Počet míst | Pro zkumavky (průměr x délka) [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 411 222 895 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 28 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 812 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 28 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 222 814 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 28 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| <b>Stojan na zkumavky o průměru 30 mm:</b> |                                                                                                          |            |                                    |            |           |
| 411 223 095 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem) | 4          | 30 x 95 až 130                     | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 223 012 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 30 x 120 až 155                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |
| 411 223 014 023                            | Stojan na zkumavky do lázně BL 4/200 a BL 6/200 (používá se v kombinaci s adaptérem)                     | 4          | 30 x 145 až 180                    | 3-4 týdny  | 1 514 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-WSL-Vodní-lázně-Blue-Line.pdf