

Lodička na vážení, borosilikátové sklo, Délka [mm]: 75, Šířka [mm]: 30, Výška [mm]: 14

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- délka: 60, 75, 80, 90, 100 a 125 mm
- šířka: 20, 25, 30, 32, 35 a 45 mm
- čiré borosilikátové sklo

Náš TIP: V naší nabídce najdete i [hliníkové](#), [nerezové](#), [porcelánové](#) a [papírové](#) navažovací lodičky, [skleněné váženky](#), [plastové váženky](#), [odvažovací misky](#), [papíry na vážení](#) i [štetce](#) na čištění vah.



Lodička na vážení, SIMAX

Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 413 301 075	75	30	14	Skladem	374 Kč
632 413 301 090	90	32	15	1-2 týdny	439 Kč
632 413 301 100	100	35	16	Skladem	463 Kč
632 413 301 125	125	45	20	1-2 týdny	571 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lodička na vážení, neoLab

Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 950 017 220	60	20	4-6 týdnů	424 Kč
120 950 017 221	80	25	1-2 týdny	472 Kč
120 950 017 222	100	30	4-6 týdnů	551 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.