

Luxmetr testo 540

Výrobci a značky: Testo

Rychlé měření intenzity osvětlení

Luxmetr testo 540 je osazen senzorem přizpůsobeným spektrální citlivosti oka. Slouží pro rychlá a namátková měření intenzity osvětlení na pracovištích, v kancelářích či maloobchodních prodejnách.



Základní charakteristika luxmetru testo 540:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej, jednoduché ovládání
- senzor přizpůsobený spektrální citlivosti oka
- zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty, funkce HOLD
- vhodný pro umělé i přirozené světlo
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranná krytka a baterie

Technické údaje	
Měřicí rozsah	0 – 99 999 Lux
Rozlišení	1 Lux v rozsahu 0 – 19 999 Lux 10 Lux ve zbylém rozsahu
Přesnost	±3 Lux nebo ±3 % (ve srovnání s referenčním přístrojem při 90° ozáření světlem)
Rychlost měření	0,5 s
Provozní podmínky	teplota okolí: 0 – 50 °C
Rozměry	133 x 46 x 25 mm
Hmotnost	cca 95 g (včetně baterií a ochranné krytky)
Napájení	2x 1,5V AAA baterie (životnost cca 200 hod bez podsvícení displeje)
Krytí	IP40

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 600 540	testo 540	Včetně ochranné krytky a baterií	2-3 týdny	4 240 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.