

Luxmetr testo 540

Výrobci a značky: Testo

Rychlé měření intenzity osvětlení

Luxmetr testo 540 je osazen senzorem přizpůsobeným spektrální citlivosti oka. Slouží pro rychlá a namátková měření intenzity osvětlení na pracovištích, v kancelářích či maloobchodních prodejnách.



Základní charakteristika luxmetru testo 540:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej, jednoduché ovládání
- senzor přizpůsobený spektrální citlivosti oka
- zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty, funkce HOLD
- vhodný pro umělé i přirozené světlo
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranná krytka a baterie

| Technické údaje | |
|-------------------|---|
| Měřicí rozsah | 0 - 99 999 Lux |
| Rozlišení | 1 Lux v rozsahu 0 - 19 999 Lux 10 Lux ve zbylém rozsahu |
| Přesnost | ±3 Lux nebo ±3 % (ve srovnání s referenčním přístrojem při 90° ozáření světlem) |
| Rychlost měření | 0,5 s |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 0 - 50 °C |
| Rozměry | 133 x 46 x 25 mm |
| Hmotnost | cca 95 g (včetně baterií a ochranné krytky) |
| Napájení | 2x 1,5V AAA baterie (životnost cca 200 hod bez podsvícení displeje) |
| Krytí | IP40 |

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|
| 395 105 600 540 | testo 540 | Včetně ochranné krytky a baterií | 2-3 týdny | 4 240 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.