

Míchačka hřídelová IKA EUROSTAR digital pro vysoce viskózní látky

Výrobci a značky: IKA

EUROSTAR 200 digital a EUROSTAR 400 digital jsou hřídelové míchačky s velkou kapacitou určené pro vysoce viskózní látky. Vysoký výkon při nízkých i vysokých otáčkách zajišťuje dvoustupňová převodovka. Otáčky se nastavují pomocí otočného knoflíku, jejich hodnota se zobrazuje na LED displeji.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika hřídelových míchaček EUROSTAR digital pro vysoce viskózní látky:

- 2 modely s maximální rychlostí až 2000 ot/min a krouticím momentem až 400 Ncm
- jednoduché ovládání pomocí otočného knoflíku, dobře čitelný LED displej
- mikroprocesorové řízení rychlosti (zajišťuje konstantní rychlost i při změně viskozity vzorku)
- dvoustupňová převodovka (dva rozsahy otáček pro zajištění vysokého výkonu při nízkých i vysokých otáčkách)
- ochrana proti přetížení (automatické vypnutí přístroje)
- zobrazení chybových hlášení
- tichý chod
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze pohonná jednotka, [míchací kotvy](#) a [ostatní příslušenství](#) se objednávají samostatně



Technické údaje		EUROSTAR 200 digital	EUROSTAR 400 digital
Typ			
Ovládání		otočný knoflík	
Maximální kapacita		100 l (H ₂ O)	150 l (H ₂ O)
Počet rychlostních stupňů		2	
Rozsah otáček	Převod 1	6 - 400 ot/min (krok 1 ot/min)	
	Převod 2	30 - 2000 ot/min (krok 1 ot/min)	
Maximální viskozita		100000 mPas	
Maximální krouticí moment	Převod 1	200 Ncm	400 Ncm
	Převod 2	40 Ncm	80 Ncm
Výkon na míchací hřídeli		84 W	167 W
Upínací rozsah sklíčidla		0,5 - 10 mm	3 - 16 mm

Časovač	ne	
Rozhraní	ne	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (š x v x h)	91 x 274 x 209 mm (pouze pohon)	114 x 325 x 245 mm (pouze pohon)
Rameno (Ø x délka)	16 x 220 mm	16 x 160 mm
Hmotnost	4,6 kg	8,4 kg
Napájení	230 V	
Krytí	IP42	

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
412 483 990 000	EUROSTAR 200 digital	2-3 týdny	92 647 Kč
412 484 214 000	EUROSTAR 400 digital	2-3 týdny	116 259 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Overhead-Stirrer-EUROSTAR-200-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Overhead-Stirrer-EUROSTAR-400-digital-EN.pdf