

Míchačka hřídelová IKA EUROSTAR digital

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Vybrané modely spolehlivých hřídelových míchaček s kapacitou od 5 do 100 l (H₂O) a různé typy míchadel s 20% slevou

Platí do 19. 12. 2025

Sérii EUROSTAR digital tvoří 5 modelů hřídelových míchaček s kapacitou 15 – 100 l (H₂O). Otáčky se nastavují pomocí otočného knoflíku, jejich hodnota se zobrazuje na LED displeji. Součástí této série je i vysokorychlostní model EUROSTAR 20 high speed digital určený pro intenzivní míchání.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika hřídelových míchaček EUROSTAR digital:

- 5 různých modelů s maximální rychlostí až 6000 ot/min a krouticím momentem až 100 Ncm
- jednoduché ovládání pomocí otočného knoflíku, dobře čitelný LED displej
- mikroprocesorové řízení rychlosti (zajišťuje konstantní rychlost i při změně viskozity vzorku)
- ochrana proti přetížení (automatické vypnutí přístroje)
- zobrazení chybových hlášení
- tichý chod
- model EUROSTAR 20 high speed digital má speciální kónickou hřídel (délka 280 mm, hloubka ponoru max. 220 mm; tato hřídel je součástí dodávky přístroje)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze pohonná jednotka, [míchací kotvy](#) a [ostatní příslušenství](#) se objednávají samostatně

Technické údaje hřídelových míchaček EUROSTAR digital				
Typ	EUROSTAR 20 digital	EUROSTAR 40 digital	EUROSTAR 60 digital	EUROSTAR 100 digital
Ovládání	otočný knoflík			
Maximální kapacita	15 l (H ₂ O)	25 l (H ₂ O)	40 l (H ₂ O)	100 l (H ₂ O)
Rozsah otáček	30 – 2000 ot/min (krok 1 ot/min)			30 – 1300 ot/min (krok 1 ot/min)
Maximální viskozita	10000 mPas	30000 mPas	50000 mPas	70000 mPas
Maximální krouticí moment	20 Ncm	40 Ncm	60 Ncm	100 Ncm
Výkon na míchací hřídeli	42 W	84 W	126 W	136 W
Upínací rozsah sklíčidla	0,5 – 10 mm			
Časovač	ne			
Rozhraní	ne			

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Rozměry (š x v x h)	86 x 248 x 208 mm (pouze pohon)
Rameno (Ø x délka)	16 x 220 mm
Hmotnost	4,4 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP42

Technické údaje vysokorychlostní hřídelové míchačky EUROSTAR 20 high speed digital

Typ	EUROSTAR 20 high speed digital
Ovládání	otočný knoflík
Maximální kapacita	20 l (H ₂ O)
Rozsah otáček	150 – 6000 ot/min (krok 1 ot/min)
Maximální viskozita	10000 mPas
Maximální krouticí moment	20 Ncm
Výkon na míchací hřídeli	125 W
Upínací rozsah míchadla	-
Časovač	ne
Rozhraní	ne
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Rozměry (š x v x h)	86 x 325 x 208 mm (pouze pohon)
Rameno (Ø x délka)	16 x 220 mm
Hmotnost	5,3 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP42



Tento model má speciální kónickou hřídel (délka 280 mm, hloubka ponoru max. 220 mm). Tato hřídel je součástí dodávky přístroje.

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
412 484 442 000	EUROSTAR 20 digital	2-3 týdny	31 140 Kč 24 912 Kč
412 484 444 000	EUROSTAR 40 digital	2-3 týdny	36 015 Kč 28 812 Kč
412 484 446 000	EUROSTAR 60 digital	3-4 týdny	45 350 Kč 36 280 Kč
412 484 238 100	EUROSTAR 100 digital	3-4 týdny	64 754 Kč 51 803 Kč
Vysokorychlostní hřídelová míchačka EUROSTAR 20 high speed digital:			

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
412 484 028 600	EUROSTAR 20 high speed digital	2-3 týdny	63 406 Kč 50 725 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Overhead-Stirrer-EUROSTAR-20-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Overhead-Stirrer-EUROSTAR-20-high-speed-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Overhead-Stirrer-EUROSTAR-40-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Overhead-Stirrer-EUROSTAR-60-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Overhead-Stirrer-EUROSTAR-100-digital-EN.pdf