

## Míchačka magnetická IKA C-MAG, série HS s ohřevem

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček se slevou. Neváhejte a vybavte svoji laboratoř kvalitními přístroji!**

Platí do 19. 12. 2025

Série C-MAG HS nabízí tři modely magnetických míchaček, které se liší rozměrem pracovní plochy a tím i maximální kapacitou. Dva modely mají konektor pro připojení kontaktního teploměru. Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků – otáčky bez možnosti kontroly na displeji, teplota s možností kontroly na LED displeji. Pracovní plocha z hliníku potaženého keramikou vyniká výbornou chemickou odolností.



**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

### Základní charakteristika magnetických míchaček C-MAG HS:

- 3 modely, které se liší rozměrem pracovní plochy, kapacitou a možnostmi připojení kontaktního teploměru
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků
- LED displej (zobrazení teploty)
- fixní teplotní pojistka na 550 °C
- indikátor zbytkového tepla
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení), pracovní plocha s výbornou chemickou odolností
- integrovaný závit pro stojanovou tyč
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky max. 80 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [stojanová tyč H16V](#), [držák teploměru H38](#), kontaktní [teploměry ETS](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky všech modelů jsou hladká tyčinková PTFE magnetická míchadla (1x Ø 8 x 20 mm, 1x Ø 8 x 30 mm, 1x Ø 8 x 40 mm)

**Náš TIP:** Oblíbenou magnetickou míchačku C-MAG HS 7 nabízíme i v cenově [zvýhodněné sadě](#) s kontaktním teploměrem ETS-D5, stojanovou tyčí, křížovou svorkou a držákem teploměru.

**i** **Magnetické míchačky** jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

| Technické údaje                                  |                                    |                              |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Typ                                              | C-MAG HS 4                         | C-MAG HS 7                   | C-MAG HS 10                  |
| Kapacita                                         | max. 5 l (H <sub>2</sub> O)        | max. 10 l (H <sub>2</sub> O) | max. 15 l (H <sub>2</sub> O) |
| Rozsah otáček                                    | 100 – 1500 ot/min (stupnice 1 – 6) |                              |                              |
| Teplotní rozsah                                  | 50 – 500 °C                        |                              |                              |
| Konektor pro připojení kontaktního teploměru ETS | ne                                 | ano                          | ano                          |
| Rozměry pracovní plochy                          | 100 x 100 mm                       | 180 x 180 mm                 | 260 x 260 mm                 |

|                                                                                                                                                                            |                                                        |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Materiál pracovní plochy                                                                                                                                                   | hliník potažený keramikou                              |                    |                    |
| Vhodná pro magnetická míchadla délky                                                                                                                                       | max. 30 mm                                             | max. 80 mm         | max. 80 mm         |
| Provozní podmínky                                                                                                                                                          | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |                    |                    |
| Vnější rozměry (v x š x h)                                                                                                                                                 | 105 x 150 x 260 mm                                     | 105 x 220 x 335 mm | 105 x 300 x 415 mm |
| Hmotnost                                                                                                                                                                   | 3 kg                                                   | 5 kg               | 6 kg               |
| Příkon                                                                                                                                                                     | 0,27 kW                                                | 1,02 kW            | 1,52 kW            |
| Napájení                                                                                                                                                                   | 230 V, 50/60 Hz                                        |                    |                    |
| Krytí                                                                                                                                                                      | IP21                                                   |                    |                    |
| <div> Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení.</div> |                                                        |                    |                    |

| Obj. číslo      | Typ         | Maximální kapacita [l] | Pracovní plocha [mm] | Teplotní rozsah [°C] | Dostupnost | Cena / ks                     |
|-----------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| 396 973 581 000 | C-MAG HS 4  | 5 (H <sub>2</sub> O)   | 100 x 100            | 50 – 500             | 2-3 týdny  | 17 224 Kč<br><b>13 779 Kč</b> |
| 396 973 581 200 | C-MAG HS 7  | 10 (H <sub>2</sub> O)  | 180 x 180            | 50 – 500             | 2-3 týdny  | 18 890 Kč<br><b>15 112 Kč</b> |
| 396 973 581 400 | C-MAG HS 10 | 15 (H <sub>2</sub> O)  | 260 x 260            | 50 – 500             | 2-3 týdny  | 25 823 Kč<br><b>20 658 Kč</b> |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-4-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-7-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-10-EN.pdf