

# Míchačka magnetická IKA C-MAG, série MS bez ohřevu

Výrobci a značky: IKA

Série C-MAG MS nabízí tři modely magnetických míchaček s kapacitou 5, 10 nebo 15 l (H<sub>2</sub>O). Pracovní plocha z keramiky vyniká výbornou chemickou odolností.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.




## Základní charakteristika magnetických míchaček C-MAG MS:

- 3 modely, které se liší rozměrem pracovní plochy a kapacitou
- nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (bez možnosti kontroly na displeji)
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení při úniku kapaliny)
- pracovní plocha s výbornou chemickou odolností
- integrovaný závít pro stojanovou tyč
- vhodné pro magnetická míchadla délky max. 80 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - stojanová tyč, držáky, křížová svorka, silikonová víčka pro kádinky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky všech modelů jsou hladká tyčinková PTFE magnetická míchadla (1x Ø 8 x 20 mm, 1x Ø 8 x 30 mm, 1x Ø 8 x 40 mm)

**i** Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.




Technické údaje			
Typ	C-MAG MS 4	C-MAG MS 7	C-MAG MS 10
Ovládání	otočný knoflík (stupnice 0 - 6)		
Kapacita	max. 5 l (H <sub>2</sub> O)	max. 10 l (H <sub>2</sub> O)	max. 15 l (H <sub>2</sub> O)
Maximální zatížení	7,5 kg	15 kg	20 kg
Rozsah otáček	100 - 1500 ot/min		
Výkon motoru	1,5 W		
Rozměry pracovní plochy	100 x 100 mm	180 x 180 mm	260 x 260 mm
Materiál pracovní plochy	hliník potažený keramikou		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %		
Vnější rozměry (v x š x h)	105 x 150 x 260 mm	105 x 220 x 330 mm	205 x 300 x 415 mm

Hmotnost	cca 2,8 kg	5 kg	cca 6,7 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz		
Krytí	IP21		
 Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení.			

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot/min]	Pracovní plocha	Dostupnost	Cena / ks
396 973 582 200	C-MAG MS 4	5 (H <sub>2</sub> O)	100 - 1500	100 x 100 mm, keramika	2-3 týdny	16 048 Kč
396 973 582 400	C-MAG MS 7	10 (H <sub>2</sub> O)	100 - 1500	180 x 180 mm, keramika	2-3 týdny	17 665 Kč
396 973 582 600	C-MAG MS 10	15 (H <sub>2</sub> O)	100 - 1500	260 x 260 mm, keramika	2-3 týdny	24 133 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-4-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-7-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-10-EN.pdf