

Míchačka magnetická IKA IKAMAG C-MAG HS a C-MAG HS digital, s ohřevem

Výrobci a značky: IKA

Sérii C-MAG HS tvoří dvě modelové řady magnetických míchaček s kapacitou 5, 10 nebo 15 l (H₂O). U modelů řady C-MAG HS se otáčky i teplota nastavují pomocí otočných knoflíků (otáčky bez možnosti kontroly na displeji, teplota s možností kontroly na LED displeji). Modely řady C-MAG HS digital jsou vybaveny LCD displejem se zobrazením nastavených i skutečných hodnot teploty. I u této řady se otáčky a teplota nastavují pomocí otočných knoflíků (otáčky bez možnosti kontroly na displeji). Pracovní plocha je u všech modelů obou řad z keramiky a vyniká výbornou chemickou odolností.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika magnetických míchaček C-MAG HS a C-MAG HS digital s ohřevem:

- šest modelů s kapacitou 5, 10 nebo 15 l (H₂O)
- **C-MAG HS:** nastavení otáček (bez možnosti kontroly) a teploty (kontrola na LED displeji) pomocí otočných knoflíků; konektor pro připojení kontaktního teploměru [ETS-D5](#) (pouze modely HS 7 a HS 10; kontaktní teploměr není součástí dodávky přístroje)
- **C-MAG HS digital:** nastavení otáček (bez možnosti kontroly) a teploty (zobrazení nastavených a skutečných hodnot na LCD displeji) pomocí otočných knoflíků; konektor pro připojení externího teplotního čidla PT1000 (teplotní čidlo je součástí dodávky přístroje)
- fixní teplotní pojistka na 550 °C
- indikátor "Hot Top" upozorňující na horký povrch pracovní plochy
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení při úniku kapaliny)
- integrovaný závit pro [stojanovou tyč](#) (tyč není součástí dodávky přístroje a objednáva se samostatně)
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky max. 80 mm
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky všech modelů řady C-MAG HS digital je externí teplotní čidlo PT1000

Nejprodávanější typ C-MAG HS 7 nabízíme i v cenově [zvýhodněné sadě](#) s kontaktním teploměrem ETS-D5, stojanovou tyčí, křížovou svorkou a držákem teploměru.

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje			
Typ	C-MAG HS 4 C-MAG HS 4 digital	C-MAG HS 7 C-MAG HS 7 digital	C-MAG HS 10 C-MAG HS 10 digital
Kapacita	max. 5 l (H ₂ O)	max. 10 l (H ₂ O)	max. 15 l (H ₂ O)
Rozsah otáček	100 - 1500 ot/min (stupnice 1 - 6)		
Rozsah teploty pracovní plochy	50 - 500 °C		
Topný výkon	250 W	1000 W	1500 W
Výkon motoru	1,5 W		
Rozměr pracovní plochy	100 x 100 mm	180 x 180 mm	260 x 260 mm
Materiál pracovní plochy	hliník potažený keramikou		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %		

Vnější rozměry (v x š x h)	105 x 150 x 260 mm	105 x 220 x 330 mm	105 x 300 x 415 mm
Hmotnost	3 kg / cca 3,6 kg	5 kg / cca 6 kg	6 kg / cca 8,3 kg
Napájení	230 V		
Krytí	IP21		

Magnetické míchačky C-MAG HS s LED displejem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 973 581 000	C-MAG HS 4	5 (H ₂ O)	2-3 týdny	17 087 Kč
396 973 581 200	C-MAG HS 7	10 (H ₂ O)	2-3 týdny	18 724 Kč
396 973 581 400	C-MAG HS 10	15 (H ₂ O)	2-3 týdny	25 618 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Popis	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 979 015 900	C-MAG HS 7 Set	Včetně teploměru ETS- D5, stojanové tyče, křížové svorky a držáku teploměru	10 (H ₂ O)	2-3 týdny	29 462 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Magnetické míchačky C-MAG HS digital s LCD displejem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
413 484 240 200	C-MAG HS 4 digital	5 (H ₂ O)	2-3 týdny	21 254 Kč
413 483 487 000	C-MAG HS 7 digital	10 (H ₂ O)	2-3 týdny	24 899 Kč
413 484 240 400	C-MAG HS 10 digital	15 (H ₂ O)	2-3 týdny	29 785 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-4-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-7-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-10-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-4-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-7-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-HS-10-digital-EN.pdf