

Míchačka magnetická IKA IKAMAG RET basic, s ohřevem

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Více než 30 typů magnetických míchaček se slevou. Neváhejte a vybavte svoji laboratoř kvalitními přístroji!

Platí do 19. 12. 2025

RET basic je univerzální magnetická míchačka s velmi rychlým ohřevem a kapacitou 20 l (H₂O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků a nastavované údaje lze kontrolovat na dobře čitelném LED displeji. Pracovní deska je z nerezové oceli.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika magnetické míchačky RET basic s ohřevem:

- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (zobrazení nastavených nebo skutečných hodnot na dobře čitelném LED displeji)
- rychlý ohřev, elektronická regulace rychlosti
- nastavitelná teplotní pojistka v rozsahu 50 – 360 °C
- signalizace zbytkového tepla po vypnutí přístroje
- konektor pro připojení externího teplotního čidla nebo kontaktního teploměru [ETS-D5](#) (teploměr není součástí dodávky přístroje)
- integrovaný závit pro [stojanovou tyč](#) (tyč není součástí dodávky přístroje a objednává se samostatně)
- vhodná pro [magnetická míchadla](#) délky 20 – 80 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- kompatibilní s [reakčními topnými bloky a nastavnými olejovými lázněmi](#) (bloky i lázně se objednávají samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je teplotní čidlo PT1000 a ochranný kryt H100 (slouží jako ochrana proti organickým i anorganickým rozpouštědlům)

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje	
Ovládání	2x otočný knoflík (zobrazení nastavených nebo skutečných hodnot na LED displeji)
Kapacita	max. 20 l (H ₂ O)
Rozsah otáček	0/50 – 1700 ot/min (krok 1 ot/min)
Rozsah teploty pracovní plochy	teplota okolí ... 340 °C
Topný výkon	600 W
Výkon motoru	9 W

Rozměr pracovní plochy	Ø 135 mm
Materiál pracovní plochy	nerez ocel
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Vnější rozměry (v x š x h)	95 x 160 x 270 mm
Hmotnost	2,5 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP42

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 973 622 000	Magnetická míchačka RET basic	2-3 týdny	37 804 Kč 30 243 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RET-basic-EN.pdf