

Míchačka magnetická IKA IKAMAG RH basic 2, s ohřevem

Výrobci a značky: IKA

RH basic 2 je ekonomická magnetická míchačka s maximální kapacitou 10 l (H₂O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků bez možnosti kontroly na displeji. Pracovní plocha je z nerezové oceli.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika magnetické míchačky RH basic 2 s ohřevem:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (bez možnosti kontroly na displeji)
- pomalejší náběh otáček při startu (bezpečnější míchání)
- fixní teplotní pojistka na 400 °C
- integrovaný závit pro [stojanovou tyč](#) (tyč není součástí dodávky přístroje a objednává se samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje	
Ovládání	2x otočný knoflík (stupnice 1 – 6)
Kapacita	max. 10 l (H ₂ O)
Rozsah otáček	100 – 2000 ot/min
Rozsah teploty pracovní plochy	teplota okolí ... 320 °C
Topný výkon	400 W
Výkon motoru	2 W
Rozměr pracovní plochy	Ø 125 mm
Materiál pracovní plochy	nerez ocel
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Vnější rozměry (v x š x h)	105 x 168 x 220 mm
Hmotnost	2,4 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP21

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 973 339 000	Magnetická míchačka RH basic 2	2-3 týdny	12 005 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RH-basic-2-EN.pdf