

Míchačka magnetická IKA IKAMAG RH basic a digital, s ohřevem

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Více než 30 typů magnetických míchaček se slevou. Neváhejte a vybavte svoji laboratoř kvalitními přístroji!

Platí do 19. 12. 2025

Sérii RH tvoří dvě modelové řady magnetických míchaček s kapacitou 15 l (H₂O). U modelů řady basic se otáčky i teplota nastavují pomocí otočných knoflíků bez možnosti kontroly hodnot na displeji. U modelů řady digital se otáčky i teplota nastavují pomocí membránových tlačítek a kontrola hodnot probíhá na dobře čitelném LED displeji. Pracovní plocha modelů obou řad je buď z nerezové oceli nebo keramiky.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika magnetických míchaček RH basic a digital s ohřevem:

- **basic:** nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (bez možnosti kontroly na displeji)
- **digital:** nastavení otáček a teploty pomocí membránových tlačítek, kontrola hodnot na LED displeji
- pomalejší náběh otáček při startu (bezpečnější míchání)
- nastavitelná teplotní pojistka v rozsahu 100 – 360 °C
- konektor pro připojení kontaktního teploměru [ETS-D5](#) (teploměr není součástí dodávky přístroje)
- integrovaný závit pro [stožanovou tyč](#) (tyč není součástí dodávky přístroje a objednává se samostatně)
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky 20 – 80 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- kompatibilní s [reakčními topnými bloky](#) a [nastavnými olejovými lázněmi](#) (bloky i lázně se objednávají samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje				
Typ	RH basic	RH basic white	RH digital	RH digital white
Ovládání	2x otočný knoflík		membránová tlačítka	
Kapacita	15 l (H ₂ O)			
Rozsah otáček	100 – 2000 ot/min			
Rozsah teploty pracovní plochy	50 – 320 °C (rychlost ohřevu 6 K/min)			
Topný výkon	600 W			
Výkon motoru	2 W			
Rozměr pracovní plochy	Ø 135 mm			

Materiál pracovní plochy	nerez ocel	hliník potažený keramikou	nerez ocel	hliník potažený keramikou
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %			
Vnější rozměry (v x š x h)	100 x 160 x 250 mm			
Hmotnost	cca 3,2 kg	2,8 kg	cca 3,9 kg	
Napájení	230 V			
Krytí	IP21			

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha	Dostupnost	Cena / ks
Řada basic (nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků bez možnosti kontroly hodnot na displeji):				
413 485 019 700	RH basic	nerez ocel	2-3 týdny	17 224 Kč 13 779 Kč
413 485 029 700	RH basic white	hliník potažený keramikou	2-3 týdny	19 282 Kč 15 426 Kč
Řada digital (nastavení otáček a teploty pomocí membránových tlačítek, kontrola hodnot na LED displeji):				
413 485 019 800	RH digital	nerez ocel	2-3 týdny	20 654 Kč 16 523 Kč
413 484 678 000	RH digital white	hliník potažený keramikou	2-3 týdny	22 467 Kč 17 974 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RH-basic-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RH-basic-white-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RH-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RH-digital-white-EN.pdf