

Míchačka magnetická IKA lab disc white, bez ohřevu

Výrobci a značky: IKA

Malá magnetická míchačka lab disc white je určena pro míchání kapalin do objemu 0,8 l (H₂O). Pracuje na principu točivého magnetického pole, vyniká kompaktním designem bez jakýchkoli pohyblivých částí. Plášť přístroje i pracovní plocha jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika magnetické míchačky lab discs white:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení rychlosti pomocí membránových tlačítek (bez možnosti kontroly na displeji)
- **funkce změny směru otáčení** (směr míchání se mění každých 30 s)
- kompaktní design (výška pouhých 12 mm)
- vhodná pro magnetická míchadla délky max. 25 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
 - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
 - silikonové víčko pro kádinky

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje	
Ovládání	membránová tlačítka
Kapacita	max. 0,8 l (H ₂ O)
Maximální zatížení	1,5 kg
Rozsah otáček	15 - 1500 ot/min
Výkon motoru	3 W
Rozměry pracovní plochy	Ø 100 mm
Materiál pracovní plochy	polyester (protiskluzový povrch)
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Vnější rozměry (v x š x h)	12 x 116 x 175 mm
Hmotnost	0,6 kg
Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz
Krytí	IP65




Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení.

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot/min]	Pracovní plocha	Dostupnost	Cena / ks
413 483 907 500	lab disc white	0,8 (H ₂ O)	15 - 1500	Ø 100 mm, polyester	3-4 týdny	9 433 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-lab-disc-white-EN.pdf](#)