

# Míchačka magnetická IKA Mini MR standard, bez ohřevu

Výrobci a značky: IKA

Malá magnetická míchačka Mini MR standard je určena pro míchání kapalin do objemu 1000 ml (H<sub>2</sub>O). Pracovní plocha je z bílého polyesteru.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



## Základní charakteristika magnetické míchačky Mini MR standard:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- plynulé nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (bez možnosti kontroly na displeji)
- pracovní plocha z polyesteru
  - bílá barva pracovní plochy umožňuje pozorování barevných reakcí během míchání
- vhodná pro magnetická míchadla délky 20 – 40 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - silikonové víčko pro kádinky

**i** Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

| Technické údaje            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ovládání                   | otočný knoflík                                         |
| Kapacita                   | max. 1000 ml (H <sub>2</sub> O)                        |
| Maximální zatížení         | 2 kg                                                   |
| Rozsah otáček              | 0 – 2500 ot/min                                        |
| Výkon motoru               | 2 W                                                    |
| Rozměry pracovní plochy    | 115 x 115 mm                                           |
| Materiál pracovní plochy   | polyester                                              |
| Provozní podmínky          | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 37 x 115 x 129 mm                                      |
| Hmotnost                   | cca 0,25 kg                                            |
| Napájení                   | 12V adaptér (100 – 240 V, 50/60 Hz)                    |
| Krytí                      | IP42                                                   |



Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení.

| Obj. číslo      | Typ              | Maximální kapacita [ml] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha         | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------|
| 413 482 504 132 | Mini MR standard | 1000 (H <sub>2</sub> O) | 0 – 2500        | 115 x 115 mm, polyester | 2-3 týdny  | 7 375 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení



Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Mini-MR-standard-EN.pdf