

Míchačka magnetická IKA RO, bez ohřevu, vícemístná

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Více než 30 typů magnetických míchaček se slevou. Neváhejte a vybavte svoji laboratoř kvalitními přístroji!

Platí do 19. 12. 2025

Série RO nabízí 5-, 10- a 15místné modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 2, 4 nebo 6 l (H₂O). Míchací agregátky jsou zabudovány do kompaktní nerezové desky v roztečích 90 mm. Regulace otáček je pro všechny pozice společná.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika magnetických míchaček série RO:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- dobře čitelný LED displej (zobrazení otáček a chybových hlášení)
- tři vícemístné modely s maximální kapacitou 2, 4 nebo 6 l (H₂O)
- počet míst: 5, 10 nebo 15 (rozteč 90 mm)
- společná regulace otáček pro všechny pozice
- konstantní rychlost míchání i při změně zatížení
- možnost reverzního chodu
- kompaktní design (snadné čištění; ochrana proti zatečení)
- tichý chod
- vhodné pro trvalý provoz
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky 25 – 30 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je odnímatelná protiskluzová podložka

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje				
Typ		RO 5	RO 10	RO 15
Ovládání		membránová tlačítka		
Počet míst		5	10	15
Kapacita	Celková	max. 2 l (H ₂ O)	max. 4 l (H ₂ O)	max. 6 l (H ₂ O)
	Na 1 pozici	max. 0,4 l (H ₂ O)		
Rozsah otáček		0 – 1200 ot/min (krok 10 ot/min)		
Rozměry pracovní plochy		120 x 470 mm	190 x 470 mm	280 x 470 mm

Materiál pracovní plochy	nerez ocel		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %		
Vnější rozměry (v x š x h)	60 x 120 x 570 mm	60 x 190 x 570 mm	60 x 280 x 570 mm
Hmotnost	cca 3,7 kg	5 kg	cca 8,6 kg
Napájení	230 V		
Krytí	IP40		

Obj. číslo	Typ	Počet míst	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
413 483 690 500	RO 5	5	2 (H ₂ O)	2-3 týdny	42 140 Kč 33 712 Kč
413 483 691 000	RO 10	10	4 (H ₂ O)	2-3 týdny	48 633 Kč 38 906 Kč
413 483 692 500	RO 15	15	6 (H ₂ O)	2-3 týdny	67 988 Kč 54 390 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-5-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-10-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-15-EN.pdf