

## Míchačka magnetická IKA RO, bez ohřevu, vícemístná

Výrobci a značky: IKA

Série RO nabízí 5-, 10- a 15místné modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 2, 4 nebo 6 l (H<sub>2</sub>O). Míchací agregátky jsou zabudovány do kompaktní nerezové desky v roztečích 90 mm. Regulace otáček je pro všechny pozice společná.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



### Základní charakteristika magnetických míchaček série RO:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- dobře čitelný LED displej (zobrazení otáček a chybových hlášení)
- tři vícemístné modely s maximální kapacitou 2, 4 nebo 6 l (H<sub>2</sub>O)
- počet míst: 5, 10 nebo 15 (rozteč 90 mm)
- společná regulace otáček pro všechny pozice
- konstantní rychlost míchání i při změně zatížení
- možnost reverzního chodu
- kompaktní design (snadné čištění; ochrana proti zatečení)
- tichý chod
- vhodné pro trvalý provoz
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky 25 - 30 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je odnímatelná protiskluzová podložka

**i** Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).




| Technické údaje          |             | RO 5                             | RO 10                       | RO 15                       |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Typ                      |             |                                  |                             |                             |
| Ovládání                 |             | membránová tlačítka              |                             |                             |
| Počet míst               |             | 5                                | 10                          | 15                          |
| Kapacita                 | Celková     | max. 2 l (H <sub>2</sub> O)      | max. 4 l (H <sub>2</sub> O) | max. 6 l (H <sub>2</sub> O) |
|                          | Na 1 pozici | max. 0,4 l (H <sub>2</sub> O)    |                             |                             |
| Rozsah otáček            |             | 0 - 1200 ot/min (krok 10 ot/min) |                             |                             |
| Rozměry pracovní plochy  |             | 120 x 470 mm                     | 190 x 470 mm                | 280 x 470 mm                |
| Materiál pracovní plochy |             | nerez ocel                       |                             |                             |

|                            |  |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Provozní podmínky          | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |                   |                   |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 60 x 120 x 570 mm                                      | 60 x 190 x 570 mm | 60 x 280 x 570 mm |
| Hmotnost                   | cca 3,7 kg   | 5 kg              | cca 8,6 kg        |
| Napájení                   | 230 V  |                   |                   |
| Krytí                      | IP40   |                   |                   |

| Obj. číslo      | Typ   | Počet míst | Maximální kapacita [l] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------|------------|------------------------|------------|-----------|
| 413 483 690 500 | RO 5  | 5          | 2 (H <sub>2</sub> O)   | 2-3 týdny  | 42 140 Kč |
| 413 483 691 000 | RO 10 | 10         | 4 (H <sub>2</sub> O)   | 2-3 týdny  | 48 633 Kč |
| 413 483 692 500 | RO 15 | 15         | 6 (H <sub>2</sub> O)   | 2-3 týdny  | 67 988 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-5-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-10-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-15-EN.pdf