

Míchačka magnetická IKA RT, s ohřevem, vícemístná

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Více než 30 typů magnetických míchaček se slevou. Neváhejte a vybavte svoji laboratoř kvalitními přístroji!

Platí do 19. 12. 2025

Série RT nabízí 5-, 10- a 15místné modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 2, 4 nebo 6 l (H₂O). Míchací agregáty jsou zabudovány do kompaktní hliníkové desky v roztečích 90 mm. Regulace otáček i teploty je pro všechny pozice společná.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika magnetických míchaček série RT s ohřevem:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- dobře čitelný LED displej (zobrazení otáček, teploty a chybových hlášení)
- tři vícemístné modely s maximální kapacitou 2, 4 nebo 6 l (H₂O)
- počet míst: 5, 10 nebo 15 (rozteč 90 mm)
- společná regulace otáček i teploty pro všechny pozice
- konstantní rychlost míchání i při změně zatížení
- homogenní rozložení teploty
- nastavitelná teplotní pojistka v rozsahu 50 – 150 °C
- možnost reverzního chodu
- vhodné pro trvalý provoz
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky 25 – 30 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je odnímatelná protiskluzová podložka

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje				
Typ		RT 5	RT 10	RT 15
Ovládání		membránová tlačítka		
Počet míst		5	10	15
Kapacita	Celková	2 l (H ₂ O)	4 l (H ₂ O)	6 l (H ₂ O)
	Na 1 pozici	0,4 l (H ₂ O)		
Rozsah otáček		0 – 1000 ot/min (krok 10 ot/min)		
Rozsah teploty pracovní plochy		teplota okolí ... 120 °C (rychlost ohřevu až 3 K/min)		

Topný výkon	175 W	375 W	580 W
Rozměr pracovní plochy	110 x 495 mm	180 x 495 mm	270 x 495 mm
Materiál pracovní plochy	slitina hliníku		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %		
Vnější rozměry (v x š x h)	60 x 120 x 610 mm	60 x 190 x 610 mm	60 x 280 x 610 mm
Hmotnost	4 kg	7,5 kg	10,5 kg
Napájení	230 V		
Krytí	IP40		

Obj. číslo	Typ	Počet míst	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
413 483 690 600	RT 5	5	2 (H ₂ O)	2-3 týdny	71 369 Kč 57 095 Kč
413 483 691 100	RT 10	10	4 (H ₂ O)	2-3 týdny	94 203 Kč 75 362 Kč
413 483 692 600	RT 15	15	6 (H ₂ O)	2-3 týdny	118 458 Kč 94 766 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RT-5-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RT-10-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RT-15-EN.pdf