

Míchačka magnetická IKA, série MR 1 digital bez ohřevu

Výrobci a značky: IKA

Série MR 1 digital nabízí dva modely výkonných magnetických míchaček s kapacitou 50 nebo 150 l (H₂O). Tělo přístroje i pracovní plocha jsou z nerezové oceli.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.




Základní charakteristika magnetických míchaček MR 1 digital:

- dva modely, které se liší rozměrem pracovní plochy, kapacitou a rozsahem otáček
- nastavení otáček a času pomocí otočných knoflíků
- LED displej (zobrazení otáček)
- časovač 0 - 56 min nebo trvalý chod
- plynulý náběh rychlosti
- pracovní plocha i tělo přístroje z nerezové oceli
- rozhraní RS232, USB-B
- vhodné pro magnetická míchadla délky max. 80 mm (Midi MR 1 digital) nebo max. 155 mm (Maxi MR 1 digital)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
 - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je kabel USB A-B

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).



Technické údaje		
Typ	Midi MR 1 digital	Maxi MR 1 digital
Ovládání	2x otočný knoflík	
Kapacita	max. 50 l (H ₂ O)	max. 150 l (H ₂ O)
Maximální zatížení	75 kg	200 kg
Rozsah otáček	0 - 1000 ot/min	0 - 600 ot/min
Výkon motoru	19 W	35 W
Rozměry pracovní plochy	350 x 350 mm	500 x 500 mm
Materiál pracovní plochy	nerez ocel 1.4301	
Rozhraní	RS232, USB-B	

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Vnější rozměry (v x š x h)	110 x 360 x 430 mm	110 x 505 x 585 mm
Hmotnost	10,7 kg	cca 21,5 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz	
Krytí	IP21	
 Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení.		

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot/min]	Pracovní plocha	Dostupnost	Cena / ks
396 925 002 968	Midi MR 1 digital	50 (H ₂ O)	0 – 1000	350 x 350 mm, nerez ocel	2-3 týdny	111 759 Kč
396 925 002 978	Maxi MR 1 digital	150 (H ₂ O)	0 – 600	500 x 500 mm, nerez ocel	2-3 týdny	122 585 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Midi-MR-1-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Maxi-MR-1-digital-EN.pdf