

Míchačka magnetická IKA, série RO bez ohřevu, vícemístná

Výrobci a značky: IKA

Série RO nabízí 5-, 10- a 15místné modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 2, 4 nebo 6 l (H₂O). Míchací agregáty jsou zabudovány do kompaktní nerezové desky v roztečích 90 mm. Regulace otáček je pro všechny pozice společná.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.




Základní charakteristika magnetických míchaček RO:

- tři modely, které se liší kapacitou, rozměrem pracovní plochy a počtem míst
 - 5, 10 nebo 15 míst
 - rozteč 90 mm
 - společná regulace otáček pro všechna místa (synchronní míchání)
- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- LED displej (zobrazení otáček a chybových hlášení)
- konstantní rychlost míchání i při změně zatížení
- možnost reverzního chodu
- kompaktní design (snadné čištění, ochrana proti zatečení), tichý chod
- vhodné i pro trvalý provoz
- vhodné pro magnetická míchadla délky 25 - 30 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
 - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
 - silikonová víčka pro kádinky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je odnímatelná protiskluzová podložka

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).




Technické údaje					
Typ		RO 5	RO 10	RO 15	
Ovládání		membránová tlačítka			
Počet míst		5	10	15	
Kapacita	Celková:	max. 2 l (H ₂ O)	max. 4 l (H ₂ O)	max. 6 l (H ₂ O)	
	Na 1 pozici:	max. 0,4 l (H ₂ O)			

Maximální zatížení	5 kg	10 kg	15 kg
Rozsah otáček	0 - 1200 ot/min (krok 10 ot/min)		
Rozměry pracovní plochy	120 x 470 mm	190 x 470 mm	280 x 470 mm
Materiál pracovní plochy	nerez ocel 1.4301		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %		
Vnější rozměry (v x š x h)	60 x 120 x 570 mm	60 x 190 x 570 mm	60 x 280 x 570 mm
Hmotnost	cca 3,7 kg	5 kg	cca 8,6 kg
Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz		
Krytí	IP40		
 Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení.			

Obj. číslo	Typ	Počet míst	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot/min]	Pracovní plocha	Dostupnost	Cena / ks
413 483 690 500	RO 5	5	2 (H ₂ O)	0 - 1200	120 x 470 mm, nerez ocel	2-3 týdny	42 140 Kč
413 483 691 000	RO 10	10	4 (H ₂ O)	0 - 1200	190 x 470 mm, nerez ocel	2-3 týdny	48 633 Kč
413 483 692 500	RO 15	15	6 (H ₂ O)	0 - 1200	280 x 470 mm, nerez ocel	2-3 týdny	67 988 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-5-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-10-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-15-EN.pdf](#)