

Míchačka magnetická IKA Topolino, bez ohřevu

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Více než 30 typů magnetických míchaček se slevou. Neváhejte a vybavte svoji laboratoř kvalitními přístroji!

Platí do 19. 12. 2025

Série Topolino nabízí dva malé modely magnetických míchaček s kapacitou 250 ml (H₂O). Pracovní plocha je z polypropylenu. Model Topolino mobil nabízí možnost napájení pomocí nabíjecích baterií.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika magnetických míchaček Topolino:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- plynulé nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (bez možnosti kontroly na displeji)
- model Topolino mobil nabízí možnost provozu na baterie (výdrž cca 8 – 12 hodin; nabíjení 2 – 3 hodiny)
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky max. 30 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídelové míchačky](#).

Technické údaje		
Typ	Topolino	Topolino mobil
Ovládání	otočný knoflík	
Kapacita	max. 250 ml (H ₂ O)	
Rozsah otáček	500 – 1800 ot/min	
Výkon motoru	0,8 W	
Rozměry pracovní plochy	Ø 80 mm	
Materiál pracovní plochy	PP	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Vnější rozměry (v x š x h)	37 x 95 x 115 mm	42 x 140 x 140 mm
Hmotnost	cca 0,5 kg	cca 0,8 kg
Napájení	230 V	dobíjecí baterie nebo síťový adaptér ⁽ⁱ⁾
Krytí	IP21	IP20

Obj. číslo	Typ	Napájení	Dostupnost	Cena / ks
413 483 368 000	Topolino	Síťový adaptér	3-4 týdny	3 602 Kč 2 882 Kč
413 483 381 300	Topolino mobil	Baterie nebo síťový adaptér	3-4 týdny	8 575 Kč 6 860 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Topolino-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Topolino-mobil-EN.pdf