

Míchačka magnetická Ohaus Guardian 5000 Next Gen, bez ohřevu

Výrobci a značky: Ohaus

Guardian 5000 Next Gen je spolehlivá magnetická míchačka s dobrým výkonem. Je určena pro míchání kapalin do objemu 20 l (H₂O). Otáčky a čas se nastavují pomocí otočného knoflíku s možností kontroly na displeji. Pracovní plocha z keramiky vyniká výbornou chemickou odolností.

Základní charakteristika magnetické míchačky Guardian 5000 Next Gen bez ohřevu:



- nastavení otáček a času pomocí otočného knoflíku, přehledný LCD displej, rozhraní RS232
- funkce Smart Rate (**nastavitelný náběh rychlosti otáček**)
- LED kontrolka pro indikaci míchání
- pracovní plocha s výbornou chemickou odolností, pouzdro z lakovaného hliníku
- vhodná pro **magnetická míchadla** délky 25 - 100 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- dva integrované závity pro stojanovou tyč (tyč není součástí dodávky, objednává se samostatně)
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): ochranný štít proti stříkající kapalině, stojanová tyč, svorky, držáky, převodníky rozhraní

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).

Technické údaje	
Typ	e-G52ST07C
Ovládání	otočný knoflík
Kapacita	max. 20 l (H ₂ O)
Rozsah otáček	50 - 1800 ot/min
Časovač	1 minuta - 99 hodin 59 minut
Rozměry pracovní plochy	180 x 180 mm
Materiál pracovní plochy	keramika
Rozhraní	RS232
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)
Vnější rozměry (d x š x v)	329 x 221 x 116 mm
Hmotnost	4,5 kg

Napájení	220 - 240 V, 50/60 Hz
Krytí	IP32

Magnetická míchačka Ohaus Guardian 5000 Next Gen bez ohřevu

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Pracovní plocha [mm]	Dostupnost	Cena / ks
413 523 541 646	e-G52ST07C	20	180 x 180	3-4 týdny	15 000 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Ochranný štít, stojanové tyče, držáky, převodníky rozhraní

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 910 731	Ochranný štít proti stříkající kapalině	3-4 týdny	1 865 Kč
413 523 973 298	Stojanová tyč, svorka a držák teplotního čidla	Skladem, do 1 týdne	1 522 Kč
413 523 400 146 2	Stojanová tyč, svorka, držák teplotního čidla a další příslušenství	3-4 týdny	4 068 Kč
413 523 400 145 2	Flexibilní držák (používá se v kombinaci s křížovou svorkou 4135233921951)	3-4 týdny	5 664 Kč
413 523 392 195 1	Hliníková křížová svorka, upínací průměr max. 17 mm, délka 70 mm	3-4 týdny	552 Kč
413 523 392 314 2	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 65 až 89 mm	3-4 týdny	1 894 Kč
413 523 392 316 2	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 64 až 140 mm	3-4 týdny	1 956 Kč
413 523 392 315 2	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 91 až 114 mm	3-4 týdny	1 927 Kč
413 523 392 317 2	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 92 až 165 mm	3-4 týdny	1 956 Kč
413 523 392 318 2	Držák z nerezové oceli s řetízkem; délka x průměr ramene: 152 x 10 mm, upínací průměr 50 až 102 mm	3-4 týdny	2 484 Kč
413 523 500 597 4	Držák s řetízkem	3-4 týdny	6 000 Kč
413 523 304 102	Převodník rozhraní RS232 na Ethernet	3-4 týdny	3 096 Kč
396 430 304 101 1	Převodník rozhraní RS232 na USB	3-4 týdny	2 086 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Guardian-5000-Hotplate-Stirrers-EN.pdf