

## Míchačka magnetická Witeg, série MSH-A s ohřevem

Výrobci a značky: Witeg

Série MSH-A nabízí 2 modely magnetických míchaček s velmi dobrou magnetickou přilnavostí a kapacitou 20 l (H<sub>2</sub>O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků bez možnosti kontroly na displeji. Pracovní deska z hliníkové slitiny s keramickým potahem zaručuje optimální přenos tepla do vzorku a dobrou chemickou i mechanickou odolnost.



### Základní charakteristika magnetických míchaček série MSH-A:

- 2 modely, které se liší velikostí pracovní plochy a konstrukcí
- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (bez displeje)
- LED kontrolky pro indikaci ohřevu a míchání
- hliníková pracovní plocha s keramickým potahem
- hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před zatečením)
- integrovaný otvor nebo závit pro stojanovou tyč
- vhodné pro magnetická míchadla délky 20 - 50 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): magnetická míchadla, stojanová tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1x 30mm tyčinkové magnetické míchadlo

**i** Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).

Technické údaje		MSH-20A	MSH-30A
<b>Typ</b>			
Ovládání		2x otočný knoflík	
Kapacita		max. 20 l (H <sub>2</sub> O)	
Rozsah otáček		80 - 1500 ot/min	
Rozsah teploty pracovní plochy		70 - 380 °C	
Topný výkon		600 W	1200 W
Rozměr pracovní plochy		180 x 180 mm	260 x 260 mm
Materiál	Pracovní plocha:	hliník potažený keramikou	
	Tělo přístroje:	hliník s práškovým lakováním	ocel s práškovým lakováním
Motor	Typ:	bezkartáčový	s uhlíkovými kartáči
	Výkon (vstup/výstup):	9/4 W	

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 50 °C, relativní vlhkost: max. 85 %	
Rozměry (v x š x h)	99 x 206 x 307 mm	99 x 286 x 387 mm
Hmotnost	2,8 kg	3,3 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz	

### Magnetické míchačky série MSH-A s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot./min.]	Pracovní plocha [mm]	Dostupnost	Cena / ks
413 500 483 120	MSH-20A	20 (H <sub>2</sub> O)	80 - 1500	180 x 180	10-12 týdnů	8 349 Kč
413 500 483 121	MSH-30A	20 (H <sub>2</sub> O)	80 - 1500	260 x 260	3-4 týdny	13 551 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Stojanové tyče


Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 036 3	RD200	Stojanová tyč se závitem pro MSH-20A, nerezová ocel, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	856 Kč
413 507 503 011 1	RD100	Stojanová tyč bez závitu pro MSH-30A, nerezová ocel, průměr 12,7 mm, výška 390 mm	3-4 týdny	416 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Další volitelné příslušenství:

	<p><b>Magnetická míchadla PTFE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tyčinkové hladké - univerzální míchadlo pro širokou škálu aplikací</li> <li>■ tyčinkové s kroužkem pro nádoby s mírně zakřivenými nebo nerovnými základnami</li> <li>■ oválné pro baňky s kulatým dnem</li> <li>■ trojhranné pro míchání sedimentů a při rozpouštění pevných látek</li> <li>■ diskové s křížem pro úzké vysoké nádoby</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-with-heating-MSH-A-EN.pdf](#)