

## MÍCHAČKY MAGNETICKÉ S OHŘEVEM OHAUS

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Míchačky magnetické > Míchačky magnetické s ohřevem Ohaus

### Míchačka magnetická Ohaus Guardian 2000, s ohřevem

Výrobci a značky: Ohaus

Série Guardian 2000 nabízí 3 modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 15 l (H<sub>2</sub>O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí analogových knoflíků bez možnosti kontroly na displeji. Jednotlivé modely se liší teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy. Své uplatnění najdou ve všech typech laboratoří.



#### Základní charakteristika magnetických míchaček Guardian 2000:

- 3 modely, které se liší teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (bez možnosti kontroly na displeji)
- LED kontrolky pro indikaci míchání i ohřevu
- indikátor zbytkového tepla
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení), pracovní plocha s výbornou chemickou odolností, robustní pouzdro s dlouhou životností
- integrovaný závit pro stojanovou tyč (tyč není součástí dodávky přístroje)
- vhodné pro [magnetická míchadla](#) délky 25 - 100 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)

**i** Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).

Technické údaje magnetických míchaček Guardian 2000			
Typ	e-G21HS04C	e-G21HS07C	e-G21HSRDS
Ovládání	2x otočný knoflík		
Kapacita	max. 15 l (H <sub>2</sub> O)		
Rozsah otáček	200 - 1600 ot/min		
Teplotní rozsah	70 - 500 °C	70 - 500 °C	50 - 380 °C
Rozměry pracovní plochy	102 x 102 mm	178 x 178 mm	Ø 135 mm
Materiál pracovní plochy	keramika		nerez ocel s keramickým potahem
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)		
Vnější rozměry (v x š x h)	110 x 163 x 264 mm	112 x 223 x 318 mm	101 x 163 x 264 mm
Hmotnost	2,5 kg	3,9 kg	2,5 kg
Příkon	0,535 kW	1,035 kW	0,535 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz		

Krytí	IP21
-------	------

### Magnetické míchačky Ohaus Guardian 2000 s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Pracovní plocha [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
413 523 680 271	e-G21HS04C	15 (H <sub>2</sub> O)	102 x 102	70 - 500	3-4 týdny	9 720 Kč
413 523 680 270	e-G21HS07C	15 (H <sub>2</sub> O)	178 x 178	70 - 500	3-4 týdny	10 488 Kč
413 523 680 269	e-G21HSRDS	15 (H <sub>2</sub> O)	Ø 135	50 - 380	3-4 týdny	9 456 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Volitelné příslušenství: Stojanová tyč a držák s řetízkem


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 692 826 1	Stojanová tyč, svorka a držák teplotního čidla	3-4 týdny	1 524 Kč
413 523 500 597 1	Držák s řetízkem	3-4 týdny	6 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Hotplate-Stirrers-Guardian-2000-EN.pdf

### Video k produktu

 Magnetické míchačky s ohřevem Ohaus Guardian 2000

## Míchačka magnetická Ohaus Guardian 3000, s ohřevem

Výrobci a značky: Ohaus

Série Guardian 3000 nabízí 3 modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 15 l (H<sub>2</sub>O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků a nastavované údaje lze kontrolovat na dobře čitelném LCD displeji. Jednotlivé modely se liší teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy. Své uplatnění najdou ve všech typech laboratoří.

### Základní charakteristika magnetických míchaček Guardian 3000:

- 3 modely, které se liší teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků, zobrazení nastavených nebo skutečných hodnot na LCD displeji
- 1bodová kalibrace teploty



- LED kontrolky pro indikaci míchání i ohřevu, indikátor zbytkového tepla při teplotách nad 40 °C
- funkce SafetyHeat (topná deska je osazena dvěma teplotními čidly, která monitorují rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše; v případě odchylky o cca 25 °C dojde k automatickému vypnutí ohřevu)
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení)
- pracovní plocha s výbornou chemickou odolností, robustní pouzdro s dlouhou životností
- konektor pro připojení externího teplotního čidla (objednává se samostatně); po připojení teplotního čidla se na LCD displeji zobrazí jeho ikona a skutečná teplota vzorku
- integrovaný závit pro stojanovou tyč (objednává se samostatně)
- vhodné pro **magnetická míchadla** délky 25 - 100 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- **informace k dodávce:** všechny modely magnetických míchaček lze koupit i v cenově zvýhodněných sadách se stojanovou tyčí, svorkou, držákem teplotního čidla a teplotním čidlem z nerezové oceli

**i** Pro **magnetickou míchačku Guardian e-G31HSRDS** s pracovní plochou o Ø 135 mm lze objednat jako volitelné příslušenství i **modulární bloky**. Bloky umožňují současný ohřev a míchání na více pracovních pozicích zároveň. Bloky se používají v kombinaci se základovou deskou. Základovou desku lze osadit jedním monoblokem nebo 4 polybloky. Každý z bloků má otvor pro teplotní čidlo. Uprostřed základové desky je otvor pro stojanovou tyč. Pro snadnější manipulaci lze základovou desku osadit držadly.

**i** **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny **hřídlové míchačky**.

Technické údaje magnetických míchaček Guardian 3000			
Typ	e-G31HS04C	e-G31HS07C	e-G31HSRDS
Ovládání	2x otočný knoflík		
Kapacita	max. 15 l (H <sub>2</sub> O)		
Rozsah otáček	80 - 1600 ot/min		
Teplotní rozsah	+5 °C nad teplotou okolí ... 500 °C		+5 °C nad teplotou okolí ... 380 °C
Rozměry pracovní plochy	102 x 102 mm	178 x 178 mm	Ø 135 mm
Materiál pracovní plochy	keramika		nerez ocel s keramickým potahem
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)		
Vnější rozměry (v x š x h)	110 x 163 x 264 mm	112 x 223 x 318 mm	101 x 163 x 264 mm
Hmotnost	2,5 kg	3,9 kg	2,5 kg
Příkon	0,55 kW	1,05 kW	0,55 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz		
Krytí	IP21		

## Magnetické míchačky Ohaus Guardian 3000 s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Pracovní plocha [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 680 280	e-G31HS04C	15 (H <sub>2</sub> O)	102 x 102	+5 nad teplotou okolí až 500	Samostatný přístroj	3-4 týdny	13 320 Kč
413 523 680 279	e-G31HS07C	15 (H <sub>2</sub> O)	178 x 178	+5 nad teplotou okolí až 500	Samostatný přístroj	3-4 týdny	13 800 Kč
413 523 680 278	e-G31HSRDS	15 (H <sub>2</sub> O)	Ø 135	+5 nad teplotou okolí až 380	Samostatný přístroj	6-8 týdnů	12 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Cenově zvýhodněné sady magnetických míchaček Ohaus Guardian 3000 s teplotním čidlem, stojanovou tyčí, svorkou a držákem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Pracovní plocha [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 983 682	e-G31HS04C-K1	15 (H <sub>2</sub> O)	102 x 102	+5 nad teplotou okolí až 500	Včetně stojanové tyče, svorky, držáku a teplotního čidla z nerez oceli	3-4 týdny	15 720 Kč
413 523 983 681	e-G31HS07C-K1	15 (H <sub>2</sub> O)	178 x 178	+5 nad teplotou okolí až 500	Včetně stojanové tyče, svorky, držáku a teplotního čidla z nerez oceli	3-4 týdny	16 200 Kč
413 523 983 680	e-G31HSRDS-K1	15 (H <sub>2</sub> O)	Ø 135	+5 nad teplotou okolí až 380	Včetně stojanové tyče, svorky, držáku a teplotního čidla z nerez oceli	3-4 týdny	15 120 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Volitelné příslušenství: Teplotní čidla

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 590 1	Teplotní čidlo z nerez oceli, délka 20 cm	3-4 týdny	3 408 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 591 1	Teplotní čidlo z nerez oceli s povlakem z PTFE, délka 20 cm	3-4 týdny	6 744 Kč
413 523 500 592 1	Teplotní čidlo z nerez oceli, délka 25 cm	3-4 týdny	4 440 Kč
413 523 500 593 1	Teplotní čidlo z nerez oceli s povlakem z PTFE, délka 25 cm	3-4 týdny	8 520 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Stojanová tyč, křížová svorka a držáky**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 692 826	Stojanová tyč, svorka a držák teplotního čidla	3-4 týdny	1 524 Kč
413 523 392 195	Svorka křížová, materiál: hliník, délka: 70 mm, upínací průměr: max. 17 mm	3-4 týdny	552 Kč
413 523 392 318	Držák z nerezové oceli s řetízkem; délka x průměr ramene: 152 x 10 mm, upínací průměr 50 až 102 mm	3-4 týdny	2 484 Kč
413 523 392 314	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 65 až 89 mm	3-4 týdny	1 894 Kč
413 523 392 315	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 91 až 114 mm	3-4 týdny	1 927 Kč
413 523 392 316	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 64 až 140 mm	3-4 týdny	1 956 Kč
413 523 392 317	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 92 až 165 mm	3-4 týdny	1 956 Kč
413 523 500 597	Držák s řetízkem	3-4 týdny	6 000 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství pouze pro magnetickou míchačku e-G31HSRDS s pracovní plochou o Ø 135 mm:**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 570	Základová deska pro polybloky i monobloky	3-4 týdny	7 824 Kč
413 523 500 571	Držadla pro základovou desku (pár)	3-4 týdny	6 144 Kč
413 523 392 233	Stojanová tyč k základové desce pro bloky	3-4 týdny	1 018 Kč
413 523 500 572	Polyblok pro 9 vialek o průměru 12 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 573	Polyblok pro 10 vialek o průměru 15 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 574	Polyblok pro 7 vialek o průměru 17 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 575	Polyblok pro 5 vialek o průměru 21 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 576	Polyblok pro 3 vialky o průměru 28 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 577	Polyblok pro 9 zkumavek o průměru 12 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 578	Polyblok pro 8 zkumavek o průměru 16 mm	3-4 týdny	6 096 Kč


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 579	Polyblok pro 6 zkumavek o průměru 20 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 580	Polyblok pro 5 zkumavek o průměru 25 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 581	Monoblok pro 40 vialek o průměru 12 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 582	Monoblok pro 40 vialek o průměru 15 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 583	Monoblok pro 32 vialek o průměru 17 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 584	Monoblok pro 24 vialek o průměru 21 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 585	Monoblok pro 16 vialek o průměru 28 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 586	Monoblok pro 40 zkumavek o průměru 12 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 587	Monoblok pro 32 zkumavek o průměru 16 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 588	Monoblok pro 32 zkumavek o průměru 20 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 589	Monoblok pro 16 zkumavek o průměru 25 mm	3-4 týdny	9 576 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Hotplate-Stirrers-Guardian-3000-EN.pdf

### Video k produktu

 Míchačka magnetická s ohřevem, Ohaus Guardian 3000

## Míchačka magnetická Ohaus Guardian 5000 Next Gen, s ohřevem

Výrobci a značky: Ohaus

Série Guardian 5000 Next Gen nabízí 3 modely magnetických míchaček, které se liší kapacitou, teplotním rozsahem a rozměrem a materiálem pracovní plochy. Otáčky, teplota i čas se nastavují pomocí otočných knoflíků a nastavované údaje lze kontrolovat na dobře čitelném LCD displeji. Přístroje jsou vhodné pro každodenní použití ve všech typech laboratoří.

### Základní charakteristika magnetických míchaček Guardian 5000 Next Gen s ohřevem:

- **3 modely**, které se liší kapacitou, teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy
- nastavení otáček, teploty a času pomocí otočných knoflíků, přehledný LCD displej, rozhraní RS232
- až 3bodová kalibrace teploty
- funkce Smart Rate (**nastavitelný náběh rychlosti otáček a ohřevu**)
- LED kontrolky pro indikaci míchání i ohřevu, indikátor zbytkového tepla při teplotách nad 40 °C, zvukový alarm
- funkce Smart Heat (**uživatelské nastavení teplotního limitu**, tj. max. teploty ohřevu)
- funkce Safety Heat (topná deska je osazena dvěma teplotními čidly, která monitorují rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše; v případě odchylky o cca 25 °C dojde



- k automatickému vypnutí ohřevu)
- pracovní plocha s výbornou chemickou odolností, pouzdro z lakovaného hliníku
- vhodné pro **magnetická míchadla** délky 25 - 100 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- konektor pro připojení externího teplotního čidla PT100 nebo PT1000 (čidlo se objednává samostatně); po připojení **teplotního čidla** se na LCD displeji zobrazí jeho ikona a **skutečná teplota vzorku**
- dva integrované závity pro stojanovou tyč (tyč není součástí dodávky, objednává se samostatně)
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): ochranný štít proti stříkající kapalině, stojanová tyč, svorky, držáky, převodníky rozhraní
- **informace k dodávce:** všechny modely magnetických míchaček lze koupit i v cenově zvýhodněných sadách se stojanovou tyčí, svorkou, držákem teplotního čidla a teplotním čidlem PT1000(A) z nerezové oceli (rozsah -40 až 400 °C, délka 20 cm)



Pro magnetickou míchačku Guardian **e-G52HSRDA** s pracovní plochou o  $\varnothing$  135 mm lze objednat jako volitelné příslušenství i **modulární bloky**. Bloky umožňují **současný ohřev a míchání na více pracovních pozicích zároveň**. Bloky se používají v kombinaci se základovou deskou. Základovou desku lze osadit jedním monoblokem nebo 4 polybloky. Každý z bloků má otvor pro teplotní čidlo. Uprostřed základové desky je otvor pro stojanovou tyč. Pro snadnější manipulaci lze základovou desku osadit držadly.



Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny **hřídelové míchačky**.

Technické údaje magnetických míchaček Guardian 5000 Next Gen s ohřevem			
Typ	e-G52HS07C	e-G52HS10C	e-G52HSRDA
Ovládání	2x otočný knoflík		
Kapacita	max. 20 l (H <sub>2</sub> O)	max. 22 l (H <sub>2</sub> O)	max. 20 l (H <sub>2</sub> O)
Rozsah otáček	50 - 1800 ot/min		
Teplotní rozsah	+5 °C nad teplotou okolí až 550 °C, krok 0,5 °C	+5 °C nad teplotou okolí až 500 °C, krok 0,5 °C	+5 °C nad teplotou okolí až 360 °C, krok 0,5 °C
Topný výkon	1,05 kW	2,06 kW	0,6 kW
Časovač	1 minuta - 99 hodin 59 minut		
Rozměry pracovní plochy	180 x 180 mm	260 x 260 mm	$\varnothing$ 135 mm
Materiál pracovní plochy	keramika		hliník s keramickým potahem
Rozhraní	RS232		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)		
Vnější rozměry (d x š x v)	329 x 221 x 116 mm	402 x 287 x 118 mm	259 x 175 x 108 mm
Hmotnost	4,6 kg	6,7 kg	2,6 kg
Napájení	220 - 240 V, 50/60 Hz		
Krytí	IP32		

**Magnetické míchačky Ohaus Guardian 5000 Next Gen s ohřevem**

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 541 642	e-G52HS07C	180 x 180	Samostatný přístroj	3-4 týdny	18 960 Kč
413 523 532 109	e-G52HS07C-K1	180 x 180	Včetně stojanové tyče, svorky, držáku a teplotního čidla PT1000	3-4 týdny	22 320 Kč
413 523 541 648	e-G52HS10C	260 x 260	Samostatný přístroj	3-4 týdny	25 800 Kč
413 523 910 735	e-G52HS10C-K1	260 x 260	Včetně stojanové tyče, svorky, držáku a teplotního čidla PT1000	3-4 týdny	29 040 Kč
413 523 541 640	e-G52HSRDA	Ø135	Samostatný přístroj	3-4 týdny	17 400 Kč
413 523 981 784	e-G52HSRDA-K1	Ø135	Včetně stojanové tyče, svorky, držáku a teplotního čidla PT1000	3-4 týdny	20 760 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Volitelné příslušenství: Ochranné kryty**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 910 731 2	Ochranný štít proti stříkající kapalině pro magnetickou míchačku e-G52XX07C	3-4 týdny	1 865 Kč
413 523 910 732	Ochranný štít proti stříkající kapalině pro magnetickou míchačku e-G52HS10C	6-8 týdnů	2 213 Kč
413 523 910 733	Ochranný štít proti stříkající kapalině pro magnetickou míchačku e-G52HSRDA	6-8 týdnů	1 759 Kč
413 523 910 734	Silikonový ochranný kryt pro magnetickou míchačku e-G52HSRDA	3-4 týdny	590 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Volitelné příslušenství: Teplotní čidla**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 973 654 1	Teplotní čidlo PT100(A) z nerez oceli, rozsah -40 až 400 °C, délka 25 cm	3-4 týdny	3 408 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 590 2	Teplotní čidlo PT1000(A) z nerez oceli, rozsah -40 až 400 °C, délka 20 cm	3-4 týdny	3 408 Kč
413 523 500 592 2	Teplotní čidlo PT1000(A) z nerez oceli, rozsah -40 až 400 °C, délka 25 cm	Skladem, do 1 týdne	4 440 Kč
413 523 973 655 1	Teplotní čidlo PT1000(A) ze slitiny Hastelloy, rozsah -40 až 400 °C, délka 25 cm	3-4 týdny	8 544 Kč
413 523 500 591 2	Teplotní čidlo PT1000(A) z nerez oceli s povlakem z PTFE, rozsah -40 až 200 °C, délka 20 cm	3-4 týdny	6 744 Kč
413 523 500 593 2	Teplotní čidlo PT1000(A) z nerez oceli s povlakem z PTFE, rozsah -40 až 200 °C, délka 25 cm	3-4 týdny	8 520 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### **Volitelné příslušenství: Stožárové tyče, držáky, převodníky rozhraní**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 973 298 2	Stožárová tyč, svorka a držák teplotního čidla	3-4 týdny	1 522 Kč
413 523 400 146 1	Stožárová tyč, svorka, držák teplotního čidla a další příslušenství	3-4 týdny	4 068 Kč
413 523 400 145 1	Flexibilní držák (používá se v kombinaci s křížovou svorkou 4135233921953)	3-4 týdny	5 664 Kč
413 523 392 195 3	Svorka křížová, materiál: hliník, délka: 70 mm, upínací průměr: max. 17 mm	3-4 týdny	552 Kč
413 523 392 314 1	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 65 až 89 mm	3-4 týdny	1 894 Kč
413 523 392 316 1	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 64 až 140 mm	3-4 týdny	1 956 Kč
413 523 392 315 1	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 91 až 114 mm	3-4 týdny	1 927 Kč
413 523 392 317 1	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 92 až 165 mm	3-4 týdny	1 956 Kč
413 523 392 318 1	Držák z nerezové oceli s řetízkem; délka x průměr ramene: 152 x 10 mm, upínací průměr 50 až 102 mm	3-4 týdny	2 484 Kč
413 523 500 597 3	Držák s řetízkem	3-4 týdny	6 000 Kč
413 523 304 102 2	Převodník rozhraní RS232 na Ethernet	3-4 týdny	3 096 Kč
396 430 304 101 3	Převodník rozhraní RS232 na USB	3-4 týdny	2 086 Kč



**Flexibilní držák se používá v kombinaci s křížovou svorkou!**


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Volitelné příslušenství pouze pro magnetickou míchačku e-G52HSRDA s pracovní plochou o Ø 135 mm: Modulární bloky**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 570 1	Základová deska pro polybloky i monobloky	3-4 týdny	7 824 Kč
413 523 500 571 1	Držadla pro základovou desku (pár)	3-4 týdny	6 144 Kč
413 523 392 233 1	Stojanová tyč k základové desce pro bloky	3-4 týdny	1 018 Kč
413 523 500 572 1	Polyblok pro 9 vialek o průměru 12 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 573 1	Polyblok pro 10 vialek o průměru 15 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 574 1	Polyblok pro 7 vialek o průměru 17 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 575 1	Polyblok pro 5 vialek o průměru 21 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 576 1	Polyblok pro 3 vialky o průměru 28 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 577 1	Polyblok pro 9 zkumavek o průměru 12 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 578 1	Polyblok pro 8 zkumavek o průměru 16 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 579 1	Polyblok pro 6 zkumavek o průměru 20 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 580 1	Polyblok pro 5 zkumavek o průměru 25 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 581 1	Monoblok pro 40 vialek o průměru 12 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 582 1	Monoblok pro 40 vialek o průměru 15 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 583 1	Monoblok pro 32 vialek o průměru 17 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 584 1	Monoblok pro 24 vialek o průměru 21 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 585 1	Monoblok pro 16 vialek o průměru 28 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 586 1	Monoblok pro 40 zkumavek o průměru 12 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 587 1	Monoblok pro 32 zkumavek o průměru 16 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 588 1	Monoblok pro 32 zkumavek o průměru 20 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 589 1	Monoblok pro 16 zkumavek o průměru 25 mm	3-4 týdny	9 576 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Guardian-5000-Hotplate-Stirrers-EN.pdf

## Míchačka magnetická Ohaus Guardian 7000, s ohřevem

Výrobci a značky: Ohaus

Série Guardian 7000 nabízí 3 modely magnetických míchaček s ohřevem, které se liší kapacitou, teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy. Otáčky, teplota i čas se nastavují pomocí otočných knoflíků a všechny údaje lze kontrolovat na dobře čitelném LCD displeji. Výhodou této série je možnost vytvoření až 5 uživatelských programů a celá řada bezpečnostních funkcí.

### Základní charakteristika magnetických míchaček Guardian 7000:

- **3 modely**, které se liší kapacitou, teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy



- nastavení otáček, teploty a času pomocí otočných knoflíků, **zobrazení nastavených i skutečných hodnot na dvouřádkovém LCD displeji**
- 1bodová kalibrace teploty
- funkce SmartRate (**nastavitelný náběh rychlosti otáček a ohřevu**)
- možnost **vytvoření a uložení až 5 programů** (teplota/rychlost/čas) pomocí USB flash disku a PC
- možnost **změny nastavení teplotního limitu** (tj. max. teploty ohřevu)
- funkce SmartPresence (automatické vypnutí ohřevu po uplynutí nastaveného času)
- funkce SmartLink (bezdrátové propojení přístroje s chytrým telefonem přes aplikaci Ohaus SmartLink umožňuje automatické vypnutí ohřevu po uplynutí nastaveného času v případě, že se uživatel dostane mimo dosah; sada pro bezdrátovou komunikaci není součástí dodávky a objednává se samostatně)
- funkce SafetyHeat (topná deska je osazena dvěma teplotními čidly, která monitorují rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše; v případě odchylky o cca 25 °C dojde k automatickému vypnutí ohřevu)
- LED kontrolky pro indikaci míchání i ohřevu, indikátor zbytkového tepla při teplotách nad 40 °C, zvukový alarm
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení)
- pracovní plocha z keramiky s výbornou chemickou odolností nebo z hliníku s výbornou tepelnou vodivostí, ovládací panel z tvrzeného skla, pouzdro SmartHousing, které zůstává chladné na dotek při jakémkoli nastavení teploty
- konektor pro připojení externího teplotního čidla RTD; po připojení teplotního čidla se na LCD displeji zobrazí jeho ikona a skutečná teplota vzorku
- integrovaný závit pro stojanovou tyč (tyč není součástí dodávky, objednává se samostatně)
- vhodné pro **magnetická míchadla** délky 25 - 100 mm (nejsou součástí dodávky, objednávají se samostatně)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je RTD teplotní čidlo z nerezové oceli



Pro **magnetickou míchačku Guardian e-G71HSRDM** s pracovní plochou o  $\varnothing$  135 mm lze objednat jako volitelné příslušenství i **modulární bloky**. Bloky umožňují současný ohřev a míchání na více pracovních pozicích zároveň. Bloky se používají v kombinaci se základovou deskou. Základovou desku lze osadit jedním monoblokem nebo 4 polybloky. Každý z bloků má otvor pro teplotní čidlo. Uprostřed základové desky je otvor pro stojanovou tyč. Pro snadnější manipulaci lze základovou desku osadit držadly.



**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny **hřídelové míchačky**.

Technické údaje magnetických míchaček Guardian 7000			
Typ	e-G71HS07C	e-G71HS10C	e-G71HSRDM
Ovládání	2x otočný knoflík		
Kapacita	max. 15 l (H <sub>2</sub> O)	max. 18 l (H <sub>2</sub> O)	max. 20 l (H <sub>2</sub> O)
Rozsah otáček	60 - 1600 ot/min		
Časovač	1 min - 99 hod 59 min		
Rozsah teploty pracovní plochy	+5 °C nad teplotou okolí ... 500 °C		+5 °C nad teplotou okolí ... 380 °C

Rozměr pracovní plochy	178 x 178 mm	254 x 254 mm	Ø 135 mm
Materiál pracovní plochy	keramika		hliník
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)		
Rozhraní	USB nebo Bluetooth (za příplatek)		
Vnější rozměry (v x š x h)	122 x 223 x 309 mm	122 x 286 x 415 mm	126 x 173 x 267 mm
Hmotnost	2,6 kg	5,2 kg	2,6 kg
Příkon	1,24 kW	1,45 kW	0,95 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz		
Krytí	IP21		

### Magnetické míchačky Ohaus Guardian 7000 s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Pracovní plocha [mm]	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 603	e-G71HS07C	15 (H <sub>2</sub> O)	178 x 178	3-4 týdny	27 240 Kč
413 523 500 613	e-G71HS10C	18 (H <sub>2</sub> O)	254 x 254	3-4 týdny	39 840 Kč
413 523 500 623	e-G71HSRDM	20 (H <sub>2</sub> O)	Ø 135	3-4 týdny	25 320 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Ochranný kryt

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 594 1	Silikonový ochranný kryt pro magnetickou míchačku s pracovní plochou 178 x 178 mm	3-4 týdny	1 394 Kč
413 523 500 595 1	Silikonový ochranný kryt pro magnetickou míchačku s pracovní plochou 254 x 254 mm	3-4 týdny	1 394 Kč
413 523 500 596 1	Silikonový ochranný kryt pro magnetickou míchačku s pracovní plochou o Ø 135 mm	3-4 týdny	1 394 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Teplotní čidla

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 590 3	Teplotní čidlo z nerez oceli, délka 20 cm	3-4 týdny	3 408 Kč
413 523 500 591 3	Teplotní čidlo z nerez oceli s povlakem z PTFE, délka 20 cm	3-4 týdny	6 744 Kč
413 523 500 592 3	Teplotní čidlo z nerez oceli, délka 25 cm	3-4 týdny	4 440 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 593 3	Teplotní čidlo z nerez oceli s povlakem z PTFE, délka 25 cm	3-4 týdny	8 520 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Stojanové tyče a držáky**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 692 826 4	Stojanová tyč, svorka a držák teplotního čidla	3-4 týdny	1 524 Kč
413 523 400 146 3	Stojanová tyč, svorka, držák teplotního čidla a další příslušenství	3-4 týdny	4 068 Kč
413 523 400 145 3	Flexibilní držák	3-4 týdny	5 664 Kč
413 523 392 314 3	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 65 až 89 mm	3-4 týdny	1 894 Kč
413 523 392 316 3	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 64 až 140 mm	3-4 týdny	1 956 Kč
413 523 392 315 3	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 91 až 114 mm	3-4 týdny	1 927 Kč
413 523 392 317 3	Držák z nerezové oceli; délka x průměr ramene: 211 x 11 mm, upínací průměr 92 až 165 mm	3-4 týdny	1 956 Kč
413 523 392 318 3	Držák z nerezové oceli s řetízkem; délka x průměr ramene: 152 x 10 mm, upínací průměr 50 až 102 mm	3-4 týdny	2 484 Kč
413 523 500 597 5	Držák s řetízkem	3-4 týdny	6 000 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Sada pro bezdrátovou komunikaci**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 412 537	Sada pro bezdrátovou komunikaci	3-4 týdny	7 536 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*


#### **Volitelné příslušenství pouze pro magnetickou míchačku e-G71HSRDM s pracovní plochou o Ø 135 mm: Modulární bloky**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 500 570 2	Základová deska pro polybloky i monobloky	3-4 týdny	7 824 Kč
413 523 500 571 2	Držadla pro základovou desku (pár)	3-4 týdny	6 144 Kč
413 523 392 233 2	Stojanová tyč k základové desce pro bloky	3-4 týdny	1 018 Kč
413 523 500 572 2	Polyblok pro 9 vialek o průměru 12 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 573 2	Polyblok pro 10 vialek o průměru 15 mm	3-4 týdny	2 988 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
413 523 500 574 2	Polyblok pro 7 vialek o průměru 17 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 575 2	Polyblok pro 5 vialek o průměru 21 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 576 2	Polyblok pro 3 vialky o průměru 28 mm	3-4 týdny	2 988 Kč
413 523 500 577 2	Polyblok pro 9 zkumavek o průměru 12 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 578 2	Polyblok pro 8 zkumavek o průměru 16 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 579 2	Polyblok pro 6 zkumavek o průměru 20 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 580 2	Polyblok pro 5 zkumavek o průměru 25 mm	3-4 týdny	6 096 Kč
413 523 500 581 2	Monoblok pro 40 vialek o průměru 12 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 582 2	Monoblok pro 40 vialek o průměru 15 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 583 2	Monoblok pro 32 vialek o průměru 17 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 584 2	Monoblok pro 24 vialek o průměru 21 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 585 2	Monoblok pro 16 vialek o průměru 28 mm	3-4 týdny	8 496 Kč
413 523 500 586 2	Monoblok pro 40 zkumavek o průměru 12 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 587 2	Monoblok pro 32 zkumavek o průměru 16 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 588 2	Monoblok pro 32 zkumavek o průměru 20 mm	3-4 týdny	9 576 Kč
413 523 500 589 2	Monoblok pro 16 zkumavek o průměru 25 mm	3-4 týdny	9 576 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Hotplates-Stirrers-Guardian-7000-EN.pdf