

## MÍCHAČKY MAGNETICKÉ S OHŘEVEM WITEG

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Míchačky magnetické > Míchačky magnetické s ohřevem Witeg

### Míchačka magnetická Witeg, série MSH-A s ohřevem

Výrobci a značky: Witeg

Série MSH-A nabízí 2 modely magnetických míchaček s velmi dobrou magnetickou přilnavostí a kapacitou 20 l (H<sub>2</sub>O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků bez možnosti kontroly na displeji. Pracovní deska z hliníkové slitiny s keramickým potahem zaručuje optimální přenos tepla do vzorku a dobrou chemickou i mechanickou odolnost.



#### Základní charakteristika magnetických míchaček série MSH-A:

- 2 modely, které se liší velikostí pracovní plochy a konstrukcí
- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (bez displeje)
- LED kontrolky pro indikaci ohřevu a míchání
- hliníková pracovní plocha s keramickým potahem
- hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před zatečením)
- integrovaný otvor nebo závit pro stojanovou tyč
- vhodné pro magnetická míchadla délky 20 - 50 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): magnetická míchadla, stojanová tyč
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1x 30mm tyčinkové magnetické míchadlo

**i** Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).

Technické údaje		MSH-20A	MSH-30A
Typ			
Ovládání		2x otočný knoflík	
Kapacita		max. 20 l (H <sub>2</sub> O)	
Rozsah otáček		80 - 1500 ot/min	
Rozsah teploty pracovní plochy		70 - 380 °C	
Topný výkon		600 W	1200 W
Rozměr pracovní plochy		180 x 180 mm	260 x 260 mm
Materiál	Pracovní plocha:	hliník potažený keramikou	
	Tělo přístroje:	hliník s práškovým lakováním	ocel s práškovým lakováním
Motor	Typ:	bezkartáčový	s uhlíkovými kartáči
	Výkon (vstup/výstup):	9/4 W	

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 50 °C, relativní vlhkost: max. 85 %	
Rozměry (v x š x h)	99 x 206 x 307 mm	99 x 286 x 387 mm
Hmotnost	2,8 kg	3,3 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz	

### Magnetické míchačky série MSH-A s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot./min.]	Pracovní plocha [mm]	Dostupnost	Cena / ks
413 500 483 120	MSH-20A	20 (H <sub>2</sub> O)	80 - 1500	180 x 180	10-12 týdnů	8 028 Kč
413 500 483 121	MSH-30A	20 (H <sub>2</sub> O)	80 - 1500	260 x 260	10-12 týdnů	13 030 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Stojanové tyče


Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 036 3	RD200	Stojanová tyč se závitem pro MSH-20A, nerezová ocel, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	823 Kč
413 507 503 011 1	RD100	Stojanová tyč bez závitu pro MSH-30A, nerezová ocel, průměr 12,7 mm, výška 390 mm	3-4 týdny	400 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Další volitelné příslušenství:

	<p><b>Magnetická míchadla PTFE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tyčinkové hladké - univerzální míchadlo pro širokou škálu aplikací</li> <li>■ tyčinkové s kroužkem pro nádoby s mírně zakřivenými nebo nerovnými základnami</li> <li>■ oválné pro baňky s kulatým dnem</li> <li>■ trojhranné pro míchání sedimentů a při rozpouštění pevných látek</li> <li>■ diskové s křížem pro úzké vysoké nádoby</li> </ul>
---	--

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-with-heating-MSH-A-EN.pdf](#)

# Míchačka magnetická Witeg, série MSH-D s ohřevem

Výrobci a značky: Witeg

## Plynulý náběh rychlosti Stejnoměrný ohřev celé pracovní plochy

Série MSH-D nabízí 2 modely magnetických míchaček s velmi dobrou magnetickou přilnavostí a kapacitou 20 l (H<sub>2</sub>O). **Otáčky, teplota i čas** se nastavují pomocí otočného knoflíku s možností kontroly na **LCD displeji**. Pracovní deska z hliníkové slitiny s keramickým potahem zaručuje **optimální přenos tepla do vzorku** a dobrou chemickou i mechanickou odolnost.



## Základní charakteristika magnetických míchaček série MSH-D:

- 2 modely, které se liší velikostí pracovní plochy a konstrukcí
- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení otáček, teploty a času pomocí membránového tlačítka a otočného knoflíku
- současné zobrazení nastavené a skutečné hodnoty na podsvíceném LCD displeji, paměť posledních nastavených parametrů
- zámek menu (ochrana proti nechtěné změně nastavené rychlosti a času)
- LED kontrolky pro indikaci ohřevu, míchání a času
- hliníková pracovní plocha s keramickým potahem, hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před zatečením)
- integrovaný otvor nebo závit pro stojanovou tyč, konektor pro připojení externího teplotního čidla PT100
- vhodné pro magnetická míchadla délky 20 - 50 mm
- volitelné příslušenství: magnetická míchadla, stojanová tyč, svorka s držákem teplotního čidla, teplotní čidla PT100

V naší nabídce najdete i **cenově zvýhodněné sady** míchaček s teplotním čidlem, stojanovou tyčí a svorkou s držákem teplotního čidla.

**i** **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny **hřídlové míchačky**.

Technické údaje		MSH-20D	MSH-30D
Typ			
Ovládání		membránové tlačítko, otočný knoflík (zobrazení nastavených i skutečných hodnot na LCD displeji)	
Kapacita		max. 20 l (H <sub>2</sub> O)	
Rozsah otáček		80 - 1500 ot/min (krok 5 ot/min)	
Časovač		0 - 99 hod 59 min (zvukový signál na konci každého cyklu), trvalý chod	
Rozsah teploty pracovní plochy		25 - 380 °C (krok 0,5 °C)	
Topný výkon		600 W	1200 W
Rozměr pracovní plochy		180 x 180 mm	260 x 260 mm
Materiál:	Pracovní plocha:	hliník potažený keramikou	
	Tělo přístroje:	hliník s práškovým lakováním	ocel s práškovým lakováním
Provozní podmínky		teplota okolí: 5 - 50 °C, relativní vlhkost: max. 85 %	
Rozměry (v x š x h)		99 x 206 x 307 mm	99 x 286 x 387mm

Hmotnost	3,3 kg	3,5 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz	

### Magnetické míchačky série MSH-D s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Popis	Pracovní plocha [mm]	Dostupnost	Cena / ks
413 500 483 020	MSH-20D	Samostatný přístroj (bez příslušenství)	180 x 180	3-4 týdny	10 067 Kč
413 500 483 021	MSH-20D	Včetně teplotního čidla SS500, stojanové tyče RD200 a svorky s držákem CL220	180 x 180	3-4 týdny	12 314 Kč
413 500 483 022	MSH-30D	Samostatný přístroj (bez příslušenství)	260 x 260	3-4 týdny	14 860 Kč
413 500 483 023	MSH-30D	Včetně teplotního čidla SS500, stojanové tyče RD100 a svorky s držákem CL220	260 x 260	3-4 týdny	16 640 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Stojanové tyče a svorka s držákem pro teplotní čidlo

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 011 2	RD100	Stojanová tyč bez závitů pro MSH-30D, nerezová ocel, průměr 12,7 mm, výška 390 mm	3-4 týdny	400 Kč
413 507 503 036 4	RD200	Stojanová tyč se závitěm pro MSH-20D, nerezová ocel, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	823 Kč
413 507 503 012 1	CL220	Svorka s držákem pro teplotní čidlo, 2 klipsy pro uchycení kabelu	3-4 týdny	1 122 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Teplotní čidla

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 060 1	SS500	Teplotní čidlo PT100 (průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm)	3-4 týdny	1 932 Kč
413 507 503 061 1	SS510	Teplotní čidlo PT100 s teflonovým potahem (průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm)	3-4 týdny	2 304 Kč

**Další volitelné příslušenství:****Magnetická míchadla PTFE**

- tyčinkové hladké - univerzální míchadlo pro širokou škálu aplikací
- tyčinkové s kroužkem pro nádoby s mírně zakřivenými nebo nerovnými základnami
- oválné pro baňky s kulatým dnem
- trojhranné pro míchání sedimentů a při rozpouštění pevných látek
- diskové s křížem pro úzké vysoké nádoby

**Soubory ke stažení**

 Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-with-heating-MSH-D-EN

**Míchačka magnetická Witeg, série SMHS, vícemístná s ohřevem**

Výrobci a značky: Witeg

Série SMHS nabízí 3- a 6místné modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 20 l (H<sub>2</sub>O). Každé z míst umožňuje samostatnou regulaci otáček, teploty i času. Pracovní desky z hliníkové slitiny s keramickým potahem zaručují optimální přenos tepla do vzorku a dobrou chemickou i mechanickou odolnost.

**Základní charakteristika vícemístných magnetických míchaček série SMHS:**

- 2 modely: 3místný nebo 6místný
- každé z míst umožňuje samostatnou regulaci otáček, teploty i času, je vybaveno LCD displejem a dvěma LED kontrolkami pro signalizaci ohřevu a míchání
- nastavení otáček, teploty i času pomocí membránového tlačítka a otočného knoflíku "Jog-Dial"
- zámek menu (ochrana proti nechtěným změnám)
- paměť posledních nastavených parametrů
- hliníkové pracovní plochy s keramickým potahem
- hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před zatečením)
- integrované závity pro stojanové tyče
- možnost připojení až 3 externích teplotních čidel
- vhodné pro magnetická míchadla délky 20 - 50 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): magnetická míchadla, externí teplotní čidla, stojanová tyč, svorka a držák pro teplotní čidlo
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je dle typu přístroje 3x nebo 6x 30mm tyčinkové magnetické míchadlo

 **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).

Technické údaje			
Typ		SMHS-3	SMHS-6
Počet míst		3	6
Ovládání		membránové tlačítko a otočný knoflík "Jog-Dial"	
Displej		podsvícený LCD	
Kapacita		20 l (H <sub>2</sub> O)	
Rozsah otáček		80 - 1500 ot/min (krok 5 ot/min)	
Rozsah teploty pracovní plochy		25 - 350 °C (krok 0,5 °C)	
Topný výkon		3x 400 W	6x 400 W
Časovač		1 min - 99 hodin 59 minut (krok 1 min), akustický signál po uplynutí nastaveného času, trvalý chod	
Rozměr pracovní plochy		3x 140 x 140 mm	6x 140 x 140 mm
Materiál	Pracovní plocha:	hliník potažený keramikou	
	Tělo přístroje:	ocel s práškovým lakováním	
Konektor pro připojení teplotního čidla		ano, 3x	
Integrované závity pro stojanové tyče		ano, 2	ano, 4
Provozní podmínky		teplota okolí: 5 - 50 °C, relativní vlhkost: max. 85 %	
Rozměry (v x š x h)		100 x 510 x 240 mm	180 x 510 x 410 mm
Hmotnost		10 kg	18 kg
Napájení		230 V, 50/60 Hz	

### Vícemístné magnetické míchačky série SMHS

Obj. číslo	Typ	Provedení	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot./min.]	Dostupnost	Cena / ks
413 500 483 503	SMHS-3	Třímístná (3x1)	20 (H <sub>2</sub> O)	80 - 1500	10-12 týdnů	31 081 Kč
413 500 483 506	SMHS-6	Šestimístná (3x2)	20 (H <sub>2</sub> O)	80 - 1500	3-4 týdny	57 857 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Teplotní čidla, stojanová tyč, držák a svorka


Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 060 2	SS500	Teplotní čidlo PT100 (průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm)	3-4 týdny	1 932 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 061 2	SS510	Teplotní čidlo PT100 s teflonovým potahem (průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm)	3-4 týdny	2 304 Kč
413 507 503 036 5	RD200	Stojanová tyč se závitem, nerezová ocel, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	823 Kč
413 507 503 012	CL220	Svorka s držákem pro teplotní čidlo, 2 klipsy pro uchycení kabelu	3-4 týdny	1 122 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Další volitelné příslušenství:	
	<p><b>Magnetická míchadla PTFE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tyčinkové hladké - univerzální míchadlo pro širokou škálu aplikací</li> <li>■ tyčinkové s kroužkem pro nádoby s mírně zakřivenými nebo nerovnými základnami</li> <li>■ oválné pro baňky s kulatým dnem</li> <li>■ trojhranné pro míchání sedimentů a při rozpouštění pevných látek</li> <li>■ diskové s křížem pro úzké vysoké nádoby</li> </ul>

#### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Magnetic-Stirrer-Multi-place-with-heating-SMHS-EN.pdf](#)