

Mikrostríkačka Hamilton série 1700 s ostrým hrotem (pst2)

Výrobci a značky: Hamilton

Vodotěsná a plynotěsná mikrostríkačka je určena pro dávkování plynů, korozivních kapalin nebo pro dávkování do protitlaku. Je vhodná i pro dispensery nebo dilutory. Není vhodná pro dávkování kapalin obsahujících abrazivní látky.



- je vyrobena z borosilikátového skla a teflonovaného hliníku (píst)
- těsnění je z teflonu
- píst lze vyměňovat
- mikrostríkačky s tupým hrotem, náhradní jehly s tupým hrotem a další provedení mikrostríkaček Hamilton Vám rádi nabídneme na základě poptávky

Obj. číslo	Typ	Objem [µl]	Dělení [µl]	Dostupnost	Cena / ks
RN provedení - výměnná jehla:					
396 665 080 030	1701RN	10	0,1	Skladem, do 1 týdne	2 283 Kč
396 665 080 230	1702RN	25	0,25	3-4 týdny	2 475 Kč
396 665 080 930	1705RN	50	0,5	3-4 týdny	2 475 Kč
396 665 081 030	1710RN	100	1	3-4 týdny	2 613 Kč
396 665 081 130	1725RN	250	2,5	3-4 týdny	2 613 Kč
396 665 081 230	1750RN	500	5	3-4 týdny	2 613 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 396 665 080 030	Mikrostríkačka Hamilton série 1700 s ostrým hrotem (pst2), Typ: 1701RN, Objem [µl]: 10	Nové	3 ks	2 283 Kč 2 055 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.