

Mikrostríkačka Hamilton série 700 s ostrým hrotem (pst2), Typ: 702N, Objem [μl]: 25

Výrobci a značky: Hamilton

Vodotěsná mikrostríkačka je určena pro přesné dávkování kapalin. Není plynotěsná, nelze ji proto doporučit pro práci s plyny.

- je vyrobena z borosilikátového skla a oceli (píst)
- přesnost a reprodukovatelnost je lepší než 99 %
- mikrostríkačky s tupým hrotem, náhradní jehly s tupým hrotem a další provedení mikrostríkaček Hamilton Vám rádi nabídneme na základě poptávky



Obj. číslo	Typ	Objem [μl]	Dělení [μl]	Dostupnost	Cena / ks
N provedení - pevně připojená jehla:					
396 665 087 900	75N	5	0,05	3-4 týdny	1 623 Kč
396 665 080 300	701N	10	0,10	3-4 týdny	1 210 Kč
396 665 080 400	702N	25	0,25	3-4 týdny	1 568 Kč
396 665 080 500	705N	50	0,50	3-4 týdny	1 925 Kč
396 665 080 600	710N	100	1,00	3-4 týdny	2 228 Kč
396 665 080 700	725N	250	2,50	3-4 týdny	2 475 Kč
396 665 080 800	750N	500	5,00	3-4 týdny	2 778 Kč
RN provedení - výměnná jehla:					
396 665 080 330	701RN	10	0,10	3-4 týdny	2 118 Kč
396 665 080 530	705RN	50	0,50	3-4 týdny	2 475 Kč
396 665 080 630	710RN	100	1,00	3-4 týdny	2 695 Kč
396 665 080 730	725RN	250	2,50	3-4 týdny	3 438 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.