

Mikrostríkačka Hamilton série 800 s ostrým hrotem (pst2)

Výrobci a značky: Hamilton

Vodotěsná mikrostríkačka je určena pro přesné dávkování kapalin. Není plynotěsná, nelze ji proto doporučit pro práci s plyny. Oproti řadě 700 je navíc vybavena šroubovacím kovovým nástavcem, který snižuje přenos tepla prostřednictvím pístu na dávkovanou kapalinu a zpevňuje píst proti ohnutí.



- je vyrobena z borosilikátového skla a oceli (píst)
- přesnost a reprodukovatelnost je lepší než 99 %
- mikrostríkačky s tupým hrotem, náhradní jehly s tupým hrotem a další provedení mikrostríkaček Hamilton Vám rádi nabídneme na základě poptávky

Obj. číslo	Typ	Objem [μl]	Dělení [μl]	Dostupnost	Cena / ks
N provedení - pevně připojená jehla:					
396 665 084 850	85N	5	0,05	3-4 týdny	4 950 Kč
396 665 084 852	801N	10	0,1	3-4 týdny	3 768 Kč
396 665 084 854	802N	25	0,25	3-4 týdny	3 988 Kč
396 665 084 856	805N	50	0,5	3-4 týdny	4 180 Kč
396 665 084 858	810N	100	1	3-4 týdny	4 945 Kč
RN provedení - výměnná jehla:					
396 665 084 851	85RN	5	0,05	3-4 týdny	5 555 Kč
396 665 084 853	801RN	10	0,1	3-4 týdny	4 180 Kč
396 665 084 855	802RN	25	0,25	3-4 týdny	4 043 Kč
396 665 084 857	805RN	50	0,5	3-4 týdny	5 088 Kč
396 665 084 859	810RN	100	1	3-4 týdny	5 445 Kč
396 665 084 861	825RN	250	2,5	3-4 týdny	5 885 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.