

## Miska odpařovací s výlevkou, kulaté dno, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 15, 90, 180, 400, 800, 1700 a 2600 ml
- kulaté dno
- výlevka



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Horní průměr [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 632 411 604 050 | 15         | 51                | 22         | 1-2 týdny  | 189 Kč    |
| 632 411 604 080 | 90         | 85                | 39         | 1-2 týdny  | 232 Kč    |
| 632 411 604 100 | 180        | 105               | 49         | 1-2 týdny  | 260 Kč    |
| 632 411 604 130 | 400        | 131               | 62         | 1-2 týdny  | 349 Kč    |
| 632 411 604 160 | 800        | 166               | 80         | 1-2 týdny  | 352 Kč    |
| 632 411 604 200 | 1700       | 206               | 100        | 1-2 týdny  | 477 Kč    |
| 632 411 604 230 | 2600       | 235               | 115        | 1-2 týdny  | 562 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.