

Močoměr orientační

- provedení: bez teploměru nebo s teploměrem
- stupnice v jednotkách hustoty
- rozsah stupnice: 1000 - 1060 nebo 1000 - 1040 kg/m³
- dělení stupnice: 1 nebo 2 kg/m³
- délka: 100, 150 nebo 180 mm
- referenční teplota: 15 °C



Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
170 023 801 001	1000 - 1060	1	150	Bez teploměru	2-3 týdny	359 Kč
170 023 802 001	1000 - 1060	2	100	Bez teploměru	2-3 týdny	346 Kč
170 023 811 002	1000 - 1040	1	180	S teploměrem (rozsah 10 až 30 °C, dělení 1 °C)	2-3 týdny	842 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.