

Nádoba tlaková s rozprašovačem, HDPE

Ruční tlakový postřikovač s nastavitelnou tryskou a přetlakovým ventilem.

- 2 typy: Standard a Turn'n'Spray 360° (pro postřik z jakéhokoli úhlu)
- objem: 1500 ml (graduace po 0,25 l)
- materiál: nádoba HDPE; díly přicházející do styku s médiem: PP, PE, PA, V2A, FKM
- tryska o průměru 0,8 mm (možnost regulace od jemné mlhy až po silný paprsek)
- ruční čerpadlo (tlak až 4 bar)
- postřik stisknutím tlačítka
- přípustná teplota média: 0 - 30 °C (přípustná teplota okolí 5 - 35 °C)
- ergonomická rukojeť, kvalitní zpracování
- snadné čištění
- oblast použití: dezinfekce, čištění, tenkovrstvá chromatografie, ochrana rostlin...



Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Průměr nádoby [mm]	Celková výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 103 090 100	Standard	1500	140	305	2-3 týdny	1 145 Kč
399 103 090 120	Turn'n'Spray, 360°	1500	140	305	3-4 týdny	1 389 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 103 090 101	Tryska o délce 30 cm	2-3 týdny	731 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Pressure-sprayer-EN.pdf