

Nástavec pipetovací accu-jet S, Brand, Pro objem pipet [ml]: 0,1 - 200, Barva: Švestková, Popis: Bez AC adaptéru

Výrobci a značky: Brand

Pipetovací nástavce Brand accu-jet S jsou vhodné pro plastové i skleněné dělené i nedělené pipety o objemu 0,1 až 200 ml. Umožňují lehké, přesné a efektivní pipetování. Díky nastavitelné rychlosti motoru lze dosáhnout rychlého a výkonného nasátí velkého objemu či vysoce přesného dávkování malých množství. Nástavce jsou nabízeny ve 4 atraktivních barvách.



Základní charakteristika pipetovacího nástavce accu-jet S:

- jednoduché ovládání jednou rukou pomocí 2 tlačítek
- nastavitelná rychlost pipetování (při maximální rychlosti motoru trvá naplnění 25ml pipety jen 3 sekundy)
- přesné dávkování malých objemů nebo rychlé naplnění (rychlost lze regulovat tlakem na ovládací tlačítka)
- membránový hydrofobní PTFE filtr s velikostí pórů 0,2 µm a bezpečnostní zpětný ventil (brání kapalině proniknout dovnitř nástavce)
- vyměnitelný silikonový adaptér pro skleněné i plastové pipety o objemu 0,1 až 200 ml
- možnost odložení nástavce s nasazenou pipetou (ochrana před kontaminací vzorku)
- ventilační systém pro odvod par nasávaných kapalin (zajišťuje ochranu nástavce před korozí)
- provoz na baterie, LED kontrolka indikace stavu baterie, až 8 hodin provozu bez nabíjení (lze nabíjet i během provozu)
- snadná výměna membránového filtru, silikonového adaptéru i baterie
- ergonomická rukojeť, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** nástavce se dodávají buď samostatně bez AC adaptéru nebo v sadě s AC adaptérem; součástí dodávky je vždy dobíjecí baterie, 2 ks sterilního membránového filtru PTFE 0,2 µm, nástěnný držák a manuál

Technické údaje	
Typ	accu-jet S
Ovládání	elektronické
Pro objem pipet	0,1 - 200 ml
Nastavení rychlosti pipetování	ano
Displej	ne
Autoklávovatelný	ne
Materiál (tělo přístroje)	polypropylen (PP)

Membránový filtr	ano (vyměnitelný)
Zpětný ventil	ano (vyměnitelný)
Napájení	NiMH dobíjecí baterie 2,4 V/730 mAh (doba provozu až 8 hodin při práci s 10ml pipetou)

Obj. číslo	Pro objem pipet [ml]	Barva	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 026 360	0,1 – 200	Černá	Bez AC adaptéru	3-4 týdny	11 285 Kč
160 980 026 350	0,1 – 200	Černá	Včetně AC adaptéru	3-4 týdny	12 053 Kč
160 980 026 361	0,1 – 200	Švestková	Bez AC adaptéru	3-4 týdny	11 285 Kč
160 980 026 351	0,1 – 200	Švestková	Včetně AC adaptéru	3-4 týdny	12 053 Kč
160 980 026 362	0,1 – 200	Petrolejová	Bez AC adaptéru	3-4 týdny	11 285 Kč
160 980 026 352	0,1 – 200	Petrolejová	Včetně AC adaptéru	3-4 týdny	12 053 Kč
160 980 026 363	0,1 – 200	Fialová	Bez AC adaptéru	3-4 týdny	11 285 Kč
160 980 026 353	0,1 – 200	Fialová	Včetně AC adaptéru	3-4 týdny	12 053 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Membránové filtry PTFE

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 980 026 530	Filtr membránový z PTFE, 0,2 µm, hydrofobní, sterilní	1	2-3 týdny	185 Kč
160 980 026 535	Filtr membránový z PTFE, 0,2 µm, hydrofobní, nesterilní	10	2-3 týdny	1 441 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástěnný držák a náhradní díly

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 026 539	Držák na zeď, náhradní	3-4 týdny	493 Kč
160 980 026 630	Baterie NiMH 2,4 V/750 mAh, náhradní	3-4 týdny	461 Kč
396 870 026 508	Adaptér se zpětným ventilem, 54 mm, silikonový, náhradní	2-3 týdny	398 Kč
160 980 026 658	Kryt pro silikonový adaptér, náhradní	3-4 týdny	238 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Brand-Pipette-Controller-accu-jet-S-EN.pdf

Video k produktu

 Nástavec pipetovací accu-jet S