

Násypka s krátkým rovným koncem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- průměr: 50, 60, 80, 100, 120, 160 a 200 mm
- hladké stěny
- borosilikátové sklo 3.3 (vysoká chemická i tepelná odolnost)
- vhodná pro práci s práškovitými nebo granulovanými látkami

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují skleněné [reagenční láhve](#), plastové [láhve s mezivíčkem](#), [plastové kelímky](#), [lopatky](#), [lžičky](#) a [špachtle](#).



Obj. číslo	Průměr [mm]	Průměr stonku [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 413 103 050	50	20	50	1-2 týdny	208 Kč
632 413 103 060	60	20	60	Delší termín	223 Kč
632 413 103 080	80	25	80	1-2 týdny	246 Kč
632 413 103 100	100	25	95	Skladem, do 1 týdne	264 Kč
632 413 103 120	120	30	110	1-2 týdny	343 Kč
632 413 103 160	160	35	137	1-2 týdny	422 Kč
632 413 103 200	200	38	180	1-2 týdny	557 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.