

## NÍZKÉ A VYSOKÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Kádinky > Nízké a vysoké

### Kádinka nízká s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 a 10000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 5 a 10 ml); stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- splňuje ISO 385 a DIN 12476 (kromě objemu 10000 ml)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměrů či hadic](#).

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 010 005	155/5	5	22	30	Skladem, do 1 týdne	101 Kč
632 411 010 010	155/10	10	26	35	Skladem, do 1 týdne	99 Kč
632 411 010 025	155/25	25	34	50	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
632 411 010 050	155/50	50	42	60	Skladem, do 1 týdne	88 Kč
632 417 010 100	155/100	100	50	70	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
632 417 010 150	155/150	150	60	80	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
632 417 010 250	155/250	250	70	95	Skladem, do 1 týdne	44 Kč
632 417 010 400	155/400	400	80	110	Skladem, do 1 týdne	56 Kč
632 417 010 600	155/600	600	90	125	Skladem, do 1 týdne	65 Kč
632 417 010 800	155/800	800	100	135	Skladem, do 1 týdne	90 Kč
632 417 010 940	155/1000	1000	105	145	Skladem, do 1 týdne	106 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 417 010 950	155/2000	2000	130	185	Skladem, do 1 týdne	177 Kč
632 411 010 952	155/3000	3000	150	210	Skladem, do 1 týdne	662 Kč
632 411 010 956	155/5000	5000	170	270	Skladem, do 1 týdne	869 Kč
632 411 010 966	155/10000	10000	217	350	1-2 týdny	1 583 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


## Kádinka nízká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3    A 121 °C    Sleva 15 %    Narozenninová akce

Sleva platí do 9. 7. 2026

Sleva platí i na [vysoké kádinky](#) s výlevkou

- objem: 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 10 ml), stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- bílá ploška na popis



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 641 221 810	10	26	3-4 týdny	21 Kč <b>18 Kč</b>
120 951 106 141	25	34	Skladem, do 1 týdne	24 Kč <b>20 Kč</b>
120 951 106 171	50	42	Skladem, do 1 týdne	26 Kč <b>22 Kč</b>
120 951 106 241	100	50	Skladem, do 1 týdne	28 Kč <b>24 Kč</b>
120 951 106 291	150	60	Skladem, do 1 týdne	45 Kč <b>38 Kč</b>
120 951 106 361	250	70	Skladem, do 1 týdne	43 Kč <b>37 Kč</b>
120 951 106 411	400	80	Skladem, do 1 týdne	56 Kč <b>48 Kč</b>
120 951 106 481	600	90	4-6 týdnů	59 Kč <b>50 Kč</b>

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 951 106 531	800	100	Skladem, do 1 týdne	73 Kč <b>62 Kč</b>
120 951 106 541	1000	105	Skladem, do 1 týdne	100 Kč <b>85 Kč</b>
120 951 106 631	2000	132	Skladem, do 1 týdne	158 Kč <b>134 Kč</b>
120 951 106 681	3000	152	2-3 týdny	630 Kč <b>536 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Kádinka nízká s výlevkou, silnostěnná, DURAN

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN A 121 °C

- objem: 150, 250, 400, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu)
- zesílený okraj (vyšší odolnost proti rozbití)
- výlevka
- bílá stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis
- Retrace code (identifikace šarže)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#) a [hodinová skla](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Síla stěny [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 211 072 909	150	60	80	2	2-3 týdny	196 Kč
637 211 073 605	250	70	95	2,3	2-3 týdny	196 Kč
637 211 074 104	400	80	110	2,5	2-3 týdny	261 Kč
637 211 074 807	600	90	125	2,8	Skladem, do 1 týdne	303 Kč
637 211 075 409	1000	105	145	3	Skladem, do 1 týdne	482 Kč
637 211 076 302	2000	132	185	3	4-6 týdnů	842 Kč
637 211 077 307	5000	170	270	4	4-6 týdnů	4 746 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Kádinka nízká s uchem a výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem 250, 400, 600 a 1000 ml
- výlevka
- ucho pro snadnou manipulaci
- velká bílá ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn - vhodná pro tepelné operace



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.


Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 417 011 250	154/250	250	70	95	Skladem, do 1 týdne	128 Kč
632 417 011 400	154/400	400	80	110	Skladem, do 1 týdne	111 Kč
632 417 011 600	154/600	600	90	125	Skladem, do 1 týdne	128 Kč
632 417 011 940	154/1000	1000	105	145	Skladem, do 1 týdne	169 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Kádinka vysoká s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 012 025	153/25	25	30	55	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
632 411 012 050	153/50	50	38	70	Skladem, do 1 týdne	87 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 417 012 100	153/100	100	48	80	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
632 417 012 150	153/150	150	54	95	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
632 417 012 250	153/250	250	60	120	Skladem, do 1 týdne	44 Kč
632 417 012 400	153/400	400	70	130	Skladem, do 1 týdne	58 Kč
632 417 012 600	153/600	600	80	150	Skladem, do 1 týdne	72 Kč
632 417 012 800	153/800	800	90	175	Skladem, do 1 týdne	98 Kč
632 417 012 940	153/1000	1000	95	180	Skladem, do 1 týdne	120 Kč
632 417 012 950	153/2000	2000	120	240	Skladem, do 1 týdne	195 Kč
632 411 012 952	153/3000	3000	135	280	Skladem, do 1 týdne	662 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Kádinka vysoká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3    A 121 °C    Sleva 15 %    Narozeninová akce

Sleva platí do 9. 7. 2026

Sleva platí i na [nízke kádinky](#) s výlevkou

- objem: 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000 a 2000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 951 116 172	50	38	Skladem, do 1 týdne	24 Kč <b>20 Kč</b>
120 951 116 242	100	48	Skladem, do 1 týdne	29 Kč <b>25 Kč</b>
120 951 116 291	150	54	Skladem, do 1 týdne	41 Kč <b>35 Kč</b>

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 951 116 361	250	50	Skladem, do 1 týdne	39 Kč <b>33 Kč</b>
120 951 116 412	400	70	Skladem, do 1 týdne	54 Kč <b>46 Kč</b>
120 951 116 482	600	80	Skladem, do 1 týdne	65 Kč <b>55 Kč</b>
120 951 116 531	800	90	Skladem, do 1 týdne	93 Kč <b>79 Kč</b>
120 951 116 542	1000	95	Skladem, do 1 týdne	105 Kč <b>89 Kč</b>
120 951 116 632	2000	120	Skladem, do 1 týdne	195 Kč <b>166 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Kádinka dle Phillipse, nízký tvar, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 150, 250 a 500 ml
- kónický tvar
- výlevka
- ploška na popis
- bez stupnice
- vhodná pro titrace



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [míchací tyčinky](#), [stříčky](#) a [byrety](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 006 150	150	57	40	91	1-2 týdny	251 Kč
632 411 006 250	250	68	48	110	1-2 týdny	288 Kč
632 411 006 500	500	88	61	145	1-2 týdny	322 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.