

NÍZKÉ A VYSOKÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Kádinky > Nízké a vysoké

Kádinka nízká s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 a 10000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 5 a 10 ml); stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- splňuje ISO 385 a DIN 12476 (kromě objemu 10000 ml)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměru či hadic](#).

| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|--------|--------|---------------------|-----------|
| 632 411 010 005 | 155/5 | 5 | 22 | 30 | Skladem, do 1 týdne | 101 Kč |
| 632 411 010 010 | 155/10 | 10 | 26 | 35 | Skladem, do 1 týdne | 99 Kč |
| 632 411 010 025 | 155/25 | 25 | 34 | 50 | Skladem, do 1 týdne | 87 Kč |
| 632 411 010 050 | 155/50 | 50 | 42 | 60 | Skladem, do 1 týdne | 88 Kč |
| 632 417 010 100 | 155/100 | 100 | 50 | 70 | Skladem, do 1 týdne | 41 Kč |
| 632 417 010 150 | 155/150 | 150 | 60 | 80 | Skladem, do 1 týdne | 42 Kč |
| 632 417 010 250 | 155/250 | 250 | 70 | 95 | Skladem, do 1 týdne | 44 Kč |
| 632 417 010 400 | 155/400 | 400 | 80 | 110 | Skladem, do 1 týdne | 56 Kč |
| 632 417 010 600 | 155/600 | 600 | 90 | 125 | Skladem, do 1 týdne | 65 Kč |
| 632 417 010 800 | 155/800 | 800 | 100 | 135 | Skladem, do 1 týdne | 90 Kč |
| 632 417 010 940 | 155/1000 | 1000 | 105 | 145 | Skladem, do 1 týdne | 106 Kč |

| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|--------|--------|---------------------|-----------|
| 632 417 010 950 | 155/2000 | 2000 | 130 | 185 | Skladem, do 1 týdne | 177 Kč |
| 632 411 010 952 | 155/3000 | 3000 | 150 | 210 | Skladem, do 1 týdne | 662 Kč |
| 632 411 010 956 | 155/5000 | 5000 | 170 | 270 | Skladem, do 1 týdne | 869 Kč |
| 632 411 010 966 | 155/10000 | 10000 | 217 | 350 | 1-2 týdny | 1 583 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Kádinka nízká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Sleva 15 % Narozeninová akce

Sleva platí do 29. 5. 2026

Sleva platí i na [vysoké kádinky](#) s výlevkou

- objem: 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 10 ml), stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- bílá ploška na popis



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměrů](#) či hadic.

| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 120 641 221 810 | 10 | 26 | 1-2 týdny | 21 Kč 18 Kč |
| 120 951 106 141 | 25 | 34 | Skladem, do 1 týdne | 24 Kč 20 Kč |
| 120 951 106 171 | 50 | 42 | Skladem, do 1 týdne | 26 Kč 22 Kč |
| 120 951 106 241 | 100 | 50 | Delší termín | 28 Kč 24 Kč |
| 120 951 106 291 | 150 | 60 | Skladem, do 1 týdne | 45 Kč 38 Kč |
| 120 951 106 361 | 250 | 70 | Skladem, do 1 týdne | 43 Kč 37 Kč |
| 120 951 106 411 | 400 | 80 | Skladem, do 1 týdne | 56 Kč 48 Kč |
| 120 951 106 481 | 600 | 90 | 4-6 týdnů | 59 Kč 50 Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 120 951 106 531 | 800 | 100 | Skladem, do 1 týdne | 73 Kč 62 Kč |
| 120 951 106 541 | 1000 | 105 | Skladem, do 1 týdne | 100 Kč 85 Kč |
| 120 951 106 631 | 2000 | 132 | Skladem, do 1 týdne | 158 Kč 134 Kč |
| 120 951 106 681 | 3000 | 152 | 2-3 týdny | 630 Kč 536 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka nízká s výlevkou, silnostěnná, DURAN

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN A 121 °C

- objem: 150, 250, 400, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu)
- zesílený okraj (vyšší odolnost proti rozbití)
- výlevka
- bílá stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis
- Retrace code (identifikace šarže)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#) a [hodinová skla](#).

| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr [mm] | Výška [mm] | Síla stěny [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 637 211 072 909 | 150 | 60 | 80 | 2 | 2-3 týdny | 196 Kč |
| 637 211 073 605 | 250 | 70 | 95 | 2,3 | 2-3 týdny | 196 Kč |
| 637 211 074 104 | 400 | 80 | 110 | 2,5 | 2-3 týdny | 261 Kč |
| 637 211 074 807 | 600 | 90 | 125 | 2,8 | Skladem, do 1 týdne | 303 Kč |
| 637 211 075 409 | 1000 | 105 | 145 | 3 | Skladem, do 1 týdne | 482 Kč |
| 637 211 076 302 | 2000 | 132 | 185 | 3 | 4-6 týdnů | 842 Kč |
| 637 211 077 307 | 5000 | 170 | 270 | 4 | 4-6 týdnů | 4 746 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka nízká s uchem a výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem 250, 400, 600 a 1000 ml
- výlevka
- ucho pro snadnou manipulaci
- velká bílá ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn - vhodná pro tepelné operace



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.


| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|--------|--------|---------------------|-----------|
| 632 417 011 250 | 154/250 | 250 | 70 | 95 | Skladem, do 1 týdne | 128 Kč |
| 632 417 011 400 | 154/400 | 400 | 80 | 110 | Skladem, do 1 týdne | 111 Kč |
| 632 417 011 600 | 154/600 | 600 | 90 | 125 | Skladem, do 1 týdne | 128 Kč |
| 632 417 011 940 | 154/1000 | 1000 | 105 | 145 | Skladem, do 1 týdne | 169 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka vysoká s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|--------|--------|---------------------|-----------|
| 632 411 012 025 | 153/25 | 25 | 30 | 55 | Skladem, do 1 týdne | 87 Kč |
| 632 411 012 050 | 153/50 | 50 | 38 | 70 | Skladem, do 1 týdne | 87 Kč |

| Obj. číslo | Kat. číslo | Objem [ml] | d [mm] | h [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|--------|--------|---------------------|-----------|
| 632 417 012 100 | 153/100 | 100 | 48 | 80 | Skladem, do 1 týdne | 42 Kč |
| 632 417 012 150 | 153/150 | 150 | 54 | 95 | Skladem, do 1 týdne | 42 Kč |
| 632 417 012 250 | 153/250 | 250 | 60 | 120 | Skladem, do 1 týdne | 44 Kč |
| 632 417 012 400 | 153/400 | 400 | 70 | 130 | Skladem, do 1 týdne | 58 Kč |
| 632 417 012 600 | 153/600 | 600 | 80 | 150 | Skladem, do 1 týdne | 72 Kč |
| 632 417 012 800 | 153/800 | 800 | 90 | 175 | Skladem, do 1 týdne | 98 Kč |
| 632 417 012 940 | 153/1000 | 1000 | 95 | 180 | Skladem, do 1 týdne | 120 Kč |
| 632 417 012 950 | 153/2000 | 2000 | 120 | 240 | Skladem, do 1 týdne | 195 Kč |
| 632 411 012 952 | 153/3000 | 3000 | 135 | 280 | Skladem, do 1 týdne | 662 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka vysoká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Sleva 15 % Narozeninová akce

Sleva platí do 29. 5. 2026

Sleva platí i na [nízke kádinky](#) s výlevkou

- objem: 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000 a 2000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměřů či hadic.

| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 120 951 116 172 | 50 | 38 | Skladem, do 1 týdne | 24 Kč 20 Kč |
| 120 951 116 242 | 100 | 48 | Skladem, do 1 týdne | 29 Kč 25 Kč |
| 120 951 116 291 | 150 | 54 | 1-2 týdny | 41 Kč 35 Kč |

| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 120 951 116 361 | 250 | 50 | Skladem, do 1 týdne | 39 Kč 33 Kč |
| 120 951 116 412 | 400 | 70 | Skladem, do 1 týdne | 54 Kč 46 Kč |
| 120 951 116 482 | 600 | 80 | 1-2 týdny | 65 Kč 55 Kč |
| 120 951 116 531 | 800 | 90 | Skladem, do 1 týdne | 93 Kč 79 Kč |
| 120 951 116 542 | 1000 | 95 | Skladem, do 1 týdne | 105 Kč 89 Kč |
| 120 951 116 632 | 2000 | 120 | Skladem, do 1 týdne | 195 Kč 166 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka dle Phillipse, nízký tvar, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 150, 250 a 500 ml
- kónický tvar
- výlevka
- ploška na popis
- bez stupnice
- vhodná pro titrace



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [míchací tyčinky](#), [stříčky](#) a [byrety](#).

| Obj. číslo | Objem [ml] | d ₁ [mm] | d ₂ [mm] | h [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------------|---------------------|--------|------------|-----------|
| 632 411 006 150 | 150 | 57 | 40 | 91 | 1-2 týdny | 251 Kč |
| 632 411 006 250 | 250 | 68 | 48 | 110 | 1-2 týdny | 288 Kč |
| 632 411 006 500 | 500 | 88 | 61 | 145 | 1-2 týdny | 322 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.