

NÍZKÉ A VYSOKÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Kádinky > Nízké a vysoké

Kádinka nízká s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 a 10000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 5 a 10 ml); stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- splňuje ISO 385 a DIN 12476 (kromě objemu 10000 ml)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 010 005	155/5	5	22	30	Skladem	101 Kč
632 411 010 010	155/10	10	26	35	Skladem	99 Kč
632 411 010 025	155/25	25	34	50	Skladem	87 Kč
632 411 010 050	155/50	50	42	60	Skladem	88 Kč
632 417 010 100	155/100	100	50	70	Skladem	41 Kč
632 417 010 150	155/150	150	60	80	Skladem	42 Kč
632 417 010 250	155/250	250	70	95	Skladem	44 Kč
632 417 010 400	155/400	400	80	110	Skladem	56 Kč
632 417 010 600	155/600	600	90	125	Skladem	65 Kč
632 417 010 800	155/800	800	100	135	Skladem	90 Kč
632 417 010 940	155/1000	1000	105	145	Skladem	106 Kč
632 417 010 950	155/2000	2000	130	185	Skladem	177 Kč
632 411 010 952	155/3000	3000	150	210	Skladem	662 Kč
632 411 010 956	155/5000	5000	170	270	Skladem	869 Kč
632 411 010 966	155/10000	10000	217	350	1-2 týdny	1 511 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka nízká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 10 ml), stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- bílá ploška na popis



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 641 221 810	10	26	1-2 týdny	21 Kč
120 951 106 141	25	34	Skladem	24 Kč
120 951 106 171	50	42	Skladem	26 Kč
120 951 106 241	100	50	Skladem	28 Kč
120 951 106 291	150	60	Skladem	45 Kč
120 951 106 361	250	70	Skladem	42 Kč
120 951 106 411	400	80	Skladem	55 Kč
120 951 106 481	600	90	Skladem	58 Kč
120 951 106 531	800	100	Skladem	70 Kč
120 951 106 541	1000	105	Skladem	98 Kč
120 951 106 631	2000	132	Skladem	155 Kč
120 951 106 681	3000	152	2-3 týdny	618 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka nízká s výlevkou, silnostěnná, DURAN

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN A 121 °C

- objem: 150, 250, 400, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu)
- zesílený okraj (vyšší odolnost proti rozbití)
- výlevka
- bílá stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis
- Retrace code (identifikace šarže)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#) a [hodinová skla](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Síla stěny [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 211 072 909	150	60	80	2	2-3 týdny	193 Kč
637 211 073 605	250	70	95	2,3	2-3 týdny	193 Kč
637 211 074 104	400	80	110	2,5	2-3 týdny	256 Kč
637 211 074 807	600	90	125	2,8	2-3 týdny	297 Kč
637 211 075 409	1000	105	145	3	2-3 týdny	472 Kč
637 211 076 302	2000	132	185	3	4-6 týdnů	825 Kč
637 211 077 307	5000	170	270	4	4-6 týdnů	4 653 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka nízká s uchem a výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem 250, 400, 600 a 1000 ml
- výlevka
- ucho pro snadnou manipulaci
- velká bílá ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 417 011 250	154/250	250	70	95	Skladem	117 Kč
632 417 011 400	154/400	400	80	110	Skladem	111 Kč
632 417 011 600	154/600	600	90	125	Skladem	128 Kč
632 417 011 940	154/1000	1000	105	145	Skladem	169 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka vysoká s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací](#)

tyčinky, magnetická míchadla z PTFE, hodinová skla, popisovače, protiskluzové podložky a držáčky teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 012 025	153/25	25	30	55	Skladem	87 Kč
632 411 012 050	153/50	50	38	70	Skladem	87 Kč
632 417 012 100	153/100	100	48	80	Skladem	42 Kč
632 417 012 150	153/150	150	54	95	Skladem	42 Kč
632 417 012 250	153/250	250	60	120	Skladem	44 Kč
632 417 012 400	153/400	400	70	130	Skladem	58 Kč
632 417 012 600	153/600	600	80	150	Skladem	72 Kč
632 417 012 800	153/800	800	90	175	Skladem	98 Kč
632 417 012 940	153/1000	1000	95	180	Skladem	120 Kč
632 417 012 950	153/2000	2000	120	240	Skladem	195 Kč
632 411 012 952	153/3000	3000	135	280	Skladem	662 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka vysoká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000 a 2000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 951 116 172	50	38	Skladem	24 Kč
120 951 116 242	100	48	Skladem	28 Kč
120 951 116 291	150	54	Skladem	41 Kč
120 951 116 361	250	50	Skladem	39 Kč
120 951 116 412	400	70	Skladem	53 Kč
120 951 116 482	600	80	Skladem	64 Kč
120 951 116 531	800	90	Skladem	91 Kč
120 951 116 542	1000	95	Skladem	103 Kč
120 951 116 632	2000	120	Skladem	191 Kč

Kádinka dle Phillipse, nízký tvar, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 150, 250 a 500 ml
- kónický tvar
- výlevka
- ploška na popis
- bez stupnice
- vhodná pro titrace

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [míchací tyčinky](#), [stříčky](#) a [byrety](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 006 150	150	57	40	91	1-2 týdny	250 Kč
632 411 006 250	250	68	48	110	1-2 týdny	270 Kč
632 411 006 500	500	88	61	145	1-2 týdny	300 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.