

NÍZKÉ A VYSOKÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Válce > Nízké a vysoké


Odměrné válce slouží k odměřování objemů kapalin.

Rychlý přehled naší nabídky odměrných válců				
Typ	Třída přesnosti	Provedení	Graduace	Objem
1634/AM	A	Vysoký	Modrá, celokroužková	5 až 2000 ml
1634/BB	B	Vysoký	Bílá	5 až 2000 ml
1634/BH	B	Vysoký	Hnědá	5 až 2000 ml
1645/BB	B	Nízký	Bílá	5 až 2000 ml
1645/BH	B	Nízký	Hnědá	10 až 2000 ml
1652/AMS	A	S normalizovaným zábrusem a skleněnou zátkou	Modrá, celokroužková	5 až 2000 ml
Alternativa 1652/AMPN	A	S normalizovaným zábrusem a plastovou zátkou	Modrá	5 až 2000 ml

Válec odměrný vysoký, třída přesnosti A, modrá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- celokroužková modrá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka
- dle ISO 4788



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 110 718	1634/AM	5	±0,05	0,1	12,9	115	1-2 týdny	194 Kč
632 432 110 819	1634/AM	10	±0,10	0,2	15,5	135	Skladem, do 1 týdne	165 Kč
632 432 110 923	1634/AM	25	±0,25	0,5	21,3	160	Skladem, do 1 týdne	171 Kč
632 432 111 125	1634/AM	50	±0,50	1	26,0	195	Skladem, do 1 týdne	158 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 111 130	1634/AM	100	±0,50	1	31,3	240	Skladem, do 1 týdne	174 Kč
632 432 111 238	1634/AM	250	±1,00	2	40,7	320	Skladem, do 1 týdne	269 Kč
632 432 111 343	1634/AM	500	±2,50	5	53,2	380	Skladem, do 1 týdne	295 Kč
632 432 111 444	1634/AM	1000	±5,00	10	67,0	465	Skladem, do 1 týdne	593 Kč
632 432 111 546	1634/AM	2000	±10,0	20	85,0	565	Skladem, do 1 týdne	838 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec odměrný vysoký, třída přesnosti B, bílá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- bílá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka
- dle ISO 4788




Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 140 718	1634/BB	5	±0,10	0,1	12,9	115	1-2 týdny	160 Kč
632 432 140 819	1634/BB	10	±0,20	0,2	15,5	135	1-2 týdny	139 Kč
632 432 140 923	1634/BB	25	±0,50	0,5	21,3	160	1-2 týdny	150 Kč
632 432 141 125	1634/BB	50	±1,00	1	26,0	195	1-2 týdny	116 Kč
632 432 141 130	1634/BB	100	±1,00	1	31,3	240	1-2 týdny	128 Kč
632 432 141 238	1634/BB	250	±2,00	2	40,7	320	1-2 týdny	206 Kč
632 432 141 343	1634/BB	500	±5,00	5	53,2	380	1-2 týdny	292 Kč
632 432 141 444	1634/BB	1000	±10,0	10	67,0	465	1-2 týdny	399 Kč
632 432 141 546	1634/BB	2000	±20,0	20	85,0	565	1-2 týdny	652 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec odměrný vysoký, třída přesnosti B, hnědá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hnědá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka
- dle ISO 4788



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 150 718	1634/BH	5	±0,10	0,1	12,9	115	1-2 týdny	160 Kč
632 432 150 819	1634/BH	10	±0,20	0,2	15,5	135	Skladem, do 1 týdne	153 Kč
632 432 150 923	1634/BH	25	±0,50	0,5	21,3	160	Skladem, do 1 týdne	162 Kč
632 432 151 125	1634/BH	50	±1,00	1	26,0	195	Skladem, do 1 týdne	158 Kč
632 432 151 130	1634/BH	100	±1,00	1	31,3	240	Skladem, do 1 týdne	172 Kč
632 432 151 238	1634/BH	250	±2,00	2	40,7	320	Skladem, do 1 týdne	221 Kč
632 432 151 343	1634/BH	500	±5,00	5	53,2	380	Skladem, do 1 týdne	315 Kč
632 432 151 444	1634/BH	1000	±10,0	10	67,0	465	Skladem, do 1 týdne	516 Kč
632 432 151 546	1634/BH	2000	±20,0	20	85,00	565	1-2 týdny	834 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec odměrný nízký, třída přesnosti B, bílá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- bílá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 340 919	1645/BB	10	±0,5	1	21,3	100	1-2 týdny	161 Kč
632 432 341 123	1645/BB	25	±1,0	1	25,0	125	Skladem, do 1 týdne	172 Kč
632 432 341 125	1645/BB	50	±1,0	1	29,9	150	Skladem, do 1 týdne	165 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 341 230	1645/BB	100	±2,0	2	40,7	170	Skladem, do 1 týdne	208 Kč
632 432 341 338	1645/BB	250	±5,0	5	53,2	235	Skladem, do 1 týdne	273 Kč
632 432 341 443	1645/BB	500	±10,0	10	67,0	280	Skladem, do 1 týdne	401 Kč
632 432 341 544	1645/BB	1000	±20,0	20	85,0	340	Skladem, do 1 týdne	565 Kč
632 432 711 746	1645/BB	2000	±50,0	50	105,0	420	1-2 týdny	1 258 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec odměrný nízký, třída přesnosti B, hnědá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- hnědá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 350 919	1645/BH	10	±0,5	1	21,3	100	Skladem, do 1 týdne	167 Kč
632 432 351 123	1645/BH	25	±1,0	1	25,0	125	Skladem, do 1 týdne	184 Kč
632 432 351 125	1645/BH	50	±1,0	1	29,9	150	Skladem, do 1 týdne	180 Kč
632 432 351 230	1645/BH	100	±2,0	2	40,7	170	Skladem, do 1 týdne	232 Kč
632 432 351 338	1645/BH	250	±5,0	5	53,2	235	Skladem, do 1 týdne	278 Kč
632 432 351 443	1645/BH	500	±10,0	10	67,0	280	Skladem, do 1 týdne	399 Kč
632 432 351 544	1645/BH	1000	±20,0	20	85,0	340	1-2 týdny	551 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.