

## Odměrka s uchem a výlevkou, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- provedení: nízká nebo vysoká
- materiál: průsvitný PP
- lisovaná stupnice
- autoklávovatelná do 121 °C po dobu 20 minut



### Odměrka nízká

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 731 161	Nízká	250	10	65	95	1-2 týdny	67 Kč
130 740 731 156	Nízká	500	25	75	120	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
130 740 731 157	Nízká	1000	50	120	135	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
130 740 731 158	Nízká	2000	100	145	170	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
130 740 731 159	Nízká	3000	100	165	185	Skladem, do 1 týdne	109 Kč
130 740 731 160	Nízká	5000	250	190	235	Skladem, do 1 týdne	166 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Odměrka vysoká, mírně kónická, stohovatelná

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
130 740 731 092	Vysoká, stohovatelná	250	Skladem, do 1 týdne	59 Kč
130 062 602 500	Vysoká, stohovatelná	500	4-6 týdnů	77 Kč
130 062 602 901	Vysoká, stohovatelná	1000	4-6 týdnů	110 Kč
130 062 602 902	Vysoká, stohovatelná	2000	4-6 týdnů	165 Kč
130 062 602 903	Vysoká, stohovatelná	3000	4-6 týdnů	263 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*