

## ODPARKY ROTAČNÍ VAKUOVÉ RVO

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Odparky rotační vakuové > Odparky rotační vakuové RVO

### Odparka rotační vakuová RVO 400

Rotační vakuová odparka RVO 400 je přístrojem nahrazujícím původní typ RVO 200A. Současně je prvním zástupcem modelové řady 400 umožňující použití odpařovacích baněk 20 až 4000 ml. Spolu s přístrojem je dodávána sada skla, kterou lze upravit dle přání zákazníka. Oproti předchozímu typu se vyznačuje uživatelskou přívětivostí a kompaktnější konstrukcí. Pro pohodlí a bezpečnost obsluhy lze použít dálkové ovládání, případně ochranný štít.



#### Základní charakteristika rotační vakuové odparky RVO 400:

- digitální řídicí jednotka
- dálkové ovládání otáček, teploty a polohy lázně, podtlaku a doby chodu
- nastavené parametry lze uložit do paměti
- hodnoty vakua nastavitelné řízením externí vývěvy
- automatické ukončení odpařování
- elektrický výtah ohřívací lázně
- nastavitelný doraz krajních poloh výtahu
- chladič standardně vertikální, na přání diagonální, nebo vymrazovací nástavec
- osu chladiče lze hladce a definovaně naklánět
- aretování (blokování) rotace pro jednodušší výměnu baňky
- nová konstrukce stahovaku - bezproblémová montáž a demontáž baňky
- chemicky odolné těsnění (průměr sací trubice 22 mm)
- v ceně základního provedení sady skla je obsažena: 1x baňka s kulatým dnem 1000 ml, 1x baňka s kulatým dnem 2000 ml, 1x sací trubice, 1x vertikální chladič, 1x kulový nástavec, 1x přípouštěcí trubice s kohoutem, 1x 1000 ml baňka s kulovým zábrusem


Technické údaje	
Použití odpařovacích baněk	20 - 4000 ml
Teplota lázně	max. 100 °C (voda), 180 °C (olej), 210 °C (speciální olej)
Rozsah otáček	0 - 300 ot/min
Ovládání zdvihu	elektrické
Přesnost regulace teploty	±1 °C pro vodu ±2 °C pro olej
Měření teploty lázně	dva platinové teploměry vestavěné do lázně
Napájení	230 V ±10 % / 50 Hz
Příkon (bez vývěvy)	max. 2000 W
Hmotnost bez skla	20 kg

Rozměry včetně / bez skla (v x š x h)	950 x 650 x 360 mm / 550 x 480 x 360 mm
---------------------------------------	---

Obj. číslo	Typ	Rozsah otáček [ot/min]	Ovládání zdvihu	Dostupnost	Cena / ks
396 071 000 401	RVO 400	0 - 300	Elektrické	3-4 týdny	90 700 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-RVO400.pdf

## Odparka rotační vakuová RVO 004

Rotační vakuová odparka RVO 004 je cenově dostupná varianta vycházející z modelové řady 200. Spolu s přístrojem je dodávána sada skla, kterou lze upravit dle přání zákazníka. Přístroj se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a kompaktními rozměry, úroveň ovládání plně odpovídá základním potřebám. I pro tento model odparky lze použít ochranný štít.



### Základní charakteristika rotační vakuové odparky RVO 004:

- otáčky a teplota lázně snadno analogově řízeny
- ohřívací lázeň na přístroji nezávislá, samostatný přívod elektrické energie
- ruční polohování odpařovací baňky
- chladič standardně vertikální, na přání diagonální, nebo vymrazovací nástavec
- robustní systém zajištění odpařovací baňky
- chemicky odolné těsnění (průměr sací trubice 20 mm)
- osu chladiče lze snadno a definovaně naklánět
- v ceně základního provedení sady skla je obsažena: 1x baňka s kulatým dnem 1000 ml, 1x baňka s kulatým dnem 2000 ml, 1x sací trubice, 1x vertikální chladič, 1x kulový nástavec, 1x připouštěcí trubice s kohoutem, 1x 1000 ml baňka s kulovým zábrusem

Technické údaje	
Použití odpařovacích baněk	20 - 4000 ml
Teplota lázně	max. +100 °C
Rozsah otáček	20 - 140 ot/min
Ovládání zdvihu	ruční
Přesnost regulace teploty	±2 °C
Napájení	230 V ±10 % / 50 Hz
Příkon	max. 2000 W
Hmotnost skla	8 kg

Rozměry včetně / bez skla (v x š x h)	950 x 600 x 390 mm / 750 x 450 x 390 mm
---------------------------------------	---

Obj. číslo	Typ	Rozsah otáček [ot/min]	Ovládání zdvihu	Dostupnost	Cena / ks
396 071 000 004	RVO 004	20 - 140	Ruční	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-RVO004C.pdf