

## pH elektroda WTW SenTix IDS s kapalným elektrolytem

Výrobci a značky: WTW

Kombinované pH IDS elektrody s kapalným elektrolytem jsou vhodné pro náročná měření v laboratořích i v terénu. Díky technologii IDS vynikají přesností měření a bezpečným přenosem dat bez rušení. Elektrody IDS typu P s konektorovou hlavou AS/IDS navíc umožňují i bezdrátové připojení ke kompatibilnímu přístroji pomocí bezdrátového WLM IDS modulu.



- technologie IDS (k digitalizaci měřeného signálu dochází přímo v elektrodě, což zabraňuje rušení, zaručuje bezpečný přenos a poskytuje přesné a spolehlivé výsledky měření)
- podporují funkci automatického rozpoznání elektrody přístrojem (automatický přenos ID elektrody a záznamu o její kalibraci zvyšuje integritu dat)
- funkce QSC (poskytuje informace o skutečném stavu pH elektrody), paměť pro 10 kalibračních záznamů
- kapalný elektrolyt, integrované teplotní čidlo
- konektorová hlava AS/IDS pro připojení bezdrátového modulu nebo kabelu, nebo fixní IDS kabel
- oblast použití: náročná měření v laboratořích, obtížné vzorky
- kompatibilní s přenosnými přístroji WTW série [MultiLine IDS](#), stolním multimetrem WTW [inoLab Multi 9310 IDS](#) nebo víceparametrovými multimetry WTW série [MultiLab Pro IDS](#)

**i** pH elektrody IDS typu P s konektorovou hlavou AS/IDS nabízejí možnost bezdrátového provozu pomocí WLM IDS modulů. Toto řešení je vhodné zejména pro měření v terénu na těžko přístupných místech, nebo pro měření v digestořích a laminárních boxech. [Moduly WLM IDS](#) se objednávají samostatně.

### Technické údaje

Typ	SenTix 950 IDS	SenTix 950-P IDS	SenTix 980 IDS	SenTix 980-P IDS
Popis	kombinovaná plastová pH elektroda s integrovaným teplotním čidlem		kombinovaná skleněná pH elektroda s integrovaným teplotním čidlem	
Rozsah pH	0 - 14			
Teplotní sonda	NTC 30 kΩ			
Diafragma	keramická		platinový drát	
Referenční elektrolyt	3 mol/l KCl bez Ag <sup>+</sup>			
Tvar membrány	válcový		kónický	
Odpor membrány	<1 GΩ (při 25 °C)		<600 MΩ (při 25 °C)	
Materiál těla	plast		sklo	

Rozměry	120 x 12 mm (délka x průměr)			
Pracovní rozsah teplot	0 - 80 °C		0 - 100 °C	
Konektorová hlava	-	AS/IDS	-	AS/IDS
Kabel	fixní IDS, délka 1,5 m	bez kabelu	fixní IDS, délka 1,5 m	bez kabelu

**i** K elektrodě s konektorovou hlavou AS/IDS je třeba přibojdnat i [AS/IDS kabel](#) nebo [bezdrátový modul IDS WLM-S](#).

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
470 300 103 750	SenTix 950 IDS	S integrovaným teplotním čidlem, s fixním 1,5m kabelem	4-6 týdnů	8 499 Kč
470 300 103 761	SenTix 950-P IDS	S integrovaným teplotním čidlem, konektorová hlava AS/IDS (bez kabelu i bezdrátového modulu)	4-6 týdnů	8 499 Kč
470 300 103 780	SenTix 980 IDS	S integrovaným teplotním čidlem, s fixním 1,5m kabelem	Skladem, do 1 týdne	8 002 Kč
470 300 103 762	SenTix 980-P IDS	S integrovaným teplotním čidlem, konektorová hlava AS/IDS (bez kabelu i bezdrátového modulu)	4-6 týdnů	8 524 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Volitelné příslušenství:

Kalibrační roztoky	Bezdrátové moduly IDS WLM	Propojovací kabely AS/IDS	Ochranná pouzdra a průtočné nádoby
			