

SKLA HODINOVÁ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro vážení > Skla hodinová

Sklo hodinové, PP

Materiál: PP

- průměr: 60, 80, 100 a 125 mm
- stabilní tvarovaná základna
- materiál: PP
- autoklávatelné při 120 °C



Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skleněná hodinová skla](#) a [hodinová skla z PTFE](#).

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 452	Hodinové sklo z PP	60	4-6 týdnů	28 Kč
331 850 019 454	Hodinové sklo z PP	80	4-6 týdnů	35 Kč
331 850 019 455	Hodinové sklo z PP	100	4-6 týdnů	44 Kč
331 850 019 456	Hodinové sklo z PP	125	4-6 týdnů	53 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sklo hodinové, PTFE

Materiál: PTFE

- průměr 50, 75, 100, 125 a 150 mm
- materiál: PTFE
- vhodné pro teploty až do 250 °C
- vysoká chemická i mechanická odolnost



Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skleněná hodinová skla](#) a [hodinová skla z PP](#).

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 643	Hodinové sklo z PTFE	50	3-4 týdny	155 Kč
331 850 019 644	Hodinové sklo z PTFE	75	3-4 týdny	237 Kč
331 850 019 645	Hodinové sklo z PTFE	100	3-4 týdny	351 Kč
331 850 019 646	Hodinové sklo z PTFE	125	3-4 týdny	473 Kč
331 850 019 647	Hodinové sklo z PTFE	150	3-4 týdny	612 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.