

SKLA HODINOVÁ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro vážení > Skla hodinová

Sklo hodinové, PP

Materiál: PP

- průměr: 60, 80, 100 a 125 mm
- stabilní tvarovaná základna
- materiál: PP
- autoklávovatelné při 120 °C



Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skleněná hodinová skla](#) a [hodinová skla z PTFE](#).

| Obj. číslo | Popis | Průměr [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 331 850 019 452 | Hodinové sklo z PP | 60 | 4-6 týdnů | 28 Kč |
| 331 850 019 454 | Hodinové sklo z PP | 80 | Skladem, do 1 týdne | 35 Kč |
| 331 850 019 455 | Hodinové sklo z PP | 100 | 4-6 týdnů | 44 Kč |
| 331 850 019 456 | Hodinové sklo z PP | 125 | 4-6 týdnů | 53 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sklo hodinové, PTFE

Materiál: PTFE

- průměr 50, 75, 100, 125 a 150 mm
- materiál: PTFE
- vhodné pro teploty až do 250 °C
- vysoká chemická i mechanická odolnost



Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skleněná hodinová skla](#) a [hodinová skla z PP](#).

| Obj. číslo | Popis | Průměr [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| 331 850 019 643 | Hodinové sklo z PTFE | 50 | 3-4 týdny | 155 Kč |
| 331 850 019 644 | Hodinové sklo z PTFE | 75 | 3-4 týdny | 237 Kč |
| 331 850 019 645 | Hodinové sklo z PTFE | 100 | 3-4 týdny | 351 Kč |
| 331 850 019 646 | Hodinové sklo z PTFE | 125 | 3-4 týdny | 473 Kč |
| 331 850 019 647 | Hodinové sklo z PTFE | 150 | 3-4 týdny | 612 Kč |

