

EXSIKÁTORY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Ostatní pomůcky > Exsikátory

Exsikátor, PP/PC

A 121 °C

- průměr: 150, 200 a 250 mm
- pro práci s vakuem do -740 mm Hg (max. pokles vakua 20 mm Hg za 24 hodin)
- spodní část z PP, průhledné víko z PC, těsnící O kroužek z neoprenu
- vakuový ventil s olivkou ID 8 mm
- vyjímatelná miska pro uložení silikagelu
- bez desky (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** exsikátor se dodává bez desky



Obj. číslo	Průměr [mm]	Objem [l]	Vnitřní výška [mm]	Vnější výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 550	150	2,15	135	190	4-6 týdnů	1 138 Kč
331 850 019 230	200	4,35	175	230	4-6 týdnů	1 889 Kč
331 850 019 554	250	9,2	225	300	4-6 týdnů	2 346 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Desky k exsikátorům

Obj. číslo	Popis	Průměr desky [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 551	Deska k exsikátoru o průměru 150 mm	141	4-6 týdnů	123 Kč
331 850 019 231	Deska k exsikátoru o průměru 200 mm	189	4-6 týdnů	175 Kč
331 850 019 553	Deska k exsikátoru o průměru 250 mm	238	4-6 týdnů	184 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Exsikátor skříňový WSL

Výrobci a značky: WSL

Skříňové exsikátory jsou ideální pro dlouhodobé uchovávání vzorků a materiálů citlivých na vlhkost. Jako absorbční materiál je v nich využíván silikagel. Vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu zvenčí.



Základní charakteristika skříňových exsikátorů WSL:

- dvě série: **EKS-B** (stěny z průhledného plexiskla pro snadnou kontrolu uloženého materiálu) a **EKS-C** (stěny z černého plexiskla pro ochranu uloženého materiálu před světlem a UV zářením)
- v každé sérii 3 modely o objemu 53, 78 nebo 109 l
- **konstrukce** z eloxovaného hliníku, stěny z PMMA (plexisklo), protiskluzové nožičky
- dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámekem (vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu)
- dobře čitelný digitální vlhkoměr (zobrazení skutečné vlhkosti a teploty uvnitř exsikátoru)
- široký rozsah výškového nastavení polic
- oblast použití: ukládání referenčních vzorků, elektronických součástek, vzorků DNA a jakýchkoli materiálů citlivých na vlhkost
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): náhradní a zesílené police z PMMA, nerezové police, nerezové police/rošty na dno
- **informace k dodávce:** součástí dodávky exsikátoru jsou 4 police z PMMA, melaminový podnos a 500g balení vysoušecího gelu

Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skříňové exsikátory s přívodem inertního plynu](#), klasické [skleněné](#) nebo [plastové](#) exsikátory.

Technické údaje:						
Typ	EKS-B 11	EKS-C 11	EKS-B 12	EKS-C 12	EKS-B 13	EKS-C 13
Objem	53 l		78 l		109 l	
Materiál stěn	čirý PMMA	černý PMMA	čirý PMMA	černý PMMA	čirý PMMA	černý PMMA
Vnitřní rozměry (š x h x v)	300 x 350 x 510 mm		350 x 400 x 560 mm		400 x 450 x 610 mm	
Využitelné rozměry (š x h x v)	271 x 315 x 410 mm		321 x 365 x 460 mm		371 x 415 x 510 mm	
Vnější rozměry (š x h x v)	320 x 385 x 540 mm		370 x 435 x 590 mm		420 x 485 x 640 mm	
Nosnost police ⁽¹⁾	10 kg		5 kg		5 kg	
Tlak	atmosférický					

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Materiál stěn	Dostupnost	Cena / ks
Exsikátory s panely z průhledného plexiskla (snadná kontrola uloženého materiálu):					
130 720 521 211	EKS-B 11	53	Čiré plexisklo	6-8 týdnů	17 876 Kč
130 720 521 212	EKS-B 12	78	Čiré plexisklo	6-8 týdnů	19 760 Kč
130 720 521 213	EKS-B 13	109	Čiré plexisklo	6-8 týdnů	21 653 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Materiál stěn	Dostupnost	Cena / ks
Exsikátory s panely z černého plexiskla (ochrana uloženého materiálu před světlem a UV zářením):					
130 720 521 311	EKS-C 11	53	Černé plexisklo	6-8 týdnů	17 876 Kč
130 720 521 312	EKS-C 12	78	Černé plexisklo	6-8 týdnů	19 760 Kč
130 720 521 313	EKS-C 13	109	Černé plexisklo	6-8 týdnů	21 653 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Police z plexiskla (PMMA)

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 520 105	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 11 a EKS-C 11	10	6-8 týdnů	880 Kč
130 720 520 205	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	5	6-8 týdnů	987 Kč
130 720 520 208	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 8 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	10	6-8 týdnů	1 547 Kč
130 720 520 305	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 13 a EKS-C 13	5	6-8 týdnů	1 067 Kč
130 720 520 310	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 10 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 13 a EKS-C 13	10	6-8 týdnů	2 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezové police

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 052 021	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-B 11 a EKS-C 11	5	6-8 týdnů	1 520 Kč
130 720 520 215	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-B 11 a EKS-C 11	10	6-8 týdnů	1 733 Kč
130 720 052 022	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	5	6-8 týdnů	1 947 Kč
130 720 520 225	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	10	6-8 týdnů	2 080 Kč
130 720 052 023	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-B 13 a EKS-C 13	5	6-8 týdnů	2 293 Kč

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 520 235	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-B 13 a a EKS-C 13	10	6-8 týdnů	2 720 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezová police (rošt) na dno exsikátoru

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 725 202 185	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-B 11 a EKS-C 11	40	Kontaktujte nás	
130 725 202 285	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	40	Kontaktujte nás	
130 725 202 385	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-B 13 a EKS-C 13	40	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-WSL-Skříňové-exsikátory-EKS-B.pdf
-  Katalogový-list-WSL-Skříňové-exsikátory-EKS-C.pdf

Exsikátor skříňový WSL s přívodem inertního plynu

Výrobci a značky: WSL

Skříňové exsikátory jsou ideální pro dlouhodobé uchování vzorků a materiálů citlivých na vlhkost. Jako absorbční materiál je v nich využíván silikagel. Vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu zvenčí. Dva kulové ventily umožňují plnění exsikátoru inertním plynem.



Základní charakteristika skříňových exsikátorů WSL s přívodem inertního plynu:

- dvě série: **EKS-GB** (stěny z průhledného plexiskla pro snadnou kontrolu uloženého materiálu) a **EKS-GC** (stěny z černého plexiskla pro ochranu uloženého materiálu před světlem a UV zářením)
- v každé sérii 3 modely o objemu 53, 78 nebo 109 l
- **konstrukce** z eloxovaného hliníku, stěny z PMMA (plexisklo), 2 kulové ventily, protiskluzové nožičky
- uzamykatelné dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámekem (vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu)
- dobře čitelný digitální vlhkoměr (zobrazení skutečné vlhkosti a teploty uvnitř exsikátoru)
- výškově nastavitelné police
- oblast použití: ukládání referenčních vzorků, elektronických součástek, vzorků DNA a jakýchkoli materiálů citlivých na vlhkost
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): náhradní a zesílené police z PMMA,

- nerezové police, nerezové police/rošty na dno
- **informace k dodávce:** součástí dodávky exsikátoru jsou 4 police z PMMA o tloušťce 5 mm, melaminový podnos a 500g balení vysoušecího gelu

Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skříňové exsikátory](#) bez přívodu inertního plynu, klasické [skleněné](#) nebo [plastové](#) exsikátory.

Technické údaje:						
Typ	EKS-GB 11	EKS-GC 11	EKS-GB 12	EKS-GC 12	EKS-GB 13	EKS-GC 13
Objem	53 l		78 l		109 l	
Pracovní rozsah teplot	-20 ... 70 °C					
Materiál stěn	čirý PMMA	černý PMMA	čirý PMMA	černý PMMA	čirý PMMA	černý PMMA
Vnitřní rozměry (š x h x v)	300 x 350 x 510 mm		350 x 400 x 560 mm		400 x 450 x 610 mm	
Využitelné rozměry (š x h x v)	271 x 315 x 410 mm		321 x 365 x 460 mm		371 x 415 x 510 mm	
Vnější rozměry (š x h x v)	320 x 385 x 540 mm		370 x 435 x 590 mm		420 x 485 x 640 mm	
Nosnost police ⁽ⁱ⁾	10 kg		5 kg		5 kg	
Povolené celkové zatížení	40 kg					
Tlak	atmosférický					

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Materiál stěn	Dostupnost	Cena / ks
Exsikátory s panely z průhledného plexiskla (snadná kontrola uloženého materiálu):					
130 725 207 211	EKS-GB 11	53	Čiré plexisklo	6-8 týdnů	24 960 Kč
130 725 207 212	EKS-GB 12	78	Čiré plexisklo	6-8 týdnů	27 280 Kč
130 725 207 213	EKS-GB 13	109	Čiré plexisklo	6-8 týdnů	28 640 Kč
Exsikátory s panely z černého plexiskla (ochrana uloženého materiálu před světlem a UV zářením):					
130 725 207 311	EKS-GC 11	53	Černé plexisklo	6-8 týdnů	24 960 Kč
130 725 207 312	EKS-GC 12	78	Černé plexisklo	6-8 týdnů	27 280 Kč
130 725 207 313	EKS-GC 13	109	Černé plexisklo	6-8 týdnů	28 640 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Police z plexiskla (PMMA)

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 520 105 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 11 a EKS-GC 11	10	6-8 týdnů	880 Kč
130 720 520 205 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	5	6-8 týdnů	987 Kč
130 720 520 208 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 8 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	10	6-8 týdnů	1 547 Kč
130 720 520 305 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	5	6-8 týdnů	1 067 Kč
130 720 520 310 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 10 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	10	6-8 týdnů	2 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezové police

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 052 021 1	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-GB 11 a EKS-GC 11	5	6-8 týdnů	1 520 Kč
130 720 520 215 1	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-GB 11 a EKS-GC 11	10	6-8 týdnů	1 733 Kč
130 720 052 022 1	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	5	6-8 týdnů	1 947 Kč
130 720 520 225 1	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	10	6-8 týdnů	2 080 Kč
130 720 052 023 1	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	5	6-8 týdnů	2 293 Kč
130 720 520 235 1	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	10	6-8 týdnů	2 720 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezová police (rošt) na dno exsikátoru

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 725 202 185 1	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-GB 11 a EKS-GC 11	40	Kontaktujte nás	

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 725 202 285 1	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	40	Kontaktujte nás	
130 725 202 385 1	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	40	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.