

## PODAVAČE VIBRAČNÍ RETSCH

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Mlýny, mixéry, drtiče, děliče a podavače > Podavače vibrační Retsch

### Podavač vibrační Retsch DR 100

Výrobci a značky: Retsch

Vibrační podavač DR 100 se používá k rovnoměrnému kontinuálnímu podávání a dávkování jemných prášků a sypkých materiálů s velikostí částic do 12 mm. Přístroj se skládá z pohonné jednotky a podávací sady.

#### Základní charakteristika vibračního podavače DR 100:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek a otočného knoflíku
- digitální nastavení rychlosti i času se zobrazením na LED displejích
- plynule nastavitelný průtok 0 až 5 l/min
- různé velikosti podávacích žlábků a násypky (objednávají se samostatně)
- možnost nastavení výšky násypky
- rozhraní pro připojení k mlýnům Retsch (podavač tak může být ovládán externě)
- snadné čištění (všechny díly přicházející do styku se vzorky jsou vyrobeny z nerezové oceli)
- nevhodný pro nepřetržitý provoz
- oblast použití: chemikálie, kovové prášky, plniva, plasty, stavební materiály, minerály, půda, písek, hnojiva, obilí, mouka, semena, ořechy, káva, prací prášky atd.
- **informace k dodávce:** kompletní sestavu tvoří pohonná jednotka s upevňovací tyčí a podávací sada, která obsahuje nasazovací nebo zasouvací žlábek, držák pro žlábek, násypku a úchyt pro násypku, **pohonná jednotka a podávací sada se objednávají samostatně** (pro pomoc s výběrem a pro ověření kompatibility s vaším mlýnem nás neváhejte kontaktovat)



| Podávací sada                              | Vstupní velikost materiálu < 2 mm                                 | Vstupní velikost materiálu < 6 mm | Vstupní velikost materiálu < 12 mm |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Šířka žlábků                               | 15 mm                                                             | 40 mm                             | 75 mm                              |
| Objem násypky                              | 2,8 l                                                             | 2,8 l                             | 3,5 l                              |
| Technické údaje vibračního podavače DR 100 |                                                                   |                                   |                                    |
| Vstupní materiál                           | sypké látky                                                       |                                   |                                    |
| Vstupní velikost materiálu                 | < 12 mm                                                           |                                   |                                    |
| Objemový průtok                            | 0 – 5 l/min                                                       |                                   |                                    |
| Časovač                                    | 1 – 99 minut nebo trvalý chod                                     |                                   |                                    |
| Provozní podmínky                          | teplota okolí: 5 – 40 °C, max. 80% RH při 31 °C, 50% RH při 40 °C |                                   |                                    |
| Rozměry (š x h x v)                        | 172 x 275 x 247 mm (pouze pohonná jednotka s upevňovací tyčí)     |                                   |                                    |
| Hmotnost                                   | 9,7 kg                                                            |                                   |                                    |
| Příkon                                     | 24 W                                                              |                                   |                                    |
| Napájení                                   | 230 V                                                             |                                   |                                    |

|       |      |
|-------|------|
| Krytí | IP20 |
|-------|------|

**Vibrační podavač Retsch DR 100, pohonná jednotka bez podávací sady (pro provoz přístroje je nutné objednat i podávací sadu)**

| Obj. číslo      | Typ    | Popis                                                      | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 398 709 380 001 | DR 100 | Pouze pohonná jednotka s upevňovací tyčí bez podávací sady | 4-6 týdnů  | 66 150 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Podávací sady**

| Obj. číslo      | Typ           | Popis                                                                                                                      | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 398 720 200 009 | Podávací sada | Nasazovací podávací žlábek o šířce 15 mm a délce 210 mm, držák pro žlábek, násypka o objemu 2,8 l, uchycení pro násypku    | 6-8 týdnů  | 21 861 Kč |
| 398 720 200 010 | Podávací sada | Nasazovací podávací žlábek o šířce 40 mm a délce 210 mm, držák pro žlábek, násypka o objemu 2,8 l, uchycení pro násypku    | 6-8 týdnů  | 21 861 Kč |
| 398 720 200 011 | Podávací sada | Nasazovací podávací žlábek o šířce 75 mm a délce 210 mm, držák pro žlábek, násypka o objemu 3,5 l, uchycení pro násypku    | 6-8 týdnů  | 21 861 Kč |
| 398 720 200 012 | Podávací sada | Nasazovací podávací žlábek o šířce 75/40 mm a délce 210 mm, držák pro žlábek, násypka o objemu 3,5 l, uchycení pro násypku | 6-8 týdnů  | 21 861 Kč |
| 398 720 200 017 | Podávací sada | Zasunovací žlábek o šířce 75 mm a délce 210 mm, držák pro žlábek, násypka o objemu 22 l, uchycení pro násypku              | 6-8 týdnů  | 39 514 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Nasazovací podávací žlábký**

| Obj. číslo      | Typ                                                                  | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 398 037 290 035 | Nasazovací podávací žlábek, šířka 15 mm, délka 210 mm, nerez ocel    | 6-8 týdnů  | 4 353 Kč  |
| 398 037 290 036 | Nasazovací podávací žlábek, šířka 40 mm, délka 210 mm, nerez ocel    | 6-8 týdnů  | 4 353 Kč  |
| 398 037 290 037 | Nasazovací podávací žlábek, šířka 75 mm, délka 210 mm, nerez ocel    | 6-8 týdnů  | 4 353 Kč  |
| 398 037 290 040 | Nasazovací podávací žlábek, šířka 75/40 mm, délka 210 mm, nerez ocel | 6-8 týdnů  | 4 353 Kč  |
| 398 037 290 039 | Nasazovací podávací žlábek, tvar V, délka 210 mm, nerez ocel         | 6-8 týdnů  | 8 946 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Držáky pro nasazovací žlábký

| Obj. číslo      | Popis                                                               | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 398 030 180 007 | Držák pro nasazovací žlábek o šířce 15 a 40 mm a pro žlábek tvaru V | 6-8 týdnů  | 2 079 Kč  |
| 398 030 180 008 | Držák pro nasazovací žlábek o šířce 75 mm                           | 6-8 týdnů  | 2 079 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Násypky

| Obj. číslo        | Typ                                                  | Objem [l] | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 398 037 850 151   | Násypka pro žlábký o šířce 15 a 40 mm, nerez ocel    | 0,4       | 6-8 týdnů  | 15 026 Kč |
| 398 037 850 146 1 | Násypka pro žlábký o šířce 15 a 40 mm, nerez ocel    | 2,8       | 6-8 týdnů  | 13 325 Kč |
| 398 037 850 159   | Násypka pro žlábký ve tvaru V, nerez ocel            | 2,8       | 6-8 týdnů  | 15 026 Kč |
| 398 027 850 019   | Násypka pro žlábký o šířce 75 a 75/40 mm, nerez ocel | 3,5       | 6-8 týdnů  | 13 325 Kč |
| 398 027 850 251   | Násypka pro žlábký o šířce 75 mm, nerez ocel         | 22        | 6-8 týdnů  | 29 925 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Držáky násypek

| Obj. číslo      | Popis                                     | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------------------|------------|-----------|
| 398 022 660 259 | Uchycení pro násypku o objemu 0,4 a 2,8 l | 6-8 týdnů  | 3 245 Kč  |
| 398 022 660 260 | Uchycení pro násypku o objemu 3,5 a 22 l  | 6-8 týdnů  | 3 245 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*