

## PŘEDVÁŽKY A KAPESNÍ VÁHY OHAUS

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Předvážky a kapesní váhy Ohaus

### Váhy přenosné Ohaus YA

Výrobci a značky: Ohaus

Kapesní váhy série YA jsou díky snadnému ovládání a malým rozměrům vhodné pro orientační vážení v terénu nebo použití v domácnosti.

#### Základní charakteristika kapesních vah série YA:

- modře podsvícený dobře čitelný LCD displej
- jednoduché ovládání pomocí 3 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- funkce automatického vypnutí
- nerezová váhová deska, tělo vah z ABS plastu
- rozměry: 110 x 75 x 20 mm (váhová deska 70 x 50 mm)
- napájení: 2x AAA baterie (součástí dodávky)



| Obj. číslo      | Model | Váhová deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| 396 480 251 910 | YA102 | 70 x 50           | 0,01               | 100          | Skladem    | 1 061 Kč  |
| 396 480 251 911 | YA302 | 70 x 50           | 0,05               | 300          | Skladem    | 955 Kč    |
| 396 480 251 912 | YA501 | 70 x 50           | 0,1                | 500          | Skladem    | 955 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-YA-EN.pdf

### Váhy přenosné Ohaus Compass CR

Výrobci a značky: Ohaus

Ekonomická série vah Compass CR je určena pro základní vážení. Díky nízké hmotnosti a nízko profilovému designu se váhy snadno přenášejí a mají minimální nároky na skladovací prostor. Své uplatnění najdou zejména ve školství, v kancelářích a domácnostech.

#### Základní charakteristika přenosných vah Compass CR:

- dobře čitelný LCD displej (výška číslic 15 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- čas stabilizace: 2 s
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství)



- za příplatek)
- indikátor stability, ochrana proti přetížení, funkce automatického vypnutí
- vážní deska i tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky, nízkoprofilový design
- rozměry: 140 x 205 x 41 mm (vážní deska: 125 x 132 mm), hmotnost 0,4 kg
- napájení: 3x AA baterie (součástí dodávky) nebo AC adaptér (není součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (AC adaptér, plastová miska o objemu 1050 ml, přenosný kufřík) na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

| Obj. číslo      | Model  | Skutečný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| 467 523 428 213 | CR221  | 0,1                | 220          | 1-2 týdny  | 907 Kč    |
| 467 523 428 214 | CR621  | 0,1                | 620          | 1-2 týdny  | 1 010 Kč  |
| 467 523 428 215 | CR2200 | 1                  | 2200         | 1-2 týdny  | 907 Kč    |
| 467 523 428 216 | CR5200 | 1                  | 5200         | 1-2 týdny  | 1 010 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Compass-CR-EN.pdf

## Váhy přenosné Ohaus Compass CX

Sleva 15 %

Akce

Výrobci a značky: Ohaus

### Sleva na vybrané modely jednoduchých přenosných vah značky Ohaus

Platí do 17. 9. 2025

Lehké přenosné váhy Ohaus Compass CX jsou navrženy pro nepřetržitý provoz (výdrž až 1000 provozních hodin při použití standardních alkalických baterií). Díky nízkoprofilovému designu mají minimální nároky na velikost skladovacího prostoru (jsou stohovatelné). Svě uplatnění najdou v laboratořích, průmyslu, školství i domácnostech.



### Základní charakteristika přenosných vah Compass CX:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej (výška číslic 18 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- čas stabilizace: 1,5 – 2 s (dle modelu)
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- indikátor stability, ochrana proti přetížení, indikátor vybití baterie, funkce HOLD Display, funkce automatického vypnutí
- nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky, nízkoprofilový design
- rozměry: 135 x 201 x 41 mm (vážní deska: 128 x 142 mm)
- napájení: 3x AA baterie (součástí dodávky) nebo AC adaptér (objednává se samostatně)
- volitelné příslušenství: AC adaptér, plastová miska o objemu 1050 ml, přenosný kufřík
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

## Přenosné váhy Ohaus Compass CX

| Obj. číslo      | Model  | Skutečný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks                   |
|-----------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 467 523 428 208 | CX221  | 0,1                | 220          | 1-2 týdny  | 1 601 Kč<br><b>1 361 Kč</b> |
| 467 523 428 209 | CX621  | 0,1                | 620          | 1-2 týdny  | 1 601 Kč<br><b>1 361 Kč</b> |
| 467 523 428 210 | CX1201 | 0,1                | 1200         | 1-2 týdny  | 1 925 Kč<br><b>1 636 Kč</b> |
| 467 523 428 211 | CX2200 | 1                  | 2200         | 1-2 týdny  | 1 601 Kč<br><b>1 361 Kč</b> |
| 467 523 428 212 | CX5200 | 1                  | 5200         | 1-2 týdny  | 1 601 Kč<br><b>1 361 Kč</b> |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Volitelné příslušenství

| Obj. číslo      | Popis                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 467 523 333 866 | AC adaptér, 5V, EU zásuvka      | 1-2 týdny  | 684 Kč    |
| 467 523 467 763 | Přenosný kufřík                 | 1-2 týdny  | 1 164 Kč  |
| 467 528 850 075 | Plastová miska o objemu 1050 ml | 1-2 týdny  | 456 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Compass-CX-EN.pdf

## Video k produktu

 Váhy přenosné Ohaus série CX

## Předvážky Ohaus Navigator NV a NVT

Výrobci a značky: Ohaus

Série vah Ohaus Navigator nabízí jednoduché ovládání, rychlou odezvu, vynikající ochranu proti přetížení a odolnou konstrukci. Díky tomu váhy vyhovují širokému spektru školních, potravinářských i průmyslových aplikací.

### Základní charakteristika přenosných vah Navigator série NV a NVT:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 20 mm
- 4 tlačítka pro jednoduché ovládání
- rychlé, přesné a opakovatelné výsledky vážení
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, procentuální vážení
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- integrovaný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)



- vynikající mechanická ochrana proti přetížení (až do 4násobku váživosti vah; prodlužuje životnost vah), indikace stavu baterie, funkce automatického vypnutí
- podsvícená libela na předním panelu vah (snadná kontrola správného umístění vah)
- integrovaný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- nerezová vážní deska, ochranný kryt (pouze modely s rozlišením 0,001 g), tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky s nastavitelnou výškou, nízkoprofilový design (modely série NV jsou stohovatelné)
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x baterie typu C (nejsou součástí dodávky)
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, tiskárna, ochranný plastový kryt, přepravní kufřík) na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

**i** V naší nabídce najdete i sérii vah **Ohaus Navigator NVT-M**, která nabízí bezdotykové ovládání, rychlou odezvu a vynikající ochranu proti přetížení. Všechny modely této série mají EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce a jsou cejchuschopné.

| Obj. číslo                                                            | Model   | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| <b>Předvážky Ohaus Navigator série NV, modely s ochranným krytem:</b> |         |                  |                    |              |            |           |
| 467 523 615 581                                                       | NV123   | Ø 93             | 0,001              | 120          | 1-2 týdny  | 7 320 Kč  |
| 467 523 615 582                                                       | NV223   | Ø 93             | 0,001              | 220          | 1-2 týdny  | 7 968 Kč  |
| 467 523 615 583                                                       | NV323   | Ø 93             | 0,001              | 320          | 1-2 týdny  | 8 352 Kč  |
| <b>Předvážky Ohaus Navigator série NV:</b>                            |         |                  |                    |              |            |           |
| 467 523 456 382                                                       | NV222   | Ø 145            | 0,01               | 220          | 1-2 týdny  | 6 816 Kč  |
| 467 523 456 383                                                       | NV422   | Ø 145            | 0,01               | 420          | 1-2 týdny  | 7 152 Kč  |
| 467 523 456 384                                                       | NV622   | Ø 145            | 0,01               | 620          | 1-2 týdny  | 7 392 Kč  |
| 467 523 615 584                                                       | NV1202  | 190 x 144        | 0,01               | 1200         | 1-2 týdny  | 7 584 Kč  |
| 467 523 615 585                                                       | NV2202  | 190 x 144        | 0,01               | 2200         | 1-2 týdny  | 7 776 Kč  |
| 467 523 615 586                                                       | NV3202  | 190 x 144        | 0,01               | 3200         | 1-2 týdny  | 8 352 Kč  |
| 467 523 456 385                                                       | NV221   | 190 x 144        | 0,1                | 220          | 1-2 týdny  | 3 782 Kč  |
| 467 523 456 386                                                       | NV621   | 190 x 144        | 0,1                | 620          | 1-2 týdny  | 4 627 Kč  |
| 467 523 456 387                                                       | NV1201  | 190 x 144        | 0,1                | 1200         | 1-2 týdny  | 5 616 Kč  |
| 467 523 456 388                                                       | NV2201  | 190 x 144        | 0,1                | 2200         | 1-2 týdny  | 6 528 Kč  |
| <b>Předvážky Ohaus Navigator série NVT:</b>                           |         |                  |                    |              |            |           |
| 467 523 456 389                                                       | NVT2201 | 230 x 174        | 0,1                | 2200         | 1-2 týdny  | 6 696 Kč  |

| Obj. číslo      | Model    | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------|------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| 467 523 456 390 | NVT4201  | 230 x 174        | 0,1                | 4200         | 1-2 týdny  | 6 816 Kč  |
| 467 523 456 391 | NVT6201  | 230 x 174        | 0,1                | 6200         | 1-2 týdny  | 7 152 Kč  |
| 467 523 615 587 | NVT10201 | 230 x 174        | 0,1                | 10200        | 1-2 týdny  | 7 488 Kč  |
| 467 523 456 392 | NVT2200  | 230 x 174        | 1                  | 2200         | 1-2 týdny  | 3 746 Kč  |
| 467 523 456 393 | NVT6200  | 230 x 174        | 1                  | 6200         | 1-2 týdny  | 4 066 Kč  |
| 467 523 456 394 | NVT12000 | 230 x 174        | 1                  | 12000        | 1-2 týdny  | 6 096 Kč  |
| 467 523 456 395 | NVT22000 | 230 x 174        | 1                  | 22000        | 1-2 týdny  | 6 696 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Portable-Balances-Navigator-NV-NVT-EN.pdf

## Předvážky Ohaus Navigator NVT s EC typovou zkouškou

Výrobci a značky: Ohaus

Série vah Ohaus Navigator NVT-M nabízí bezdotykové ovládání, rychlou odezvu, vynikající ochranu proti přetížení a jedinečnou kombinaci funkcí. Díky tomu váhy vyhovují širokému spektru průmyslových, potravinářských a laboratorních aplikací. Modely této série mají EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce a jsou cejchuschopné.

### Základní charakteristika přenosných vah Navigator série NVT-M s EC typovou zkouškou:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 20 mm
- 4 tlačítka a jeden bezdotykový senzor pro jednoduché ovládání
- rychlé, přesné a opakovatelné výsledky vážení (díky rychlému času stabilizace do 1 sekundy)
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, procentuální vážení
- externí kalibrace ([kalibrační závaží](#) je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- integrovaný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- vynikající mechanická ochrana proti přetížení (až do 4násobku váživosti vah) prodlužuje životnost vah
- indikace stavu baterie, funkce automatického vypnutí
- podsvícená libela na předním panelu vah (snadná kontrola správného umístění vah)
- integrovaný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- nerezová vážní deska 230 x 174 mm, tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky



- s nastavitelnou výškou
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x baterie typu C (nejsou součástí dodávky)
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, tiskárna, přepravní kufřík, zámek) na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

| Obj. číslo      | Model     | Skutečný dílek [g] | Ověřitelný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|
| 467 523 467 835 | NVT1601M  | 0,5                | 0,5                  | 1600         | 1-2 týdny  | 6 984 Kč  |
| 467 523 467 836 | NVT3200M  | 1                  | 1                    | 3200         | 1-2 týdny  | 6 984 Kč  |
| 467 523 467 837 | NVT6400M  | 2                  | 2                    | 6400         | 1-2 týdny  | 6 984 Kč  |
| 467 523 467 838 | NVT16000M | 5                  | 5                    | 16000        | 1-2 týdny  | 6 984 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Navigator-NV-NVT-NVT-M-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

## Předvážky Ohaus Scout SKX

Výrobci a značky: Ohaus

Přenosné váhy Ohaus Scout SKX vynikají odolnou konstrukcí a jsou určeny pro školní aplikace. Disponují vynikající ochranou proti přetížení, poskytují rychlé a reprodukovatelné výsledky. Díky nízkoprofilovému designu mají minimální nároky na velikost skladovacího prostoru (kromě modelu SKX123 jsou stohovatelné).



### Základní charakteristika přenosných vah Scout SKX:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej
- 4 tlačítka pro jednoduché ovládání
- rychlé a spolehlivé výsledky vážení (díky rychlému času stabilizace do 1 sekundy a vysokému rozlišení)
- pracovní režimy: vážení, stanovení hustoty, stanovení látkového množství (molarity)
- závěsné vážení (integrováný háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- integrováný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- indikátor stability, indikace stavu baterie, automatické tárování a automatické vypnutí
- integrovaná ochrana proti přetížení (až do 10násobku váživosti vah) prodlužuje životnost vah
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je součástí dodávky pouze u modelů s váživostí do 620 g; pro ostatní modely je k dispozici jako volitelné příslušenství)
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- odnímatelná nerezová vážná deska, tělo vah z ABS plastu
- ochranný kryt pro model SKX123 (chrání vzorek vůči vnějším vlivům, zvyšuje stabilitu a rychlost vážení)
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x AA baterie (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, ochranné kryty pro skladování, tiskárna, přídatný externí displej, sada pro stanovení hustoty, bezpečnostní zámek) na základě poptávky – v případě

■ zájmu kontaktujte produktového specialistu

| Obj. číslo      | Model   | Váží<br>deska<br>[mm] | Skutečný<br>dílek [g] | Váživost<br>[g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 396 430 253 070 | SKX123  | Ø 93                  | 0,001                 | 120             | 1-2 týdny  | 10 392 Kč |
| 396 430 253 071 | SKX222  | Ø 120                 | 0,01                  | 220             | 1-2 týdny  | 7 800 Kč  |
| 396 430 253 072 | SKX422  | Ø 120                 | 0,01                  | 420             | 1-2 týdny  | 9 072 Kč  |
| 396 430 253 073 | SKX622  | Ø 120                 | 0,01                  | 620             | 1-2 týdny  | 9 912 Kč  |
| 396 430 253 074 | SKX1202 | 170 x<br>140          | 0,01                  | 1200            | 1-2 týdny  | 11 712 Kč |
| 396 430 253 075 | SKX2202 | 170 x<br>140          | 0,01                  | 2200            | 1-2 týdny  | 12 600 Kč |
| 396 430 253 076 | SKX421  | Ø 120                 | 0,1                   | 420             | 1-2 týdny  | 4 896 Kč  |
| 396 430 253 077 | SKX621  | 170 x<br>140          | 0,1                   | 620             | 1-2 týdny  | 5 424 Kč  |
| 396 430 253 078 | SKX2201 | 170 x<br>140          | 0,1                   | 2200            | 1-2 týdny  | 7 560 Kč  |
| 396 430 253 079 | SKX6201 | 170 x<br>140          | 0,1                   | 6200            | 1-2 týdny  | 10 080 Kč |
| 396 430 253 080 | SKX8200 | 170 x<br>140          | 1                     | 8200            | 1-2 týdny  | 6 480 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Scout-SKX-CZ.pdf

## Předvážky Ohaus Scout STX

Náš TIP Sleva 15 % Akce Výrobci a značky: Ohaus

### Sleva na vybrané modely jednoduchých přenosných vah značky Ohaus

Platí do 17. 9. 2025

Nová generace přenosných vah Scout STX s jednoduchým ovládáním pomocí dotykového displeje a strukturovaného menu. Váhy vynikají vysokým rozlišením a rychlým časem stabilizace a poskytují přesné a opakovatelné výsledky vážení.

### Základní charakteristika přenosných vah Scout STX:

- dotykový plnobarevný VGA displej s uhlopříčkou 109 mm
- intuitivní ovládání pomocí navigačních ikon<sup>(i)</sup>, reálný čas a datum
- **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z 9 jazyků)
- rychlé a spolehlivé výsledky vážení (díky rychlému času stabilizace do 1 sekundy a vysokému rozlišení)
- pracovní režimy: vážení, procentuální vážení, počítání kusů, kontrolní vážení,



- dynamické vážení, sčítání, stanovení hustoty, výpočet látkového množství (molalita)
- závěsné vážení (integrovány háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- funkce HOLD Display, integrovaný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- indikátor stability<sup>(1)</sup>, indikace stavu baterie, automatické vypnutí
- integrovaná ochrana proti přetížení (až do 10násobku váživosti vah) prodlužuje životnost vah
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je součástí dodávky pouze u modelů s váživostí do 620 g; pro ostatní modely je k dispozici jako volitelné příslušenství)
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- odnímatelná nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu
- GLP/GMP protokol s reálným časem (pouze s volitelným příslušenstvím, tj. tiskárnou nebo převodníkem s rozhraním pro přenos dat do PC)
- integrovaný bezpečnostní zámek (zabraňuje nežádoucímu přemístění vah)
- ochranný kryt pro modely STX123 a STX223 (chrání vzorek vůči vnějším vlivům, zvyšuje stabilitu a rychlost vážení)
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x AA baterie (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, ochranné kryty pro skladování, tiskárna, přídatný externí displej, sada pro stanovení hustoty, transportní kufr) na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

| Obj. číslo      | Model   | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks                     |
|-----------------|---------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| 396 430 253 058 | STX123  | Ø 93             | 0,001              | 120          | 1-2 týdny  | 16 560 Kč<br><b>14 076 Kč</b> |
| 396 430 253 059 | STX223  | Ø 93             | 0,001              | 220          | 1-2 týdny  | 19 680 Kč<br><b>16 728 Kč</b> |
| 396 430 253 060 | STX222  | Ø 120            | 0,01               | 220          | 1-2 týdny  | 12 840 Kč<br><b>10 914 Kč</b> |
| 396 430 253 061 | STX422  | Ø 120            | 0,01               | 420          | 1-2 týdny  | 15 960 Kč<br><b>13 566 Kč</b> |
| 396 430 253 062 | STX622  | Ø 120            | 0,01               | 620          | 1-2 týdny  | 17 040 Kč<br><b>14 484 Kč</b> |
| 396 430 253 063 | STX1202 | 170 x 140        | 0,01               | 1200         | 1-2 týdny  | 18 600 Kč<br><b>15 810 Kč</b> |
| 396 430 253 064 | STX2202 | 170 x 140        | 0,01               | 2200         | 1-2 týdny  | 19 680 Kč<br><b>16 728 Kč</b> |
| 396 430 253 065 | STX421  | Ø 120            | 0,1                | 420          | 1-2 týdny  | 7 656 Kč<br><b>6 508 Kč</b>   |
| 396 430 253 066 | STX621  | 170 x 140        | 0,1                | 620          | 1-2 týdny  | 8 688 Kč<br><b>7 385 Kč</b>   |

| Obj. číslo      | Model   | Váží<br>deska<br>[mm] | Skutečný<br>dílek [g] | Váživost<br>[g] | Dostupnost | Cena / ks                                |
|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------------------------|
| 396 430 253 067 | STX2201 | 170 x<br>140          | 0,1                   | 2200            | 1-2 týdny  | <del>12 840 Kč</del><br><b>10 914 Kč</b> |
| 396 430 253 068 | STX6201 | 170 x<br>140          | 0,1                   | 6200            | 1-2 týdny  | <del>16 320 Kč</del><br><b>13 872 Kč</b> |
| 396 430 253 069 | STX8200 | 170 x<br>140          | 1                     | 8200            | 1-2 týdny  | <del>13 320 Kč</del><br><b>11 322 Kč</b> |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Scout-STX-CZ.pdf